


Niloé™

Voyants universels

Référence(s) : 7 645 21/23




1. USAGE

Voyants universels compatibles fonction lumineux et témoin.
Raccordement par montage direct avec lampe (LED).

2. GAMME

	Voyant universel 230 V avec LED blanche	7 645 21
	Voyant universel 12/24 V avec LED blanche	7 645 23

3. DIMENSIONS



Références	A	B	C
7 645 21/23	129	12	5

4. CONNEXION

2 fils à câbler

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques matières

Sans halogène
Couleur LED : blanche

■ 5.2 Caractéristiques électriques

Références	Tension	Consommation
7 645 21	230 V	2,5 mA
7 645 23	12 V	1 mA
	24 V	2,5 mA

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.