


Niloé™ Step

Salida de cables - IP44

8 641 36




1. USO

Salidas de cable.
Mecanismos suministrados con tapa protectora.
Para equipar con placa embellecedora.
Para instalación en superficie o empotrado.
Fijación con tornillos o garras.

2. GAMA

Descripción	Blanco
Salida de cables IP 44	8 641 36

3. DIMENSIONES (mm)



A	B	C	D
86	86	49.1	32

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 4.1 Grado de protección

Protección contra los cuerpos sólidos y líquidos: IP 44
Protección contra impactos: IK 04

■ 4.2 Características del material

Material: - Caja del mecanismo: PC
- Frontal: ABS
- Sin halógenos
- Resistente a los rayos UV
- Garras: acero
- Tapa protectora: SEBS

Material del soporte: - PC
- Sin halógeno

Autoextinguible:

850° C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650° C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

■ 4.3 Características climáticas

Temperaturas de almacenamiento y uso: - 5° C a + 35° C

5. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, producto para la separación del alquitrán, tricloroetileno.

Resistencia a los siguientes productos:

Hexano (EN 60669-1), alcohol para quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida a un 10 %, limpiacristales.

Advertencia: Se necesita una prueba previa antes de utilizar productos de mantenimiento específicos.

6. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

De conformidad con las normas de instalación y fabricación.

Consultar el catálogo.