


Valena™ Next Draadloze bediening opstaan/gaan slapen

Ref.nrs.: 741803/33/63



1. TOEPASSING


Biedt de mogelijkheid om scenario's 'opstaan/gaan slapen' te bedienen, waarbij de inschakeling en de uitschakeling van geconnecteerde contactdozen, rolluiken en verlichting met elkaar worden gecombineerd.

- Wordt rechtstreeks op een muur bevestigd of wordt op een inbouwdoos geschroefd. Kan in een meervoudige configuratie met andere producten van het schakelmateriaal worden gecombineerd.
- Kan op een meubel geplaatst worden.

2. GAMMA


Beschrijving	Wit	Aluminium	Zwart
Draadloze bediening scenario 'opstaan/gaan slapen', met batterij. Compleet geleverd. Uitgerust met led-controlelampje (configuratie) en (verborgen) RESET-knop om naar de fabriekinstellingen terug te keren. Verplaatsbare zelfklevende bevestigingen meegeleverd.	741803	741833	741863

3. AFMETINGEN



Ref.nrs.	A	B	C
741803/33/63	83	83	12

4. WERKING



5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 Mechanische kenmerken

Bescherming tegen schokken: IK 02

Bescherming tegen vaste / vloeibare deeltjes:

IP 20 zonder afdekraam of wip

IP 40 gemonteerd product

■ 5.2 Materiaalkenmerken

Materiaal platen: - Wit ABS (RAL 9003) polyglass-uitzicht

- Geschilderd ABS met gesatineerd uitzicht voor de andere kleuren

Onderplaat: PC wit opaalachtig gekleurd

Behuizing mechanisme met houder: Glasvezelversterkt (10 %) PC

Halogeenvrij

UV-bestendig

Zelfdovend: 650 °C / 30 s

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Voeding door (meegeleverde) lithiumbatterij type CR2032 - 3 V

Levensduur van de batterij: 8 jaar voor 10 schakelingen per dag

Zigbee-radiotechnologie frequentie 2,4 GHz tot 2,4835 GHz

Draadloos mesh-netwerk, auto-adaptief en beveiligd (AES 128), volgens de norm IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

Vermogensniveau: < 100 mW

■ 5.4 Klimaatkenmerken

Gebruikstemperatuur: + 5 °C tot + 45 °C

Opslagtemperatuur: 0 °C tot + 45 °C

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.
Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Bestand tegen de volgende producten: hexaan (EN 60669-1), brandspiritus, zeepwater, verdunde ammoniak, tot 10 % verdund puur bleekwater, glasreinigingsmiddel, vooraf geïmpregneerde doekjes.

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke onderhoudsproducten dient u vooraf een test uit te voeren.

De afdekramen mogen in geen geval worden geverfd.



Opgelet bij recyclage van de batterij

7. TOEBEHOREN

064871: Verplaatsbare sticker voor draadloze bediening (x 4 geleverd)

8. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

De ondergetekende, LEGRAND, verklaart hierbij dat de radio-elektrische uitrusting van het type 741803/33/63) conform Europese richtlijn 2014/53/EU is.

U kunt de volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming raadplegen op: www.legrandoc.com