


Рлехо™ Прямоугольная распределительная коробка

Кат. №(№): 0 920 04



1. ПРИМЕНЕНИЕ

Прямоугольная водонепроницаемая и наиболее компактная коробка в линейке Рлехо, идеально подходит для установки в помещениях с ограниченным монтажным пространством и для скрытого монтажа.

Имеет 10 кабельных мембранных вводов конической формы.


Крепление коробки выполняется с внешней стороны с помощью винтов или с помощью пластиковых стяжек Colring, через отверстия для винтов и поэтому не ухудшает степень защиты IP 55.

Сечение кабелей: 3G1/ 3G1.5 / 3G2.5


2. ОПИСАНИЕ КОРОБКИ

Описание	Серый
<ul style="list-style-type: none"> Распределительная коробка с 10 вводами: <ul style="list-style-type: none"> - 6 вводов на продольных сторонах для кабелей Ø 7–16 мм, - 4 ввода на боковых сторонах для кабелей Ø 7–9 мм, Защелкивающаяся крышка 	0 920 04

3. МОНТАЖ



4. РАЗМЕРЫ (мм)



A	B	C	D
44	96,5	81	34

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики:

Защита от проникновения твердых тел и жидкости: IP 55
Степень защиты от внешних механических воздействий: IK 07

■ 5.2 Характеристика материала

Цвет: серый цвет RAL 7035
Материал коробки и крышки: PP (полипропилен)
Не содержит галогенов
Стойкость к УФ-излучению
Стойкость к воздействию масел и жиров
Самозатухание: 650 °C / 30 с

■ 5.3 Температура

Температура при хранении: - 25 – +70 °C
Температура при эксплуатации: -25 – +45 °C

6. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Чистка поверхности выполняется сухой или смоченной в мыльной воде тканью. Запрещается использовать ацетон, средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует стандартам монтажа и производства.
См. электронный каталог