


## Mosaic™ Diffusion sonore Module Bluetooth

Références : 0 771 56L - 0 793 56L - 0 791 56L



### 1. USAGE

Permet de diffuser sa musique ou la radio digitale en stéréo avec la technologie Bluetooth, à partir de son smartphone, sa tablette ou son PC.

Stéréo 3 W

Hauts-parleurs compatibles : 8 Ω


Montage à vis et/ou à griffes.

Installation dans boîte Batibox profondeur 50 mm recommandée, 40 mm mini.

### 2. GAMME


Description	Blanc	Alu	Noir mat
Module Bluetooth alimentation 230V~ intégrée. Avec commande marche/arrêt (ON/OFF) réglage du volume (+/-) manuel ou par smartphone et sélection de fichier en manuel ou via smartphone. Livré avec enjoliveur et coque de protection de chantier.	0 771 56L	0 793 56L	0 791 56L

### 3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C	D
45	45	42,5	9,5

### 4. FONCTIONNEMENT



### 5. CONNEXION

Type de bornes : à cage

Capacité des bornes : 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Longueur de dénudage : 6 mm

Tournevis : plat 3 mm

### 6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 04

Protection contre les corps solides et/ou liquides : IP 20

#### ■ 6.2 Caractéristiques matières

Matière : - Boîtier mécanisme : PC gris RAL 7016

- Touches : ABS + PC

- Enjoliveur : ABS Blanc RAL 9003

ABS peint Aluminium verni pailleté

ABS peint Noir mat RAL 9017 aspect satiné

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 6.3 Caractéristiques électriques

**Hauts-parleurs :** Puissance : 2 x 1,5 W

Consommation en veille : 0,1 W

Distance maximum : Bluetooth (A2DP) : 10 m

**Module :** Niveau de puissance < 100 mW

Tension : 100/240 Vac

Puissance maxi : 5 W

#### ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

## 7. APPAIRAGE

- 1 - Ouvrir l'application "paramètres"  de votre appareil
  - 2 - Appuyer sur "appareils connectés" > Préférences de connexion > Bluetooth
  - 3 - "Activer" le bluetooth.
- 5 connexions utilisateurs mémorisables.

## 8. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.  
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

## 9. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.  
Voir e.catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 771 56L, 0 793 56L, 0 791 56L) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)