


Céliane™

Commande sans fil 4 scénarios connectée

Références : 0 677 55A/56A/57A



1. USAGE

Permet de commander toutes les commandes filaires connectées (éclairage, équipements électriques, volets roulants).

Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un micro-module Control.


Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.

Se pose sur mobilier (mobile).

2. GAMME


| Description | Blanc | Titane | Graphite |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Commande sans fil connectée, 4 scénarios configurables. Livrée avec pile. Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies. A équiper d'une plaque de finition. | 0 677 55A | 0 677 56A | 0 677 57A |

3. DIMENSIONS



| A | B | C |
|----|----|----|
| 74 | 74 | 13 |

4. FONCTIONNEMENT



5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

| Couleur | Blanc | Titane | Graphite |
|---------|-------|-----------|-----------|
| Doigt | ABS | ABS peint | ABS peint |

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Bande de fréquence : 2,4 à 2,44835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésifs repositionnables pour commande sans fil (fournis)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 677 55A/56A/57A) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.