



Arteor^M Plaques pour le standard Britannique


Références : 5 713 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
5 713 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40
5 716 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25
5 750 70/72/80/82/90/92 - 5 751 00/02/20/22/30/32/40/42/50/60/62
5 752 00/02/10/12 - 5 753 70/72/90/92 - 5 755 40/42/50/52/60/62 - 5 756 10/12 - 5 767 00/02/40/42



5 752 00



5 752 10



5 756 10

1. USAGE

Plaques de finition.


Les plaques se clipsent dans des encoches sur des fixations à vis et/ou à griffes.

Le film de protection ne doit être retiré qu'une fois les travaux terminés.

2. GAMME

Plaques (version carrée)	Blanc	Soft Alu	Graphite	Magnésium	Champagne	Dark Bronze
1 module	5 752 00	5 713 01	5 752 02	5 713 11	5 713 21	5 713 31
2 modules	5 752 10	5 713 02	5 752 12	5 713 12	5 713 22	5 713 32
3 modules - 1 poste	5 751 60	5 713 03	5 751 62	5 713 13	5 713 23	5 713 35
3 modules et prise rasoir	5 750 70	5 713 05	5 750 72	5 713 15	5 713 25	5 713 35
4 modules	5 750 80	5 713 04	5 750 82	5 713 14	5 713 24	5 713 34
6 modules - fournie avec support	5 753 70	5 713 06	5 753 72	5 713 16	5 713 26	5 713 36
8 modules - fournie avec support	5 767 00	5 713 08	5 767 02	5 713 18	5 713 28	5 713 38
2 x 6 modules - fournie avec support	5 753 90	5 716 00	5 753 92	5 716 02	5 716 04	5 716 06
3 x 6 modules - fournie avec support	5 754 00	5 716 01	5 754 02	5 716 03	5 716 05	5 716 07
Pour prise 5 A/13 A switchée - 1 poste	5 750 90	5 713 07	5 750 92	5 713 17	5 713 27	5 713 37
Pour double prise 13 A switchée - 2 postes	5 751 00	5 713 09	5 751 02	5 713 19	5 713 29	5 713 39
Pour prise 13 A switchée	5 751 20	5 713 10	5 751 22	5 713 20	5 713 30	5 713 40
Pour prise BS Réf. 5 720 88	5 751 50	-	-	-	-	-
Plaque d'oburation - 1 poste	5 751 30	5 716 08	5 751 32	5 716 10	5 716 12	5 716 14
Plaque d'obturation - 2 postes	5 751 40	5 716 09	5 751 42	5 716 11	5 716 13	5 716 15
Plaques (version ronde)	Blanc	Soft Alu	Graphite	Magnésium	Champagne	Dark Bronze
2 modules	5 756 10	5 716 16	5 756 12	5 716 21	-	-
3 modules	5 755 40	5 716 18	5 755 42	5 716 23	-	-
3 modules - 1 poste	5 755 60	5 716 19	5 755 62	5 716 24	-	-
4 modules	5 755 50	5 716 17	5 755 52	5 716 22	-	-
6 modules	5 767 40	5 716 20	5 767 42	5 716 25	-	-

3. DIMENSIONS (mm) (suite)



Plaques (version carrée)	A	B	C
1 module	92	92	8
2 modules	92	92	8
3 modules - 1 poste	92	92	8
3 modules et prise rasoir	92	157	8
4 modules	92	157	8
6 modules	92	237,5	8
8 modules	92	252,5	8
2 x 6 modules	178	237,5	8
3 x 6 modules	246	237,5	8
Pour prise 5 A/13 A switchée - 1 poste	92	92	8
Pour double prise 13 A switchée 2 postes	92	157	8
Pour prise 13 A switchée	92	92	8
Pour prise BS Réf. 5 720 88	92	157	8
Plaque d'oburation - 1 poste	92	92	8
Plaque d'oburation - 2 postes	92	157	8
Plaques (version ronde)	A	B	C
2 modules	92	92	8
3 modules	92	157	8
3 modules - 1 poste	92	92	8
4 modules	92	157	8
6 modules	92	237,5	8

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : PC

Sous-plaque : PC

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage :

Hexane (EN60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Tenue aux produits de nettoyage type hôpital :

Anios, Surfanlos, Bactylisine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Ne pas peindre les plaques

6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.