


Valena™ Life

Commande sans fil connectée ambiance couleurs

Références : 7 521 83 - 7 522 83 - 7 523 83 - 7 563 83
1 993 30/31



1. USAGE

Commande sans fil permettant le contrôle des éclairages multicolores connectés.

Contrôle les ampoules et éclairages connectés certifiés Zigbee 3.0 (tels que Ledvance Smart + Zigbee, Philips HUE et bien d'autres).

Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.

• Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.

• Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.

• Se pose sur un mobilier (mobile).

Peut commander jusqu'à 20 éclairages connectés zigbee 3.0.

2. GAMME

Commande sans fil pour variation de couleurs.


3 ambiances au choix (I - II - III) à paramétrer dans l'App Home + Control. Livrée avec pile.

Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine.

Fixations autocollantes repositionnables fournies.



Blanc	Ivoire	Alu	Noir
7 521 83	7 522 83	7 523 83	7 563 83
1 993 30	-	1 993 31	-

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C
75	75	12

4. FONCTIONNEMENT



Bouton RESET servant à revenir en mode usine

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10% fibre de verre

Plaque : ABS

Sous-plaque : PC

Doigts : ABS

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee

Bandes de fréquence : 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (fournis)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (7 521 83 - 7 522 83 - 7 523 83 - 7 563 83 - 1 993 30/31) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com