


Valena™ Next

Commande sans fil connectée ambiance couleurs

Référence(s) : 7 412 65 - 7 413 65 - 7 414 65
1 992 40/41/42



1. USAGE

Commande sans fil permettant le contrôle des éclairages multicolore connectés.

Contrôle les ampoules et éclairages connectés certifiés Zigbee 3.0 (tels que Ledvance Smart + Zigbee, Philips HUE et bien d'autres).

Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.

• Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.

Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.


• Se pose sur un mobilier (mobile).

Peut commander jusqu'à 20 éclairages connectés zigbee 3.0.

2. GAMME



Description	Blanc	Alu	Noir
Commande sans fil pour variation de couleurs. 3 ambiances au choix (I - II - III) à paramétrer dans l'App Home + Control. Livrée complète avec pile.	7 412 65	7 413 65	7 414 65
Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	1 992 40	1 992 41	1 992 42

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C
83	83	12

4. FONCTIONNEMENT



Bouton RESET servant à revenir en mode usine

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Matière plaques : - ABS Blanc (RAL 9003) aspect polyglass

- ABS peint aspect satiné pour les autres couleurs

Sous-plaque : PC Blanc opalescent

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésifs repositionnables pour commande sans fil (fournis).

8. NORMES ET AGRÈMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (7 412 65 - 7 413 65 - 7 414 65 - 1 992 40/41/42) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com