


Céliane™ Plaques IP 44

Références : CP2701/02 - CP2801/02



1. USAGE

Plaques étanches destinées aux locaux humides.
Permettent l'habillage de mécanismes de 1 à 2 postes.
Usage en intérieur uniquement.
Montage horizontal ou vertical sur boîte Batibox.

2. GAMME

Plaques 1 poste

Livrées avec vis empreinte cruciforme Pozidrive pour thermoplastiques et rondelles.


	Blanc Ivoire	CP2701 CP2801
--	-----------------	------------------

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

Livrées avec vis empreinte cruciforme Pozidrive pour thermoplastiques et rondelles.

	Blanc Ivoire	CP2702 CP2802
--	-----------------	------------------

3. DIMENSIONS (mm)



Références	A	B	C
CP2701 - CP2801	89	97	11
CP2702 - CP2802	89	168	11

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 04
Protection contre les corps solides et/ou liquides : IP 44
Résistance mécanique des vis : 2,34 Nm

■ 4.2 Caractéristiques matières

Vis et rondelles : Acier
Joint d'étanchéité : SEBS
Plaques : PC Blanc
Ivoire RAL 1013
Sous-plaque : ABS
Sans halogène
Tenue aux UV
Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.
Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.