


Céliane™ with Netatmo

Commande sans fil ON/OFF double connectée pour éclairages et prises

Références : CB0415 - CN0415 - CT0415



1. USAGE

Commande sans fil pour 2 fonctions ON/OFF/Variation de lumière.
Contrôle les produits suivants : micromodules (ON/OFF et variation), sorties de câble, prises de courant, interrupteurs-variateurs et télérupteurs connectés.

Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.

• Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.

Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.

• Se pose sur un mobilier (mobile).

Peut être associée jusqu'à 2 x 20 produits connectés.

Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée "...with Netatmo".

2. GAMME

Double commande sans fil d'éclairages et de prises pour une fonction ON/OFF/Variation, centralisation.

Livrée avec pile.


Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine.

Fixations autocollantes repositionnables fournies.

A équiper d'une plaque de finition.


Blanc	Noir	Titanium
CB0415	CN0415	CT0415

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C
74	74	13


4. FONCTIONNEMENT



Appui court : ON/OFF
Appui long : Variation +

Voyants LEDs :
- utiles lors de l'installation
- flashes rouges à l'appui lorsque la batterie est faible.

Appui court : ON/OFF
Appui long : Variation -



Bouton RESET servant à revenir en mode usine

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Doigt : ABS peint

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

Céliane™ with Netatmo

Commande sans fil ON/OFF double connectée pour éclairages et prises

Références : CB0415 - CN0415 - CT0415

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (x 4 fournis)

Doigt de rechange : CB1415 Blanc

CN1415 Noir

CT1415 Titane

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (CB0415 - CN0415 - CT0415) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrand.com/ecatalogue