


Céliane™ with Netatmo

Commande sans fil ON/OFF double connectée pour éclairages et prises

Références : 1 991 69/79/89



1. USAGE

Commande sans fil pour 2 fonctions ON/OFF lumière ou prise connectée. Contrôle les produits micromodules, les prises connectées et les interrupteurs-variateurs connectés.

Peut être utilisé comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.

• Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.

• Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.


• Se pose sur un mobilier (mobile).

Peut commander jusqu'à 2 x 20 micromodules, prises connectées, interrupteurs-variateurs connectés.

2. GAMME


Description	Blanc	Titane	Graphite
Double commande sans fil d'éclairages et de prises pour une fonction ON/OFF, variateur, centralisation. Livrée avec pile. Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	1 991 69	1 991 79	1 991 89

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C
82	90	13

4. FONCTIONNEMENT



5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit assemblé

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Couleur	Blanc	Titane	Graphite
Plaque	ABS + PC	ABS + métal	ABS + métal
Doigt	ABS	ABS peint	ABS peint

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

Céliane™ with Netatmo

Commande sans fil ON/OFF double connectée pour éclairages et prises

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants :

Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésifs repositionnables pour commande sans fil (fournis)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (1 991 69/79/89) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com