


Céliane™ Voyant de balisage autonome

Référence(s) : CM0281




1. USAGE

Signalétique lumineuse à éclairage par LEDs.
Montage en saillie ou en encastré dans boîte profondeur 40 mm mini.
A associer à un support universel Batibox et une plaque de finition Céliane.

2. GAMME

Description	Réf.
Voyant de balisage autonome, livré avec enjoliveur opalescent et bague. Avec éclairage circulaire par LED bleu en mode veille. S'allume automatiquement en cas de coupure de courant (LED blanche).	CM0281

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C	D	Ø E
45	45	43,5	11	53

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 1,5 mm²
Longueur de dénudage : 11 mm
Tournevis : plat 3,5 mm
Câbles souples ou rigides compatibles

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides et/ou liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

Verrine : ABS blanc opalescent
Boîtier du mécanisme : PC

Sans halogène
Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 230 V~
Fréquence : 50/60 Hz
Puissance : 0,2 W ou 1 W
Flux lumineux : 1,5 lumen

Batterie : Ni-MH

2,4 V~ - 300 mAh
2/3 AAA
Autonomie 1 h maximum

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : 0° C à + 50° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la batterie

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.