



Céliane™

Prises télévision simples

Référence(s) : CM0382 - CM0380



CM0382



CM0380


1. USAGE

Prises adaptées à la réception hertzienne TNT.
 Compatibles avec télévision UHD.
 Compatible 4G Lte.
 Câble recommandé 17/19 VATC
 Se montent en encastré dans boîte profondeur 40 mm mini.

2. GAMME



Description	Référence
Prise TV simple Type F femelle à visser	CM0380
Prise TV simple Ø 9,52 mm mâle	CM0382

3. DIMENSIONS (mm)




Références	A	B	C	D
CM0382	45	45	35,5	12
CM0380	45	45	32	8,5

4. PRECAUTIONS DE CABLAGE



La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

5. RACCORDEMENT



6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04
Pénétration de corps solides/liquides : IP 21
Tenue câble : 120 N

■ 6.2 Caractéristiques matières

Enjoliveur : ABS
Plaque : ABS + PC
Sans halogène
Résistant aux UV
Support : PA 6,6 + métal
Moteur : Boîtier : Zamac
Capot : Zamac
Broche : Bronze
Vis : Acier zingué

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Impédance caractéristiques : 75 ohm
Connecteur mâle Ø 9,52 mm
Connecteur type F femelle à visser
Efficacité de blindage classe A
Bandes de fréquence : TV/SAT - 0-2400 MHz
Atténuation : 1dB maximum

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants :
Hexane, Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.




Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGRÈMENTS

IEC 61169-24
EN 50083-2
EN 50083-4
Certifié Classe A

9. PERFORMANCES

Prise TV simple Mâle



9. PERFORMANCES (suite)

Prise TV simple Type F femelle à visser

