


Céliane™
Prise TV/SAT

Référence(s) : CM0392




1. USAGE

TV/SAT : permet la réception des signaux TV et Satellite.
 Compatible avec télévision UHD (Ultra Haute Définition).
 Prise étoile blindée Classe A, compatible 4G Lte.
 Câble recommandé 17/19 VATC
 Arrivée de câble unique.
 Se monte en encastré dans boîte profondeur 40 mm mini.

2. GAMME


Description	Référence
Prise TV/SAT - 2 modules A équiper avec support, enjoliveur et plaque de finition	CM0392

3. DIMENSIONS (mm)





A	B	C	D
45	45	39,5	11,5

4. RACCORDEMENT



5. PRECAUTIONS DE CABLAGE



La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 03
Pénétration de corps solides/liquides : IP 21
Tenue câble : 120 N

■ 6.2 Caractéristiques matières

Sans halogène
Moteur : Boîtier : Zamac
Capot : Zamac
Broche : Bronze
Vis : Acier zingué

Autoextinguibilité :
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)
Connecteur type F Femelle à visser (SAT)

Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir les interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixellisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

Bandes de fréquence : TV : 5-862 MHz
SAT : 950-2400 MHz

UHD : passage des signaux d'amélioration :
WCG : Wide Color Gamut
HDR : High Dynamic Range
HFR : High Frame Rate

Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

Atténuation : < 1,5 dB maximum

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN



Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (NF C 61-314), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

8. PERFORMANCES



9. NORMES ET AGRÈMENTS

EN 50083-2
Certifié Classe A

