


Urbano™ Interrupteurs et va-et-vient 10 AX

Références : UB2110GR/WH - UB2210GR/WH - UB2220GR/WH
 UB2010GR/WH - UB2020GR/WH - UB2120GR/WH
 UB2211GR/WH - UB2221GR/WH



1. USAGE


Mécanismes de commandes d'éclairage.
 Les mécanismes sont livrés avec les doigts les supports et les plaques.
 Equiper de plaques monoposte.
 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie.
 Fixation à griffes et/ou à vis.

2. GAMME

INTERRUPTEURS ET VA-ET-VIENT 10 AX - 250 V~ - avec griffes

Description	Blanc	Gris
Interrupteur	UB2110WH	UB2110GR
Va-et-vient	UB2210WH	UB2210GR
Double allumage	UB2020WH	UB2020GR
Double interrupteur	UB2120WH	UB2120GR
Double va-et-vient	UB2220WH	UB2220GR
Permutateur	UB2010WH	UB2010GR
Va-et-vient témoin	UB2211WH	UB2211GR
Double va-et-vient témoin	UB2221WH	UB2221GR

3. DIMENSIONS (mm)



3. DIMENSIONS (mm) (suite)

Références	A	B	C	D
UB2110GR/WH - UB2210GR/WH - UB2211GR/WH	80	80	35,8	14,5
UB2020GR/WH - UB2120GR/WH	80	80	40,3	16
UB2220GR/WH - UB2221GR/WH				
UB2010GR/WH	80	80	44,3	14,5

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
 Capacité des bornes : de 1,5 mm² à 2,5 mm² (1 ou 2 conducteurs)
 Longueur de dénudage : 9 mm
 Câbles souples ou rigides compatibles

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP20
 Protection contre les impacts : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières


Plaque, doigt : ABS
 Mécanisme, support : PC
 Griffes : acier

Résistant aux UV
 Sans halogène

Autoextinguibilité :
 85° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
 65° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
 Intensité : 10 AX
 Fréquence : 50/60 Hz
 Puissance maxi sur lampes à ballast intégré (lampes LED et fluocompact): 100 W



■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
 Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.