


Urbano™ Chargeur USB Type-A + USB Type-C

Références : UB3510GR/WH



1. USAGE

Mécanismes permettant de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.

Les mécanismes sont livrés avec les doigts supports et les plaques.

Equiper de plaques monoposte.


Montage des mécanismes en encastré.

Fixation à griffes et/ou à vis.

2. GAMME

Description	Blanc	Gris
1 sortie USB type-A + 1 sortie USB type-C	UB3510WH	UB3510GR

3. DIMENSIONS (mm)



Références	A	B	C	D
UB9410GR/WH	80	80	43,2	31,8

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis

Capacité des bornes : de 1,5 mm² à 2,5 mm² (1 ou 2 conducteurs)

Longueur de dénudage : 6 mm

Câbles souples ou rigides compatibles.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP20

Protection contre les impacts : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Plaque, doigt : ABS

Mécanisme, support : PC

Griffes : acier

Résistant aux UV

Sans halogène

Autoextinguibilité :

85° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

65° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 40° C

■ 5.4 Caractéristiques électriques

Tension nominale d'entrée	100 - 240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50-60 Hz
Puissance	15 W
Courant maxi d'entrée	300 mA
Consommation maxi en veille	0,075 W
Rendement moyen de l'alimentation	80,3 %
Tension nominale de sortie	5 V
Courant maxi de sortie Type-A + Type-C	3 A partagé sur les sorties A et C
Courant maxi de sortie Type-C	3 A
Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité : Niveau VI*	
Classe de protection	II - Basse tension

*Nota : Référentiel Européen (CE) N° 278/2009-6 Avril 2009, directive 2005/32/CE relative aux exigences d'écoconception sur les alimentations AC/DC.

Note : Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.