



## Incara™ On Desk Estándar Franco/Belga y Schuko


Ref.: 6 551 00AB a 02AB - 6 551 10AB a 25AB - 6 551 00BK a 02BK/10BK  
 a 25BK - 6 551 00WH a 02WH/10WH a 25WH - 6 551 30AB a 41AB - 6 551 30BK  
 a 41BK - 6 551 30WH a 41WH - 6 551 99



6 551 01



6 551 40





6 551 37

### 1. USO

Incara™ On Desk, la solución de bloques de tomas de sobremesa para equipar o equipados, que ofrece flexibilidad y facilidad de uso a los trabajadores móviles e itinerantes. Gracias a su diseño elegante y su tamaño reducido, On Desk encaja en cualquier configuración de mobiliario y resulta fácil de instalar, cerca del usuario y sin necesidad de taladrar.

### 2. GAMA

#### ■ 2.1 Módulos de oficinas Incara™ On Desk vacíos para equipar

Ref.	Colores	N.º de módulos	Funciones	Dimensiones Largo x ancho x alto (mm)
6 551 00WH	blanco	6		213,4 x 79,4 x 85,6
6 551 00BK	negro			
6 551 00AB	aluminio/ negro			
6 551 01WH	blanco	8		258,5 x 79,4 x 85,6
6 551 01BK	negro			
6 551 01AB	aluminio/ negro			
6 551 02WH	blanco	12		371 X 79,4 x 85,6
6 551 02BK	negro			
6 551 02AB	aluminio/ negro			





# Incara™ On Desk Estándar Franco/Belga y Schuko

Ref.: 6 551 00AB a 02AB - 6 551 10AB a 25AB -  
6 551 00BK a 02BK/10BK a 25BK - 6 551 00WH a 02WH/  
10WH a 25WH - 6 551 30AB a 41AB - 6 551 30BK a 41BK -  
6 551 30WH a 41WH - 6 551 99

## 2. GAMA (cont.)

### ■ 2.2 Bloques de tomas de sobremesa Incara™ On Desk preequipados según estándar franco/belga para cablear







Conexión de la toma de corriente en el bloque de terminales con sujetacables  
Acoplamiento RJ45 (hembra/hembra)

N.º de ref.	Colores	N.º de módulos	Funciones	Dimensiones Largo x ancho x alto (mm)
4 tomas 2 P+T y 1 interruptor luminoso				
6 551 24WH	blanco	8		303,5 x 79,4 x 85,6
6 tomas 2 P+T y 1 interruptor luminoso				
6 551 25WH	blanco	12		416 x 79,4 x 85,6
2 tomas 2 P+T y 1 cargador USB tipo A + C de 15 W				
6 551 22WH	blanco	6		213,4 x 79,4 x 85,6
2 tomas 2 P+T y 1 cargador USB tipo A + C de 15 W y 1 RJ 45 cat. 6 FTP				
6 551 23WH	blanco	8		236 x 79,4 x 85,6

### ■ 2.3 Bloques de tomas de sobremesa Incara™ On Desk preequipados con cable de alimentación según estándar franco/belga y Schuko.







Cableados y equipados con un cable de alimentación de 2 m y con una clavija 2 P+T (H05VVF, 3 hilos 1,5 mm<sup>2</sup>)

#### 2.3.1 Con tomas de corriente









N.º de módulos	Colores	Estándar					
		Franco/Belga			Schuko		
		Ref.	Funciones	Dimensiones Largo x ancho x alto (mm)	Ref.	Funciones	Dimensiones Largo x ancho x alto (mm)
4 tomas 2 P+T y 1 interruptor luminoso							
8	blanco	6 551 14WH		303,5 x 79,4 x 85,6	6 551 34WH		281 x 79,4 x 85,6
	negro	6 551 14BK			6 551 34BK		
	aluminio/negro	6 551 14AB			6 551 34AB		
6 tomas 2 P+T y 1 interruptor luminoso							
12	blanco	6 551 18WH		416 x 79,4 x 85,6	6 551 38WH		393,5 x 79,4 x 85,6
	negro	6 551 18BK			6 551 38BK		
	aluminio/negro	6 551 18AB			6 551 38AB		
4 tomas 2 P+T a prueba de manipulaciones y 1 interruptor luminoso							
8	blanco	6 551 19WH		303,5 x 79,4 x 85,6	6 551 39WH		281 x 79,4 x 85,6
	negro	6 551 19BK			6 551 39BK		
	aluminio/negro	6 551 19AB			6 551 39AB		

**2. GAMA (cont.)**

2.3.2 Con tomas de corriente, datos, cargador USB - HDMI y RJ 45 (hembra/hembra)

N.º de módulos	Colores	Estándar						
		Franco/Belga			Schuko			
		Ref.	Funciones	Dimensiones Largo x ancho x alto (mm)	Ref.	Funciones	Dimensiones Largo x ancho x alto (mm)	
2 tomas 2 P+T, 1 cargador USB tipo A + C de 15 W y 1 RJ 45 cat.6 FTP								
8	6 F/B SCH	blanco	6 551 17WH		236 x 79,4 x 85,6	6 551 37WH		213,4 x 79,4 x 85,6
		negro	6 551 17BK			6 551 37BK		
		aluminio/negro	6 551 17AB			6 551 37AB		
3 tomas 2 P+T, 1 cargador USB tipo A + C de 15 W y 1 RJ 45 cat. 6 FTP y 1 HDMI 2.0								
12		blanco	6 551 21WH		303,5 x 79,4 x 85,6	6 551 41WH		281 x 79,4 x 85,6
		negro	6 551 21BK			6 551 41BK		
		aluminio/negro	6 551 21AB			6 551 41AB		
2 tomas 2 P+T, 2 tomas 2 P+T a prueba de manipulaciones y 2 RJ 45 cat. 6 FTP								
12		blanco	6 551 20WH		348,8 x 79,4 x 85,6	6 551 40WH		348,8 x 79,4 x 85,6
		negro	6 551 20BK			6 551 40BK		
		aluminio/negro	6 551 20AB			6 551 40AB		

2.3.3 Con tomas de corriente y cargador USB


N.º de módulos	Colores	Estándar						
		Franco/Belga			Schuko			
		Ref.	Funciones	Dimensiones Largo x ancho x alto (mm)	Ref.	Funciones	Dimensiones Largo x ancho x alto (mm)	
2 tomas 2 P+T y 1 cargador USB tipo A + C de 15 W								
6		blanco	6 551 10WH		213,4 x 79,4 x 85,6	6 551 30WH		190,8 x 79,4 x 85,6
		negro	6 551 10BK			6 551 30BK		
		aluminio/negro	6 551 10AB			6 551 30AB		
3 tomas 2 P+T y 1 cargador USB tipo A + C de 15 W								
8		blanco	6 551 11WH		258,5 x 79,4 x 85,6	6 551 31WH		236 x 79,4 x 85,6
		negro	6 551 11BK			6 551 31BK		
		aluminio/negro	6 551 11AB			6 551 31AB		
2 tomas 2 P+T y 1 cargador USB tipo C + C de 15 W								
6		blanco	6 551 12WH		213,4 x 79,4 x 85,6	6 551 32WH		190,8 x 79,4 x 85,6
		negro	6 551 12BK			6 551 32BK		
		aluminio/negro	6 551 12AB			6 551 32AB		
3 tomas 2 P+T y 1 cargador USB tipo C + C de 15 W								
8		blanco	6 551 13WH		258,5 x 79,4 x 85,6	6 551 33WH		236 x 79,4 x 85,6
		negro	6 551 13BK			6 551 33BK		
		aluminio/negro	6 551 13AB			6 551 33AB		
2 tomas 2 P+T y 1 cargador USB tipo C Power Delivery de 45 W								
8	6 F/B SCH	blanco	6 551 16WH		236 x 79,4 x 85,6	6 551 36WH		213,4 x 79,4 x 85,6
		negro	6 551 16BK			6 551 36BK		
		aluminio/negro	6 551 16AB			6 551 36AB		
2 tomas 2 P+T y 1 cargador USB tipo C + C Power Delivery de 63 W								
8		blanco	6 551 15WH		258,5 x 79,4 x 85,6	6 551 35WH		236 x 79,4 x 85,6
		negro	6 551 15BK			6 551 35BK		
		aluminio/negro	6 551 15AB			6 551 35AB		

### 3. INSTALACIÓN


#### ■ 3.1 Instalación de sobremesa

##### 3.1.1 Fijación con los adhesivos de doble cara suministrados

Para 6 módulos de salida o un número inferior




Para 8 módulos de salida o un número superior



### 3. INSTALACIÓN (cont.)


##### 3.1.2 Instalación con el accesorio de fijación ref. 6 551 99

Cuerpo en forma de U:  
 placa de acero pintada de negro




Este accesorio permite la fijación en sobremesa con una profundidad de 6 a 40 mm.

Para 6 módulos de salida o un número inferior, solo es necesario utilizar 1 accesorio (ref. 6 551 99) por módulo de sobremesa Incara™ On Desk



Este accesorio debe fijarse en el elemento de unión de las patas del módulo de oficina, evitando así cualquier riesgo de daños al mobiliario.


Para 8 módulos de salida o un número superior, es necesario utilizar 2 accesorios (ref. 6 551 99) por módulo de sobremesa Incara™ On Desk



Este accesorio debe fijarse en las patas del módulo de oficina, evitando así cualquier riesgo de daños al mobiliario.

#### ■ 3.2 Retirada de la superficie de trabajo

El adhesivo doble cara puede retirarse sin dañar el mueble, simplemente tirando de la pestaña que sobresale de la pata.



#### 4. CARACTERÍSTICAS GENERALES

##### 4.1 Características mecánicas

Resistencia ante impactos: IK 07  
 Grados de protección proporcionados por las cajas: IP 30

##### 4.2 Características de los materiales

Barras de aluminio pintado  
 Tapa de extremo ABS  
 Abrazadera de cable ABS  
 Regleta de conexión de polipropileno con terminales de tornillo  
 Interruptor luminoso PC

##### 4.3 Características eléctricas

###### 4.3.1 Características de las tomas 2 p+T

Tensión de suministro: 16 A-250 V ~ 3680 W máx. - 230 V~  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Corriente nominal: para estándar franco/belga y Schuko = 16 A

###### 4.3.2 Características del cargador USB


Consulta las fichas técnicas de los cargadores USB de ref.

Tipo A + C 15 W	0 776 70L	blanco
	0 776 72L	negro mate
Tipo C + C 15 W	0 776 80L	blanco
	0 776 82L	negro mate
Tipo C 45 W	0 776 55L	blanco
	0 776 57L	negro mate
Tipo C + tipo C 63 W	0 776 73L	blanco
	0 776 75L	negro mate

###### 4.3.3 Características del acoplador RJ 45

4.3.3.1 Rendimiento del enlace  
 Rendimiento estándar a 20 °C  
 En la siguiente tabla, se indican las distancias máximas según distintas configuraciones

Cable CP (C)	Enlace CP máximo (B)	Cable(s) TR (A)	Cable del área de trabajo (D)	Canal total
8 m	74 m	5 m	5 m	92 m
15 m	63 m			88 m
20 m	56 m			86 m



1: panel de replicación opcional que se utiliza únicamente en determinados canales de 4 conectores  
 2: panel  
 3: salida (se considera como punto de consolidación)  
 4: producto Incara (se considera una toma de corriente en un enlace permanente de 3 conectores)

#### 4. CARACTERÍSTICAS GENERALES (cont.)

##### 4.3.3.2 Conformidad POE

PoE++ tipos 1, 2, 3 y 4 según la norma 802.3.

Para obtener más información sobre el rendimiento con POE, consulta la documentación de Legrand (Guía POE de Legrand)

##### 4.3.4 Características de los cables:

Si se suministra con cable:

Tipo de cable: alimentación 2 metros H05 VVF 3G 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Tipo de clavija: clavija macho de color negro acodada 2 P+T

Si no se suministra con cable:


Posibilidad de conectar con:  
 H05 VVF 3G 1,5 mm<sup>2</sup> o 3G 2,5 mm<sup>2</sup> (2 salidas máx.)

##### 4.3.5 Características de audio/vídeo (acoplador HDMI)

Estos valores están sujetos a una instalación conforme a las buenas prácticas de ingeniería y a una conexión conforme a las normas vigentes. Los accesorios y cables adicionales deben cumplir los mismos criterios.


###### 4.3.5.1 HDMI 1.4

Resolución máxima (píxeles): 1080 p



###### 4.3.5.2 HDMI 2.0

Resolución máxima (píxeles): 2160 p  
 Formato 16/9: 2160 p, 60 Hz, RGB  
 Formato 21/9: 3840 x 2160 p, 60 Hz, RGB



##### 4.4 Características climáticas

Temperatura de funcionamiento: de -5 a +35 °C  
 Temperatura de almacenamiento: de -10 a +70 °C

## 5. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño suave. No utilices productos abrasivos ni detergentes.

**Precaución:** Realiza siempre una prueba antes de utilizar otros productos de limpieza especiales

## 6. NORMAS Y APROBACIONES

Conforme a: NF C61-314, IEC 60884-1 e IEC 60884-3-1  
Cargador USB compatible con: IEC 62368-1