



## Urbano™ Prise RJ45 Cat. 6

Références : UB4311GR/WH - UB4312GR/WH - UB4321GR/WH




### 1. USAGE

Mécanismes de connecteurs RJ45 simple ou double.  
 Les mécanismes sont livrés avec les enjoliveurs les supports et les plaques.  
 Equiper de plaques monoposte.  
 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie.  
 Fixation à griffes et/ou à vis.

### 2. GAMME

Description	Blanc	Gris
Prise RJ45 Cat. 6 UTP	UB4311WH	UB4311GR
Prise RJ45 Cat. 6 FTP	UB4312WH	UB4312GR
Double prise RJ45 Cat. 6 UTP	UB4321WH	UB4321GR

### 3. DIMENSIONS (mm)



Références	A	B	C	D
UB4311GR/WH	80	80	38,9	26,6
UB4312GR/WH	80	80	38,9	26,6
UB4321GR/WH	80	80	42,25	30

### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP20  
 Protection contre les impacts : IK 04

#### ■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : ABS  
 Mécanisme, support : PC  
 Griffes : acier

Résistant aux UV  
 Sans halogène

#### ■ 4.3 Caractéristiques électriques

Equipées d'un connecteur pour connexion rapide.

#### ■ 4.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C  
 Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

### 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.  
 Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

### 6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.  
 Voir e.catalogue.