128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Appareillage saillie
Interrupteur ou va-et-vient

Références : 0 861 15LA



1. USAGE

Mécanismes de commande d'éclairage comportant ou non des éléments de repérage (voyants).
Mécanismes de commande d'éclairage avec fonctions réalisables :
_ Simple va-et-vient.
_ Simple interrupteur.

2. GAMME

		Références
Composable		0 861 15LA

3. DIMENSIONS (mm)



	A	B	C
Composable	53,5	54,7	29,5

4. CONNEXION

Type de bornes : automatique
Capacité des bornes : de 1,5 mm² à 2, 5 mm² (1 ou 2 conducteurs)
Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques
Protection contre les corps solides et liquides : IP 31D
Protection contre les chocs : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières
Cadre, support : PS
Doigt : ABS
Mécanisme : PC

Résistant aux UV
Sans halogène

Autoextinguibilité :
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques
Tension : 250 V~
Fréquence : 50 Hz
Intensité : 10 AX
Puissance maxi sur lampes à ballast intégré (lampes LED et fluocompact): 100 W



■ 5.4 Caractéristiques climatiques
Température d'utilisation : - 10° à + 40° C
Température de stockage : - 25° C à + 60° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e.catalogue.