


Céliane™

Chargeur USB Type - C - 45 W - Power Delivery

Référence(s) : CM0156



1. USAGE


Permet d'alimenter et de recharger des terminaux multimédia : ordinateurs (PC, Mac), tablettes et smartphones (Android, Apple) équipés ou non de la technologies Power Delivery.

Optimise la vitesse de chargement des terminaux compatibles avec les protocoles **USB Power Delivery et Quick Charge**.

2. GAMME

Chargeur USB 45 W	Réf.
1 USB Type-C (1 sortie Type-C) - 2 modules A équiper avec support, enjoliveur et plaque de finition	CM0156

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C
45	45	44,5

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 6 mm
Tournevis : plat 3,5 mm
Disjoncteur : 16 A MAXI

Précautions impératives de sécurité :



Coupez le courant au disjoncteur général. Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Colerette : PC
Boîtier du mécanisme : PA 6.6 V-0 UL

Autoextinguibilité :

PA 6.6 V-0 UL
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C
Températures d'utilisation : + 5° C à + 35° C

■ 5.4 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 20° et après 30 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	220-240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50/60 Hz
Puissance de sortie	45,0 W
Courant nominal d'entrée	0,8 A
Courant nominal de sortie Type-C	3,0 A
Rendement moyen de l'alimentation	89 %
Tension nominale de sortie	5,0 V~* *
Consommation en veille	< 0,074 W
Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité : Niveau VI	
Classe de protection	II - Basse tension

* Tension optimisée :

5,0 V~	3,0 A
9,0 V~	3,0 A
12,0 V~	3,0 A
15,0 V~	3,0 A
20,0 V~	2,2 A

Note : Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.