128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Céliane™

Référence(s) : CM0158

Chargeur USB Type C+C - 30 W - Power Delivery



1. USAGE

Permet d'alimenter et de recharger des terminaux multimédia : ordinateurs (PC, Mac), tablettes et smartphones (Android, Apple) équipés ou non de la technologies Power Delivery.

Optimise la vitesse de chargement des terminaux compatibles avec les protocoles **USB Power Delivery et Quick Charge**.

2. GAMME

Chargeur USB 30 W - Type C+C	Réf.
2 USB Type-C (2 sorties Type-C) - 2 modules A équiper avec support, enjoliveur et plaque de finition	CM0158

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C	D
45	45	44	8

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 6 mm
Tournevis : plat 3,5 mm

Disjoncteur : 16 A MAXI

Précautions impératives de sécurité :



Coupez le courant au disjoncteur général. Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

5.2 Caractéristiques matières

Boitier du mécanisme : PC V-0 UL

Sans halogène

Autoextinguibilité :
PC UL 94 V0
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C
Températures d'utilisation : + 5° C à + 35° C

5.4 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 20° et après 30 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100-240 V~	
Fréquence nominale d'entrée	50/60 Hz	
Puissance	30,0 W	
Courant nominal d'entrée	1 A	
Courant maxi de sortie	3,0 A	
Tension nominale de sortie	5,0 V⎓ *	
Rendement moyen de l'alimentation	88 % → 1 sortie	85 % → 2 sorties
Consommation maxi en veille	0,063 W	
Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité : Niveau VI		
Classe de protection	II - Basse tension	

* Tension optimisée : 1 sortie	
5,0 V⎓	3,0 A
9,0 V⎓	3,0 A
12,0 V⎓	2,5 A
15,0 V⎓	2,0 A
20,0 V⎓	1,5 A

* Tension optimisée : 2 sorties	
C1 : 5,0 V⎓	2,4 A
C2 : 5,0 V⎓	2,4 A

Note : Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e.catalogue.