


dooxie™

Capteur de température et humidité intérieure connecté

Référence(s) : 6 000 98 - 6 002 98



1. USAGE


Ce capteur mesure la température et l'humidité intérieure d'un espace. Les données recueillies apparaissent dans l'app Home + Control, où elles peuvent être utilisées pour créer des automatisations, déclencher des alertes ou envoyer des notifications en fonction de seuils que l'utilisateur définit.

2. GAMME

Nécessite d'être associé à une passerelle connectée Legrand "with Netatmo". A équiper d'une plaque de finition.

Blanc	Noir
6 000 98	6 002 98

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C
73	73	15.5

4. FONCTIONNEMENT

Seuils de mesure

Plage température : 0° C à + 50° C

Plage hygrométrie : 0 à 100%

Portée : 180 mètres en champs libre

Hauteur maximum d'utilisation : <2 m

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides / liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

ABS et PC

Tenue aux UV

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Pile : CR2450 - 3 V

Fréquence : 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : 0° C à 45° C

Températures d'installation recommandées : +5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (6 000 98 - 6 002 98) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrand.com/ecatalogue