


Capteur de température et humidité intérieur connecté

Référence(s) : 069060




1. USAGE

Mesure la température et l'humidité intérieur. Permet des scénarios automatisés. Les données recueillies apparaissent dans l'app Home + Control, où elles peuvent être utilisées pour créer des automatisations, déclencher des alertes ou envoyer des notifications en fonction de seuils que l'utilisateur définit.

2. GAMME

Description	Référence
Nécessite d'être associé à une passerelle connectée Legrand "with Netatmo". Vendu avec pile.	069060

3. DIMENSIONS (mm)



A	B
60	16.5

4. FONCTIONNEMENT

Seuils de mesure

Plage température : 0° C à + 50° C
Plage hygrométrie : 0 à 100%
Portée : 180 mètres
Hauteur d'installation : < 2m

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides / liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

ABS
Tenue aux UV

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Pile : CR2450 - 3V
Fréquence : 2,4 GHz à 4,4835 GHz
Niveau de puissance < 100mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : 0° C à + 45° C
Températures d'installation recommandée : + 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes internationales en matière de sécurité électrique et d'utilisation des fréquences radio

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 690 60) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrand.com/ecatalogue