

Viale Borri, 231 - 21100 VARESE – Italy
www.bticino.es


Classia

Bases de corriente estándar italiano

RW4113 - RA4113 - RG4113
RW4180 - RA4180 - RG4180 - R4180R
RW4180P - RG4180P
RW4140A16 - RG4140A16 - R4140A16R
RW4140A16P - RG4140A16P


..4113


..4180.
R4180R


..4140A16.
R4140A16R

USO

Bases de corriente conformes al estándar de Italia para clavijas italianas y alemanas.


GAMA

Denominación	Referencia
Base 2P+T 10A y 16A 250Va.c - distancia entre centros de 19 y 26 mm - alvéolos protegidos para clavijas europeas 2P y 2P+T y 16A (conforme al estándar de Italia)	☐ RW4180. ▒ RA4180 ■ RG4180. ■ R4180R
Base 2P+T 10A 250Va.c - contactos de tierra laterales - alvéolos protegidos	☐ RW4113 ▒ RA4113 ■ RG4113
Base 2P+T 10A y 16A 250Va.c - distancia entre centros de 19 y 26 mm - alvéolos protegidos - contactos de tierra laterales para clavijas europeas - para el estándar italiano 2P y 2P+T de 10/16 A y para estándar alemán 2P+T 16A	☐ RW4140A16. ■ RG4140A16. ■ R4140A16R

Colores:

☐ Blanco ▒ Aluminio ■ Dark ■ Rojo

DIMENSIONES TOTALES (mm)



	A	B	C	D
1 módulo ..4113/..4180..	45.1	22.3	27.7	9.8
2 módulos ..4140A16.	45.1	44.7	31.7	9.8

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillos
Capacidad bornas: 2 x 4 mm^2 máx.
Longitud de pelado de cable: 11 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grado de protección
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
Penetración de materia líquida/sólida: IP20D

- Características mecánicas
Prueba de resistencia a los golpes: IK 04

- Características del material
Mecanismo y frontal: PC (Policarbonato)

Sin halógeno

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible:
850° C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650° C/30 s para otras piezas de materiales aislantes

- Características eléctricas
Tensión: 250 VAC
Intensidad: 10 o 16 A

- Características climáticas
Temperatura almacenamiento: - 10° C a + 70° C
Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con las normas: CEI 23-50
IEC 60884-1

Consultar el e-catálogo