

1. USO

Adaptadores Keystone


2. GAMA

Denominación	Referencia
Adaptadores Keystone 1 módulo	<input type="checkbox"/> RW4956
	<input type="checkbox"/> RA4956
	<input type="checkbox"/> RG4956

Código de color:

Blanco Aluminio Dark

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)



A	B	C	D
45	22.5	12.7	9.8

4. CONEXIÓN

Conexión rápida

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grado de protección

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora) Penetración de materia líquida/sólida: IP40

- Prueba de resistencia a los golpes: IK 04

- Características del material

Cuerpo: PC (Policarbonato)

Tecla: ABS - ABS/PC

Resistente a los rayos UV.

Autoextinguible: 650°C/30 s

- Características ambientales

Temperatura de almacenamiento: de -10°C a +70°C

Temperatura de uso: de -5°C a +35°C

6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN 60669-1. Consultar el e-catálogo.