



Falso polo e uscita cavo



..4950



..4953

Impiego

Falso polo e uscita cavo.

Collegamento

Massimo cavo autorizzato 12.5 mm

Range

Descrizione

Articolo

Falso polo JW4950 - JW4950AB JG4950

Falso polo con uscita semplice \varnothing 9.5 mm JW4953 JG4953


Colore:

Bianco Grigio

Caratteristiche tecniche

- **Indice di protezione:**
(considerando un'installazione completa di placca e supporto)
 - Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40 per ..4950
 - Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP20 per ..4953
 - Prova d'urto: IK04
- **Caratteristiche dei materiali:**
 - Materiale: ABS per JW4950AB ABS antibatterico
 - Halogen Free
 - Resistente UV
 - Autoestinguento : 650°C/30s
- **Caratteristiche climatiche:**
 - Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
 - Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

Dimensioni



	A	B	C	D
..4950	45.1	22.3	37.5	7.6
..4953	45.1	22.3	15.7	7.6

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione: Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme allo standard IEC/EN 60669-1

Fare riferimento al catalogo online.