
**USO**

Conector doble fibra óptica SC/APC
- para conectar la fibra a la estación de trabajo
- 2 módulos

GAMA

Denominación	Ref.	Frontales correspondientes
Conector para la fibra óptica	K4286SCA2	<input type="checkbox"/> KW13M2 <input type="checkbox"/> KM13M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG13M2

Colores: Blanco Sand Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

A	B	C	D
45	45	11	30.3

CONEXIÓN

Acoplamiento rápido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**- Grado de protección**

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
Penetración de materia líquida/sólida: IP 20

- Prueba de resistencia a los impactos: IK 04

- Características del material

Material: Cover PC/ABS

Sin halógeno

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible: 650°C/30s

- Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10°C a + 70°C

Temperatura de uso: - 5°C a + 35°C

- Características del conector

Conector SC/APC

- Monomodo APC

- Pérdida de inserción: 0.2 dB

- Resistencia (500 inserciones): aumento máximo de 0.2dB

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con la norma TIA-568-C-2

Consultar el e-catálogo.