


Placas



USO

Placas rectangulares de 2 a 7 módulos para instalar mecanismos.

GAMA

SISTEMA DE INSTALACIÓN EN CAJA RECTÁNGULAR					
Acabado	2 módulos	2 módulos centrados	3 módulos	4 módulos	7 módulos
CIRCULAR					
WHITE	YA4802WW	YA4819WW	YA4803WW	YA4804WW	YA4807WW
WHITE FIBER	YA4802WV	YA4819WV	YA4803WV	YA4804WV	YA4807WV
WHITE MICA	YA4802WM	YA4819WM	YA4803WM	YA4804WM	YA4807WM
STONE					
STONE	YA4802GG	YA4819GG	YA4803GG	YA4804GG	YA4807GG
SAND STONE	YA4802GS	YA4819GS	YA4803GS	YA4804GS	YA4807GS
MOKA STONE	YA4802GM	YA4819GM	YA4803GM	YA4804GM	YA4807GM
PATINA					
DARK	YA4802DD	YA4819DD	YA4803DD	YA4804DD	YA4807DD
DARK GREY	YA4802DS	YA4819DS	YA4803DS	YA4804DS	YA4807DS
DARK GREEN	YA4802DG	YA4819DG	YA4803DG	YA4804DG	YA4807DG


Placas

GAMA

SISTEMA DE INSTALACIÓN EN CAJA UNIVERSAL

Acabado	2 módulos	2+2 módulos 71 mm	2+2+2 módulos 71 mm	2+2+2 módulos 71 mm	2+2 módulos estándar belga	2+2+2 módulos estándar belga
CIRCULAR						
 WHITE	YA4802WW	YA4802M2WW	YA4802M3WW	YA4802M4WW	YA4832M2WW	YA4832M3WW
 WHITE FIBER	YA4802WV	YA4802M2WV	YA4802M3WV	YA4802M4WV	YA4832M2WV	YA4832M3WV
 WHITE MICA	YA4802WM	YA4802M2WM	YA4802M3WM	YA4802M4WM	YA4832M2WM	YA4832M3WM
STONE						
 STONE	YA4802GG	YA4802M2GG	YA4802M3GG	YA4802M4GG	YA4832M2GG	YA4832M3GG
 SAND STONE	YA4802GS	YA4802M2GS	YA4802M3GS	YA4802M4GS	YA4832M2GS	YA4832M3GS
 MOKA STONE	YA4802GM	YA4802M2GM	YA4802M3GM	YA4802M4GM	YA4832M2GM	YA4832M3GM
PATINA						
 DARK	YA4802DD	YA4802M2DD	YA4802M3DD	YA4802M4DD	YA4832M2DD	YA4832M3DD
 DARK GREY	YA4802DS	YA4802M2DS	YA4802M3DS	YA4802M4DS	YA4832M2DS	YA4832M3DS
 DARK GREEN	YA4802DG	YA4802M2DG	YA4802M3DG	YA4802M4DG	YA4832M2DG	YA4832M3DG

DIMENSIONES TOTALES (mm)



	A	B	C
..4802..	90	94.8	8.4
..4819..	90	126.7	7.4
..4803..	90	126.7	7.4
..4804..	90	147.5	7.4
..4807..	90	216.7	7.4
..4802M2..	90	165.8	8.4
..4802M3..	90	236.8	8.4
..4802M4..	90	307.8	8.4
..4832M2..	150	94.8	8.4
..4832M3..	210	94.8	8.4

INSTALACIÓN

Se fijan las placas clipándola al soporte correspondiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Prueba mecánica:**
 - Prueba de resistencia a los golpes: IK04
- **Características del material:**
 - ABS - PHB
 - Sin halógenos
 - Resistente a los rayos UV
 - Autoextinguible: 650°C - 30 sec
- **Características ambientales:**
 - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
 - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN 60669-1.

Consultar el e-catálogo.