


## Base para afeitadora



### USO

Base 2P para afeitadora, con protección frente a sobrecargas y cortocircuitos directos.

Apta para su uso con clavijas europeas y americanas.

Se suministra con el frontal; añadir un soporte y una placa.

### GAMA

#### Denominación

#### Referencia

Base para afeitadora.  
- 3 módulos


YW4177

YG4177

YD4177

Colores:  Blanco  Stone  Dark

### DIMENSIONES TOTALES (mm)



A	B	C	D	E
45.1	67.5	54	8.6	3.5

### CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo

Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> máx.

Longitud de pelado de cable: 11 mm

Compatible con cables flexibles o rígidos

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### - Grado de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)

- Penetración de materia líquida/sólida: IP21D
- Prueba de resistencia a los golpes: IK04

#### - Características del material:

- Cuerpo: PC (policarbonato)
- Frontal: PC (policarbonato)
- Sin halógenos
- Resistente a los rayos UV
- Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.

650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

#### - Características eléctricas:

- Tensión nomina de entrada: 230 V a.c.
- Frecuencia nominal de entrada: 50 – 60 Hz
- Tensión nominal de salida: 115/230 Vac
- Intensidad máxima de salida: 20 VA

#### - Características ambientales:

- Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
- Temperatura de uso: -5° C a +35° C

### LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

**Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.**

### NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN 61558-2-5.

Consultar el e-catálogo.