



LIGHT now

YW4268LC - YG4268LC - YD4268LC
 YW4268ST - YG4268ST - YD4268ST
 YW4268SC - YG4268SC - YD4268SC


Bases fibra óptica



..4268LC



..4268ST



..4268SC

USO

Las bases de fibra óptica disponen de paso dúplex o doble simplex: 2 entradas/2 salidas.

Sirven para conectar 2 fibras (provistas de sus conectores).


Se suministran con tapas protectoras y están equipados con un portaetiquetas transparente.

GAMA

Denominación	Referencias
Conejero de acoplamiento para cable de fibra óptica - tipo LC - dúplex - 2 módulos	<input type="checkbox"/> YW4268LC <input checked="" type="checkbox"/> YG4268LC <input checked="" type="checkbox"/> YD4268LC
Conejero de acoplamiento para cable de fibra óptica - tipo ST - dúplex - 2 módulos	<input type="checkbox"/> YW4268ST <input checked="" type="checkbox"/> YG4268ST <input checked="" type="checkbox"/> YD4268ST
Conejero de acoplamiento para cable de fibra óptica - tipo SC - dúplex - 2 módulos	<input type="checkbox"/> YW4268SC <input checked="" type="checkbox"/> YG4268SC <input checked="" type="checkbox"/> YD4268SC

Colores: Blanco Stone Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)



	A	B	C	D
..4258LC	45.1	45	42.7	31.3
..4258ST	45.1	45	41	29.6
..4258SC	45.1	45	36.7	25.3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grado de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)

- Penetración de materia líquida/sólida: IP20
- Prueba de resistencia a los golpes: IK03

- Características del material:

- Frontal: ABS
- Conector LC - SC: Cerámica
- Conector ST: Bronce
- Sin halógenos
- Resistente a los rayos UV
- Autoextinguible: 650°C/30s

- Características ambientales:

- Temperatura de almacenamiento: -10° C a +70° C
- Temperatura de uso: -5° C a +35° C

- Características del conector:

- Conector LC
- Pérdida de inserción: 0,2 dB
 - Duración de acoplamiento: 500
 - Fuerza de retención del conector: 1N - 2.5N

Conector ST

- Pérdida de inserción: 0,15 dB
- Duración de acoplamiento: 500
- Fuerza de retención del conector: 1N - 2.5N

Conector SC

- Pérdida de inserción: 0,2 dB
- Duración de acoplamiento: 500
- Fuerza de retención del conector: 2N - 5.9N

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC 61754 / TIA-568-B.3

Consultar el e-catálogo.