


Mecanismo conectado para persianas



USO

Mecanismo conectado que permite controlar una persiana localmente o en remoto. Compatible con todos los motores de persianas (con final de carrera mecánico y electrónico de hasta 500 VA). Se controla mediante un interruptor de conmutación de persiana conectado (conmutación con la misma fuente de alimentación del motor). Se puede asociar a uno o varios comandos inalámbricos. Se debe conectar al neutro.

2 módulos

GAMA

Denominación

Comando conectado para persianas.
 Con piloto LED.
 Con botón Reset escondido para volver a los ajustes de fábrica.
 - 2 módulos

Referencias


- YW4027CM2N
- YG4027CM2N
- YD4027CM2N

Colores: Blanco Stone Dark

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
 Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm² - 2 x 1.5 mm²
 Longitud de pelado de cable: 8 mm
 Destornillador: plano 3 mm

DIMENSIONES TOTALES (mm)



A	B	C	D
45.1	45.05	43.9	8.6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Características mecánicas:**
 - Prueba de resistencia a los golpes: IK04
 - Penetración de materia líquida/sólida: IP20 producto instalado
- **Características del material:**
 - Mecanismo: PC
 - Sin halógenos
 - Resistente a los rayos UV
 - Autoextinguible:
 - 850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
 - 650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.
- **Características eléctricas:**
 - Tensión: 110/230 V~
 - Intensidad: 2 A
 - Potencia: 500 W
 - Consumo en reposo: 0.1 mA
 - Tecnología Zigbee 2.4 GHz a 2.4835 GHz
 - Nivel de potencia REC 70-03: < 20 dBm
 - Alcance: 200 m en espacio diáfano
10 m entre productos
- **Características medioambientales**
 - Temperatura de almacenamiento: 0° C a +45° C
 - Temperatura de uso: +5° C a +45° C

FUNCIONAMIENTO

-
- Pulsación corta para subir al máximo.
 - Pulsación larga para subir hasta soltar el botón.
 - Modo BSO: pulsación larga para orientar las láminas.
 - Indicador LED: útil durante la instalación
 - Botón RESET
 - Pulsación corta para bajar al máximo.
 - Pulsación larga para bajar hasta soltar el botón.
 - modo BSO: pulsación larga para orientar las láminas.

Mecanismo conectado para persianas

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares de instalación y fabricación.

Consultar el e-catálogo.

El abajo firmante, BTICINO, declara que este tipo de equipo radioeléctrico (YW4027CM2N - YG4027CM2N - YD4027CM2N) cumple con la norma 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente sitio web:

www.bticino.it/red

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Resistente a los productos siguientes: Hexano (EN 60669-1), metilado, agua con jabón, amoníaco diluido, lejía diluida al 10%, productos limpiacristales, toallitas preimpregnadas.

No se debe pintar las placas.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.