







	-10°C ... +75°C	0°C ... +35°C	40 mm	100 ... 240 V~ 50 / 60 Hz	8 mm 1 ... 2.5 mm²

	R1	R2	L1	L2	CL1	CL2	CL3	CL4
240V~ 50Hz	3 ... 400 W	3 ... 400 VA	3 ... 200 VA	3 ... 200 VA	3 ... 400 VA	3 ... 200 VA	3 ... 75 W ≤ 10 x	
100V~ 60Hz	3 ... 200 W	3 ... 200 VA	3 ... 100 VA	3 ... 200 VA	3 ... 200 VA	3 ... 100 VA	3 ... 37 W ≤ 10 x	



R1		Лампа накаливания	CL1		Лампа светодиодная или галогенная или компактная люминесцентная (КЛЛ) с электронным трансформатором
R2		Лампа галогенная	CL2		Линейная люминесцентная лампа с электронным ПРА
L1		Лампа галогенная с ферромагнитным трансформатором	CL3		Лампа компактная люминесцентная со встроенным ПРА регулируемая
L2		Линейная люминесцентная лампа с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом (ПРА)	CL4		Лампа светодиодная со встроенным устройством управления регулируемая