



Elsőként szüksége lesz a Céliane with Netatmo intelligens kezdőkészlet megvásárlására és beszerelésére.

Központi egység




VAGY


Központi egység, intelligens csatlakozó aljzat és vezeték nélküli főkapcsoló




Csomag tartalma



**Intelligens
csillárkapcsoló null
bekötéssel**



Porvédő burra



Keret

LE12115AB

Jellemzők

A csillárkapcsoló alábbi fényforrásokkal terhelhető:

			LED Dimmable 			
110-240 V~ 50/60 Hz	2 x 1,5 mm²					
240 V~	Maxi.	250 W	(*) 50 VA	50 VA	250 VA	250 VA
110 V~	Maxi.	125 W	(*) 25 VA	25 VA	125 VA	125 VA

(*) maximum 10db izzó. A megfelelő világítási kép érdekében azonos gyártótól származó és azonos típusú fényforrások használatát javasoljuk.


(**) A ferromágneses transzformátorokat névleges teljesítményük 60%-ánál nagyobb mértékben kell terhelni. A megengedett teljesítmény számításánál figyelembe kell venni a ferromágneses transzformátorok hatásfokát. Fontos megemlíteni, hogy csak a terhelés bekötését követően végezzen programozást, vagy kezdje el használni a terméket.

⚠ Biztonsági előírások

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűtlen felszerelés és/vagy a szakszerűtlen használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szedje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szedheti szét és javíthatja meg. Illetéktelen személy által történt beavatkozás esetén minden garanciális, csere vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.


Mielőtt hozzálátna: vezetékezésről kapcsolatos óvintézkedések

Amennyiben váltókapcsolót szeretne beszerezni, olvassa el az alábbi óvintézkedéseket: Egy fényforrás két vagy több kapcsolóval történő vezérléséhez kizárólag a következő termékeket használja:




x 1
Intelligens csillárkapcsoló
null bekötéssel

ÉS



x 1
vagy több

ÉS/VAGY



x 1
vagy több

Vezetékmentes távvezérlő (a csomag nem tartalmazza)
Max. 20 db



Tilos: két intelligens csillárkapcsolót ugyanazon világítótest vezérléséhez alkalmazni.

1 Kötelező biztonsági óvintézkedések

1



Kapcsolja le a
kismegszakítót az
áramtalanításhoz.


OFF

2

**Beszereles előtt
ellenőrizze, hogy a
feszültségmentesítés
valóban megtörtént-e?**


2 Szerelje be az intelligens csillárkapcsolót

1




Szerelje le a meglévő kapcsolót

3



2 Szerelje be az intelligens csillárkapcsolót


— N (null) = kék
— L (fázis) = ált. fekete, barna
(TILOS: kék és zöld/sárga)
— = (földelés) = zöld/sárga




Frekvenciasáv: 2,4–2,4835 GHz
Teljesítményszint: <100 mW

Egyéb lehetőség: meglévő váltókapcsolók lecserélésére

Egyik oldalon a régi váltókapcsoló két kapcsolt vezetéket együtt kösse be az új intelligens csillárkapcsoló 1-es vagy 2-es csatlakozójába.



Másik oldalon a régi váltókapcsoló cseréje új vezetékmentes távvezérlőre



Vezetékköszöktövel kösse össze a 3 vezetéket (lámpa visszatérő és a váltó vezetékek). Használjon külön csatlakozót a nullvezető szigeteléséhez

3

Ha intelligens terméket szeretne a meglévő rendszeréhez hozzáadni, kövesse az alábbi utasításokat:

- a **Legrand Home + Control** alkalmazásban (Beállítások/Új termék hozzáadása szakasz)
- vagy pedig olvassa el a **legrand.hu** weboldalon található útmutatókat



www.legrand.hu

LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország www.legrand.hu

EGYSZERŰSÍTETT **EU** MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

Legrand

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett berendezés megfelel a 2014/53/EU -ban megfogalmazott rádió kommunikációs irányelvnek.

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrandoc.com