

**⚠ Safety instructions**

GB CA IN IE US SG

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire.

Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions.

All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand.

Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.

Use only Legrand brand accessories.


















**⚠ إرشادات الأمان:**

يجب تركيب هذا المنتج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ و/أو الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأقرّد مكاناً لتركيب المنتج خاصاً به. لا تفتح أو تعدّل أو تحوّر المنتج ما لم يُشَر إلى ذلك بشكلٍ محدد في النشرة. فكل منتجات Legrand

يجب فتحها وإصلاحها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand.

وكل فتح أو إصلاح غير مسموح به يُبطل المسؤوليات وحقوق الاستبدال والضمانات.

لا تستخدم سوى إكسسوارات من ماركة Legrand حصراً.

|  | R   |   | L   |   | C/L   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |   |   | Dimmable<br>قابل للتعطيم<br> | Dimmable<br>قابل للتعطيم<br><b>LED</b><br> |
| <br>-5° C + 35° C |  |  |  |  |  |  |                              |    |
| <b>200 V</b> / <b>240 V</b><br>Max.  | 300 W   | 300 W   | 300 VA  | 300 VA  | 300 VA  | 300 VA  | 75 W<br>or 10 lamps max.<br>أو 10 مصابيح كحد أقصى.  | 75 W<br>or 10 lamps max.<br>أو 10 مصابيح كحد أقصى.  |
| Min.   | 5 W   | 5 W   | 5 VA  | 5 VA  | 5 VA  | 5 VA  | 5 W   | 5 W   |
| <b>100 V</b> / <b>200 V</b><br>Max.  | 150 W   | 150 W   | 150 VA  | 150 VA  | 150 VA  | 150 VA  | 37 W<br>or 10 lamps max.<br>أو 10 مصابيح كحد أقصى.  | 37 W<br>or 10 lamps max.<br>أو 10 مصابيح كحد أقصى.  |
| Min.   | 5 W   | 5 W   | 5 VA  | 5 VA  | 5 VA  | 5 VA  | 5 W   | 5 W   |

(\*Use only with transformers designed to function with electronic switches. / لا تستخدم إلا مع المحولات المصممة للعمل مع المفاتيح الإلكترونية.)

