



Elsőként szüksége lesz a Valena Allure with Netatmo intelligens kezdőkészlet megvásárlására és beszerelésére.

Központi egység




VAGY


Központi egység, intelligens csatlakozó aljzat és vezeték nélküli főkapcsoló




Csomag tartalma



Intelligens
csillárkapcsoló null
bekötéssel



Porvédő bura



Keret

Jellemzők

A csillárkapcsoló alábbi fényforrásokkal terhelhető:

			LED Dimmable			
110-240 V~ 50/60 Hz	2 x 1,5 mm ²					
240 V~	Maxi.	250 W	(*) 50 VA	50 VA	250 VA	250 VA
110 V~	Maxi.	125 W	(*) 25 VA	25 VA	125 VA	125 VA

(*) maximum 10db izzó. A megfelelő világítási kép érdekében azonos gyártótól származó és azonos típusú fényforrások használatát javasoljuk.


(**) A ferromágneses transzformátorokat névleges teljesítményük 60%-ánál nagyobb mértékben kell terhelni. A megengedett teljesítmény számításánál figyelembe kell venni a ferromágneses transzformátorok hatásfokát. Fontos megemlíteni, hogy csak a terhelés bekötését követően végezzen programozást, vagy kezdje el használni a terméket.

⚠ Biztonsági előírások

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűtlen felszerelés és/vagy a szakszerűtlen használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szedje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szedheti szét és javíthatja meg. Illetéktelen személy által történt beavatkozás esetén minden garanciális, csere vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.


Mielőtt hozzálátna: vezetékezással kapcsolatos óvintézkedések

Amennyiben váltókapcsolót szeretne beszerezni, olvassa el az alábbi óvintézkedéseket: Egy fényforrás két vagy több kapcsolóval történő vezérléséhez kizárólag a következő termékeket használja:




x 1
Intelligens csillárkapcsoló
null bekötéssel

ÉS



x 1
vagy több

ÉS/VAGY



x 1
vagy több

Vezetékmentes távvezérlő (a csomag nem tartalmazza)
Max. 20 db



Tilos: két intelligens csillárkapcsolót ugyanazon világítótest vezérléséhez alkalmazni.

1 Kötelező biztonsági óvintézkedések

1



Kapcsolja le a
kismegszakítót az
áramtalanításhoz.

OFF


2

**Beszereles előtt
ellenőrizze, hogy a
feszültségmentesítés
valóban megtörtént-e?**

2


Szerelje be az intelligens csillárkapcsolót

1



Szerelje le a meglévő kapcsolót


3



2

Szerelje be az intelligens csillárkapcsolót


— N (null) = kék
— L (fázis) = ált. fekete, barna
(TILOS: kék és zöld/sárga)
— = (földelés) = zöld/sárga




Frekvenciasáv: 2,4–2,4835 GHz
Teljesítményszint: <100 mW

Egyéb lehetőség: meglévő váltókapcsolók lecserélésére

Egyik oldalon a régi váltókapcsoló két kapcsolt vezetéket együtt kösse be az új intelligens csillárkapcsoló 1-es vagy 2-es csatlakozójába.



Másik oldalon a régi váltókapcsoló cseréje új vezetékmentes távvezérlőre



Vezeték a lámpához
Nullvezető (amennyiben van)
Kapcsolt (váltó) vezetékek
Vezetékek között kösse össze a 3 vezetéket (lámpa visszatérő és a váltó vezetékek). Használjon külön csatlakozót a nullvezető szigeteléséhez

3

Ha intelligens terméket szeretne a meglévő rendszeréhez hozzáadni, kövesse az alábbi utasításokat:

- a **Legrand Home + Control** alkalmazásban (Beállítások/Új termék hozzáadása szakasz)
- vagy pedig olvassa el a **legrand.hu** weboldalon található útmutatókat



www.legrand.hu

LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország www.legrand.hu

EGYSZERŰSÍTETT **EU** MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

Legrand

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett berendezés megfelel a 2014/53/EU -ban megfogalmazott rádió kommunikációs irányelvnek.

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrandoc.com