



Requer a compra e instalação de um starter pack «... with Netatmo»



Gateway modular

Gateway com tomada de energia integrada e comando geral entrar/sair sem fios

Conteúdo da embalagem:




Interruptor conectado com neutro (com opção de variação)


LE131744A

Antes de começar: precauções de cablagem

Se planeia instalar interruptores de iluminação função escada, leia as seguintes precauções:
Para controlar uma iluminação com dois ou mais interruptores, use apenas os seguintes produtos:



Interruptor conectado com neutro (com opção de variação)



Interruptores sem fio para todos os pontos de controle (não incluídos neste pack)

até 20 interruptores em fios (não incluído neste pack)

⚠ Não utilize: dois interruptores conectados (com opção de variação) para controlar o mesmo ponto de iluminação.

Características

No modo de funcionamento standard (on / off), funciona com as seguintes lâmpadas:

 100-240 VAC 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm ²	 ☀	 LED	 ✗	 ✗
		 ☀	 ☀	 ✗	 ✗
240 VAC	Maxi.	150 W	(*)150 W	150 W	150 W
100 VAC	Maxi.	75 W	(*)75 W	75 W	75 W


(*) Para um bom conforto na iluminação, recomenda-se a utilização de lâmpadas do mesmo tipo e do mesmo fabricante.

No modo de operação da opção variação (pode ser ativada através da App), este interruptor funciona apenas com lâmpadas variáveis (identificáveis pelo logotipo na embalagem).




Dica para substituir um interruptor função de escada:

interruptor embutido antigo substituído pelo interruptor sem fios.



Use um conector de junção para os 3 fios (retorno 1 e 2 e retorno da lâmpada). Use um outro conector para fio neutro.

1 Precauções de segurança




Desligue a energia no disjuntor principal




Certifique-se de que a energia está desligada antes de continuar com a instalação.


2 Certifique-se de que a energia está desligada antes de continuar com a instalação.



Remova o interruptor antigo



2 Eletrifique o interruptor conectado



⚠ Max. 50 m

Opção: possibilidade de controlar este interruptor (com opção de variação) até 20 botões mecânicos (sem funções luminosas).

Bandas de frequência: 2,4 - 2,4835 GHz
Nível de potência: <100 mW

— N (neutro) = azul
— L (fase) = qualquer exceto azul e verde / amarelo
— (terra) = verde / amarelo

⚠ Atenção, o variador deve ser instalado no lado da lâmpada

⚠ O interruptor de luz conectado (com opção de variação) funciona com lâmpadas standard ou lâmpadas variáveis incluindo LEDs. A utilização de lâmpadas Led variáveis é obrigatório quando a opção de variação está ativada.



③ Para adicionar um produto conectado à sua instalação conectada, deve seguir as instruções:

- na aplicação **Home + Control** (seção Configurações / Adicionar produto)
- ou consulte o **manual do utilizador em [legrand.pt](http://www.legrand.pt)**



www.legrand.pt

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com
Tel.: 808 910 050

 **Instruções de segurança**

Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e de preferência por um electricista qualificado. Uma instalação incorreta e/ou uma utilização incorreta podem provocar riscos de choque elétrico ou de incêndio. Antes de efetuar a instalação, ler as instruções e ter em conta a localização adequada para a montagem do produto. Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o aparelho salvo especificação em contrário nas instruções do produto. Todos os produtos **Legrand** só devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela **Legrand**. Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias. Utilizar exclusivamente os acessórios da marca **Legrand**.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

O abaixo assinado,

Legrand

declara que o equipamento radioelétrico referido nestas instruções está em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte site:

www.legrandoc.com