


Elsőként **szüksége lesz** a Suno with Netatmo intelligens kezdőkészlet megvásárlására és beszerelésére.

Csomag tartalma



Intelligens redőnykapcsoló

Jellemzők

 + 45°C + 5°C	 1 x 1,5 mm ² 1 x 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²	
110-240 VAC 50/60 Hz		
240 VAC max.	1 x 500 VA	
110 VAC max.	1 x 270 VA	


① Redőnymotor

LE13176AA

Mielőtt hozzálátna:

Amennyiben redőnykapcsoló beszerelését tervezi, olvassa el a következő óvintézkedéseket:


A redőnykapcsoló két, vagy több helyről történő, vezeték nélküli vezérléséhez, csak a következő termékeket használja:



x 1

Intelligens redőnykapcsoló

ÉS



x 1

vagy néhány


Intelligens redőny távvezérlő
(a csomagolás nem tartalmazza)

Minden további vezérlőpontot intelligens redőny távvezérlővel alakíthat ki.

Központosított vezérlés létrehozása:


2 Szerelje be az intelligens redőnykapcsolót

1



Szerelje le a meglévő redőnykapcsolót


3



2

Kösse be az intelligens redőnykapcsolót

Fel / Le / Stop / Magasság vezérlése (Home+Control alkalmazásból elérhető)



A Suno with Netatmo megoldása kompatibilis akár a mechanikus, akár az elektronikus végállású redőnymotorokkal, amelyet eredetileg egy hagyományos redőnykapcsolóval vezéreltek. Nem kompatibilisek a közvetlen rádió vezérelt redőnymotorokkal. Ellenőrzéshez olvassa el a redőnymotor használati útmutatóját.



A vezetékeztést és szerelést kötelező feszültségmentesített, kikapcsolt állapotban végezni! (ne kockáztasson, a termék meghibásodhat)

Frekvenciasáv: 2,4–2,4835 GHz
Teljesítményszint: <100 mW

- N (null) = kék
- L (fázis) = ált. fekete, barna (TILOS: kék és zöld/sárga)
- ⚬ (földelés) = zöld/sárga

3 Intelligens redőnykapcsoló párosítása a meglévő Zigbee hálózathoz.


1




ON

- 4 A redőnymotor automatikus kalibrálásához végezzen el egy teljes redőny fel-, és leeresztést.




- 5 Szükség esetén lehetőség van egy újabb kalibráció elvégzésére is.




7 másodpercen keresztül nyomja meg egyszerre a fel és a le gombokat.



Narancs színű jelzőfény elkezd villogni.




Ne nyomjon meg egyetlen gombot sem a terméken, a kalibráció 5 percig is eltarthat.



A jelzőfény villogásának megszűnése jelzi a kalibráció végét.

- 6 A termék manuálisan is kalibrálható a Home+Control alkalmazáson keresztül.

Töltse le a Home + Control alkalmazást és kövesse a telepítési utasításokat.



Az intelligens redőnyvezérlő meglévő okosotthon rendszerébe illesztéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

- a **Legrand Home + Control** alkalmazásban (Beállítások/Új termék hozzáadása szakasz)
- vagy pedig olvassa el a **legrand.com** weboldalon található útmutatókat



www.legrand.hu

LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország www.legrand.hu

⚠ Biztonsági előírások

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűtlen felszerelés és/v