




A jelen termékcsomag egy olyan intelligens berendezést képez, amely esetén szükséges a Suno with Netatmo intelligens kezdőcsomag előzetes megvásárlása és beszerelése.

Központi egység


Központi egység intelligens csatlakozó aljzattal
és vezeték nélküli főkapcsolóval



VAGY



Csomag tartalma



**Intelligens
csillárkapcsoló null
bekötéssel**

Karakterisztika

A csillárkapcsoló alábbi izzókkal üzemel:

			LED Dimmable 			
110-240 V~ 50/60 Hz	2 x 1,5 mm²					
240 V~	Maxi.	250 W	(*) 50 VA	50 VA	250 VA	250 VA
110 V~	Maxi.	125 W	(*) 25 VA	25 VA	125 VA	125 VA

(*) maximum 10db izzó. A megfelelő világítási kép érdekében azonos gyártótól származó és azonos típusú fényforrások használatát javasoljuk.

(**) A ferromágneses transzformátorokat névleges teljesítményük 60%-ánál nagyobb mértékben kell terhelni. A megengedett teljesítmény számításánál figyelembe kell venni a ferromágneses transzformátorok hatásfokát. Fontos megemlíteni, hogy csak a terhelés bekötését követően végezzen programozást, vagy kezdje el használni a terméket.


⚠ Biztonsági előírások

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűtlen felszerelés és/vagy a szakszerűtlen használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szedje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szedheti szét és javíthatja meg. Illetéktelen személy által történt beavatkozás esetén minden garanciális, csere vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.

Mielőtt hozzálátna: vezetékezással kapcsolatos óvintézkedések


Amennyiben váltókapcsolót szeretne beszerelni, olvassa el az alábbi óvintézkedéseket:

Egy fényforrás két vagy több kapcsolóval történő vezérléséhez kizárólag a következő termékeket használja:




x 1
Intelligens csillárkapcsoló
null bekötéssel

ÉS



x 1
vagy több

ÉS/VAGY



x 1
vagy több


Vezeték nélküli kapcsolók (a csomag nem tartalmazza)
Max. 20 db



Ne használjon két intelligens csillárkapcsolót egy világítótest egyidejű vezérléséhez.

1 Kötelező biztonsági óvintézkedések

1



OFF

Kapcsolja le a megszakítót az áramkör kikapcsolásához.


2



Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a feszültségmentesítés valóban megtörtént-e?


2 Szerelje be az intelligens csillárkapcsolót

1




Szerelje le a meglévő kapcsolót

3



2 Szerelje be az intelligens csillárkapcsolót

N (null) = kék
L (fázis) = ált. fekete, barna
(TILOS: kék és zöld/sárga)
= (földelés) = zöld/sárga




Frekvenciasáv: 2,4–2,4835 GHz
Teljesítményszint: <100 mW



TIPP: meglévő csillárkapcsoló cseréjére

Az 1-es és 2-es érintkezőszálakat a régi kapcsolóból kösse be az új intelligens csillárkapcsoló 1-es s 2-es csatlakozókba.

Régi szüllyesztett kapcsoló cseréje új vezeték nélküli kapcsolóra



Érintkezőszál



Null
(amennyiben van)

Lámpa szál
Érintkezőszál

Használjon vezetékösszekötőt az 1-es és 2-es érintkezőszálak és a lámpa vezetékének összekötésére

3

Ha további intelligens terméket szeretne a meglévő rendszeréhez hozzáadni, javasoljuk, hogy tájékozódjon az alábbi útmutatókból:

- a Legrand Home + Control alkalmazásban található utasítások (Beállítások/Új termék hozzáadása fejezet)
- vagy pedig olvassa el a legrand.hu weboldalon található használati útmutatót



www.legrand.hu

LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország www.legrand.hu

EGYSZERŰSÍTETT **EU** MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

Legrand

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrand.com/ecatalogue