


Jelen termék használatához szüksége van egy «with Netatmo» okosotthon kezdőcsomag előzetes megvásárlására és beszerelésére.

Csomag tartalma



with Netatmo okos mikromodul
(dimmer funkcióval)

Jellemzők

Ezen mikromodul az alábbi fényforrásokkal használható (BE/KI kapcsolásra):



Ne használjon okosizzót, a dimmelésre is alkalmas okos mikromodullal

 +45°C -5°C	 2 x 2,5 mm ²		^(*) LED 		
110-240 VAC 50/60 Hz					
240 VAC	Maxi.	150 W	^(*) 150 VA	150 VA	150 VA
110 VAC	Maxi.	75 W	^(*) 75 VA	75 VA	75 VA

^(*) Maximum 15db LED-es izzóhoz. A megfelelő fényviszonyok érdekében azonos gyártótól származó azonos izzótípusok használata javasolt.

A terméket NE HASZNÁLJA ferromágneses terhelések esetén!
Terméktörés kockázata




Dimmelésnél (melyet az applikációban aktiválhatunk) csak dimmelhető izzókat, fényforrásokat használjon (ellenőrizze a csomagoláson, vagy a terméken).



LE13719AA


Mielőtt elkezdené: vezetékezéssel kapcsolatos óvintézkedések

Amennyiben váltókapcsolás kialakítását tervezi, tanulmányozza át az alábbiakat:




with Netatmo okos mikromodul (dimmer funkcióval)

ÉS




1x
vagy néhány

ÉS/VAGY



1x
vagy néhány

ÉS/VAGY



1x
vagy néhány

Hozzá párosítható távvezérlők maximális darabszáma 20 lehet (a csomagolás nem tartalmaz távvezérlőket).

Hozzá csatlakoztatható hagyományos nyomók maximális darabszáma 5 lehet (a csomagolás nem tartalmaz nyomókat).



Ugyanazon világítás vezérléséhez (áramkörön) **ne kössön be egyszerre két** végrehajtót, okos mikromodult (dimmer funkcióval).

1 Kötelező biztonsági óvintézkedések

1



OFF


Kapcsolja le a fő kismegszakítót az áramtalanításhoz.

2




Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a feszültségmentesítés valóban megtörtént-e?

- ② with Netatmo okos mikromodul (dimmer funkcióval) felhasználható mennyezeti világításhoz, vagy falikarhoz.



- N (nulla) = kék
— L (fázis) = ált. fekete, barna (TILOS: kék és zöld/sárga)
— (földelés) = zöld/sárga



Frekvenciasáv: 2,4–2,4835 GHz
Teljesítményszint: <100 mW

- ③ Ha további okosotthon terméket szeretne a meglévő rendszeréhez hozzáadni, javasoljuk, hogy tájékozódjon az alábbiak szerinti leírásokból:

- a Legrand **Home + Control** applikációban található utasítások (**Paraméterek/Új termékhozzáadása** menüpont alatt)
- vagy pedig olvassa el a legrand.hu weboldalon található használati útmutatót, ill. tájékozódjon katalógusainkból!



www.legrand.com

LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország
www.legrand.hu

⚠ Biztonsági előírások

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűtlen felszerelés és/vagy a szakszerűtlen használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szedje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szedheti szét és javíthatja meg. Illetéktelen személy által történt beavatkozás esetén minden garanciális, csere vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

Legrand

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett
rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő
weboldalon érhető el:

www.legrandoc.com