






1

• Câblage avec neutre • Aansluiting met neuter • Wiring with neutral
• Cableado con neutro • Cablagem com neutro




• Câblage commande déportée par poussoir mécanique, non lumineux.
• Bedrading bijkomende bediening dmv mechanische drukknop/pulsdrukker (niet verlicht).
• Possibility to manage this switch (with dimmer option) by up to 5 mechanical push buttons (not equipped with locator/indicator light).
• Cableado de uno o varios pulsadores tradicionales (máx 5) no luminosos para controlar el interruptor.
• Possibilidade de controlar este interruptor (com opção de variação) até 5 botões mecânicos (sem funções luminosas).

		Mode:			
		Trailing (factory)			⚠ Leading
		R - C	LED dimmable		L
 50/60 Hz 1 x 2,5 mm ²					
	Max.	200 VA	200 VA	200 VA	125 VA
	Min.	0 VA	0 VA	0 VA	0 VA
	110 V~	Max. 100 VA	100 VA	100 VA	75 VA
	Min.	0 VA	0 VA	0 VA	0 VA

3

• Câblage sans neutre • Aansluiting zonder neuter • Wiring without neutral
• Cableado sin neutro • Cablagem sem neutro



• Câblage commande déportée par poussoir mécanique, non lumineux.
• Bedrading bijkomende bediening dmv mechanische drukknop/pulsdrukker (niet verlicht).
• Possibility to manage this switch (with dimmer option) by up to 5 mechanical push buttons (not equipped with locator/indicator light).
• Cableado de uno o varios pulsadores tradicionales (máx 5) no luminosos para controlar el interruptor.
• Possibilidade de controlar este interruptor (com opção de variação) até 5 botões mecânicos (sem funções luminosas).

		Mode:			
		Trailing (factory)			⚠ Leading
		R - C	LED dimmable		L
 50/60 Hz 1 x 2,5 mm ²					
	Max.	200 VA	200 VA	200 VA	125 VA
	Min.	7 VA	7 VA	7 VA	7 VA
	110 V~	Max. 100 VA	100 VA	100 VA	75 VA
	Min.	6 VA	6 VA	6 VA	6 VA

• * En câblage sans neutre, l'installation du compensateur 040149 est fortement recommandée.
• * Bij aansluiting zonder neuter is het gebruik van de compensator, ref. 040149 ten zeerste aangeraden. • * In "without neutral" installation, the installation of the compensator 040149 is strongly recommended. • * En la instalación «sin neutro», se recomienda encarecidamente la instalación del compensador 040149. Se recomienda encarecidamente. • * Na instalação "sem neutro", recomenda-se vivamente a instalação do compensador 040149. É fortemente recomendado.

2

• Certains éclairages dimmables peuvent clignoter (en approchant du réglage max.). Pour améliorer cette situation vous pouvez :
1 - Vérifier que l'ampoule soit bien dimmable.
2 - Réduire l'intensité lumineuse maximale (ex. 80%) dans la section configuration du produit en page 5.
3 - * Installer le compensateur (ref. 040149).
Le câblage avec neutre (page 3) permet une compatibilité plus importante avec tous types d'éclairages dimmables.

• Sommige dimbare lampen kunnen flikkeren (bij het naderen van het max. dimniveau). Indien dit gebeurt :
1 - Controleer of de lamp dimbaar is
2 - Verlaag het maximale dimniveau (bv. 80%) volgens de productconfiguratie op p.5.
3 - * Installeer de compensator (ref. 040149).
De aansluiting met neuter biedt een betere compatibiliteit met meer dimbare lampen.

• Some dimmable lights may flick (approaching the max. setting). To improve that situation, you can:
1 - Check that the bulb is dimmable.
2 - Reduce the maximum light intensity (e.g. 80%) in the product configuration section in page 5.
3 - * Install the compensator (ref. 040149).
Wiring with neutral (page 3) allows a greater compatibility with all types of dimmable lights.

• Algunas luces regulables pueden parpadear (al acercarse al ajuste máximo). Para mejorar esa situación, puede:
1 - Comprobar que la bombilla es regulable.
2 - Reducir la intensidad máxima de luz (por ejemplo, 80%) en la sección de configuración del producto en página 5.
3 - * Instalar el compensador (ref. 040149).
El cableado con neutro (página 3) permite una mayor compatibilidad con todo tipo de luminarias regulables.

• Algumas luzes reguláveis podem piscar (ao aproximarem-se da regulação máxima). Para melhorar esta situação, pode:
1 - Verificar se a lâmpada é regulável.
2 - Reduzir a intensidade máxima da luz (por exemplo, 80%) na secção de configuração do produto na página 5.
3 - * Instalar o compensador (ref. 040149).
A ligação com neutro (página 3) permite uma maior compatibilidade com todos os tipos de lâmpadas reguláveis.




www.legrand.fr/reference/CB0408

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com/ecatalogue


4

• Configuration • Configuratie • Configuración • Configuração


• Intensité Min./Max. • Min./Max. intensiteit • Min./Max. intensity • Intensidad mín./máx. • Intensidade mín./máx. ( : 0% - 100%)



• Mode localisation/témoin lumineux • Mode oriëntatie/status • Locator/Indicator modes • Modos localizador/indicador • Modos de localização/Indicador




• Comportement à l'allumage • Inschakelgedrag • Switch-on behavior • Comportamiento de encendido • Comportamento de ligação




• Trailing / leading mode • Fase aan- of afsnijding

• Modo de arrastamento / avanço



- Exit configuration
- Verlaat de configuratie
- Salir de la configuración
- Sair da configuração



• Reset factory • Reset • Restablecer fábrica • Repor a configuração de fábrica

