



HOMETOUCH

Návod k použití a instalaci

bticino

Indice


Rychlá příručka	6
Odpovězte na volání	6
Konzultujte záznamník	9
Samozapínání a cyklování	12
Intercom	15
Dejte příkaz světlu/žaluzii	17
Vypněte všechna světla	21
Zapněte poplašné zařízení podle scény zařízení	24
Opětovná aktivace spotřebiče	27
Zvýšení teploty	28
Obecné informace	30
Upozornění a rady	30
Upozornění a práva spotřebitelů	31
Čelní pohled	32
Kontrolky led a tlačítka	32
Zadní pohled	33
Rozměry a instalační výšky	34
Zapuštěná instalace s příslušenstvím 3487	35
Situace se zapuštěnou krabicí 0 až 4 mm	35
Situace se zapuštěnou krabicí 4 až 9 mm nebo 9 až 14 mm	37
Instalace na stěnu	42
Instalace se zapuštěnými krabicemi se vzdáleností os s \varnothing 60 mm nebo \varnothing 83,5 mm	42
Instalace se zapuštěnou krabicí 506E	43
Odinstalování s krabicí 3487	45
Odinstalování s konzolou	45
Příklad schématu	46
První zapnutí	47
Připojení k síti pomocí technologie Ethernet	50
Připojení k síti pomocí technologie Wi-Fi	52
Použití zařízení	55
Home Page	55
Stav domu	57
Oblíbené	59
Přidejte objekt	59
Posuňte objekt	64
Odstraňte objekt	66
Funkce	68
Funkce domovního videotelefonu	69
Používání funkcí ze zařízení	70
Odpovězte na volání	70
Podívejte se ven (samozapínání/cyklování)	73
Otevřete dveře	77
Videoovládání	78
Události	80
Záznamník	81
Systémové zprávy	83
Příkazy	86
Videokamery	88
Intercom	92

Použití funkcí z App DOOR ENTRY for HOMETOUCH	95
Úvod	95
Registrace účtu	96
Autentizace	99
Zapomenuté heslo	100
Smazání účtu	102
Přiřazení zařízení	103
Home page	105
Zobrazte videokamery nebo Vnější místa	105
Otevřete zámky	107
Přijímání volání z domovního videotelefonu	107
Zavolat domů: Zavolejte své zařízení HOMETOUCH	111
Menu	112
Záznamník	113
Aktivace	115
Uživatelé	116
Nastavení	118
Účet	120
Help	126
Domotické funkce (systém MyHOME_Up)	128
Používání funkcí ze zařízení	129
Osvětlení	129
On/off	129
Rheostat	133
Barevné světlo	136
Žaluzie	139
Žaluzie bez regulace stupně otevření	139
Žaluzie s regulací stupně otevření	141
Player	146
Řízená zásuvka	149
ON/OFF	149
Scény	152
Termoregulace	153
Termostat	155
Ohřívač ručníků	160
Fancoil	165
Obecná nastavení	170
Poplašné zařízení	177
Scény zařazení	179
Oddíly	180
Zóny	182
Alarmy a poruchy	183
Řízení spotřebičů	186
Používání funkcí z MyHOME_Up	189


Nastavení	190
Obecné	192
Datum a hodina (čas)	192
Jazyk	196
Informace	196
Síť	197
Připojení k síti pomocí technologie Wi-Fi	198
Připojení k síti pomocí technologie Ethernet	201
Displej	203
Zvuk	204
Záznamník	205
Účet	207
Kontrola aktualizací	210
NETATMO security	212
Nahlaste problém	213
Pokročilá nastavení	214
Domovní videotelefon	216
Obecně	216
Příkazy	217
Intercom	218
Kamera	220
Řízení spotřebičů	222
Oblíbené	225
MyHOMEServer1	226
Restart zařízení	227
Obnovení továrního nastavení	228
btMore	230
01 – Rychlá procedura (Přeskočit) pro posunutí nebo nenakonfigurování domovního telefonu	230
02 – Rychlá procedura (Přeskočit) synchronizace s MyHOMEServer1	231
03 – Vložte IP adresu MyHOMEServer1 manuálně	233

Rychlá příručka

Odpovězte na volání




Když přichází volání z Vnějšího místa, stav kontrolky led se změní na blikající zelenou a několik sekund poté se zobrazí obrázek pořízený videokamerou z Vnějšího místa.




1. Dotkněte se pro odpověď na volání

Stav kontrolky led se změní na nepřerušovanou zelenou




2. Dotkněte se pro otevření zámku z Vnějšího místa

Stav kontrolky led se změní na nepřerušovanou modrou a zpráva oznámí, že zámek byl otevřen




3. Dotkněte se pro ukončení volání

HOMETOUCH se vrátí na Home Page



Konzultujte záznamník

Bílá nepřerušovaná kontrolka led označuje přítomnost jedné nebo více nepřетенých zpráv




1. Dotkněte se pro aktivaci HOMETOUCH

Objeví se i vizuální označení na ikoně událostí (✉)




2. Dotkněte se pro otevření sekce událostí a pro zobrazení zpráv

Na této stránce můžete zobrazovat zvukové nebo zvukové/video zprávy nahrané z Vnějšího místa v době Vaší nepřítomnosti.



3. Dotkněte se pro zobrazení zprávy
Zpráva se automaticky přehraje



4. Dotkněte se pro zavření zprávy




4. Dotkněte se pro návrat na Home Page




Samozapínání a cyklování




1. Dotkněte se pro zobrazení obrázků pořízených videokamerou z Vnějšího místa
Stav kontrolky led se změní na blikající zelenou



2. Dotkněte se nebo procházejte, aby se zobrazily další videokamery




3. Dotkněte se pro aktivaci zvukové komunikace s Vnějšíším místem
Stav kontrolky led se změní na nepřerušovanou zelenou




4. Dotkněte se nebo procházejte, aby se zobrazily další videokamery

Poznámka: zvuková komunikace zůstane aktivní i když přejdete na druhou videokameru, můžete přecházet z jedné videokamery na druhou i bez aktivace zvuku

Poznámka: videokamery NETATMO nejsou zahrnuty do funkce cyklování, proto nebudou zobrazeny




5. Dotkněte se pro ukončení zvukové i video komunikace
HOMETOUCH se vrátí na Home Page



Intercom




1. Dotkněte se pro aktivaci vzájemné komunikace s požadovaným Vnitřním místem
Stav kontrolky led ze změní na blikající zelenou a displej zobrazí obrazovku komunikace s Vnitřním místem



Poté, co volaný odpoví, se zobrazí doba trvání volání a zelená kontrolka led přejde do nepřerušovaného stavu

Poznámka: v případě, že přijde volání z Vnějšího místa a Vy budete v módu "intercom", systém bude respektovat prioritu a ukončí probíhající volání.



2. Dotkněte se pro ukončení komunikace
HOMETOUCH se vrátí na Home Page



Dejte příkaz světlu/žaluzii Světla



1. Dotkněte se pro zapnutí a/nebo regulaci intenzity světla




2. Dotkněte se pro zapnutí rheostatu



3. Dotkněte se a procházejte směrem nalevo/napravo pro snížení/zvýšení světelné intenzity
4. Dotkněte se pro zavření a návrat na Home Page



Žaluzie



1. Dotkněte se pro vytažení/stáhnutí žaluzie dolů



2. Dotkněte se pro vytažení žaluzie až na doraz
Nebo
3. Dotkněte se a procházejte směrem nalevo pro otevření žaluzie až k požadovanému bodu, na konci stisknutí se příkaz provede



4. Dotkněte se pro případné zastavení žaluzie
5. Dotkněte se pro uzavření a návrat na Home Page



Vypněte všechna světla

Když jsou světla rozsvícená, objeví se oznámení v náhledu Stavů domu



1. Dotkněte se pro otevření stránky



2. Dotkněte se pro zhasnutí všech světel



3. Dotkněte se pro potvrzení



Světla zůstanou k dispozici ve Stavu domu pouze do okamžiku, dokud se obrazovka nevyepne


4. Dotkněte se pro návrat na Home Page



Zapněte poplašné zařízení podle scény zařazení



1. Dotkněte se pro otevření stránky Poplašné zařízení




2. Dotkněte se pro scénu zařazení mezi nabízenými scénami



3. Zadejte kód, je-li to vyžadováno

4. Dotkněte se pro potvrzení


Zpráva Vám sdělí, zda byla provedena scéna zařazení a zda byl systém zařazen v oddílech, které jsou součástí scény.



5. Dotkněte se pro návrat na Home Page



Opětovná aktivace spotřebiče



V případě, že centrála ovládání spotřebičů deaktivuje jeden nebo více spotřebičů kvůli výkonovému přetížení, pro zabránění odpojení měřiče se na zařízení objeví pop-up upozornění/řízení spotřebičů.

Zařízení vydá i zvukové upozornění, je-li nakonfigurováno.




2. Dotkněte se pro opětovnou nucenou aktivaci spotřebiče na 4 hodiny

Zvýšení teploty



1. Dotkněte se pro řízení systému termoregulace



2. Dotkněte se pro otevření panelu řízení zařízení



3. Dotkněte se pro zvýšení teploty

Obecné informace

Upozornění a rady

Před provedením instalace je důležité si pozorně přečíst tuto příručku.

Záruka automaticky přestává platit při nedbalostech, nesprávném používání či manipulaci s přístrojem neoprávněnými osobami.

Domovní videotelefon HOMETOUCH musí být instalován pouze v interiérech; nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě; musí být používán pouze s digitálními dvouvodičovými systémy BTicino.

Domovní videotelefon HOMETOUCH musí být připojen k síti Wi-Fi, která má následující charakteristiky:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanálů
- Metoda kryptování a autentizace podporovaných:
 - Síť OPEN WPA-PSK
 - včetně TKIP WPA2-PSK
 - včetně AES WEP 64 bits (kódy o 5 číslech ASCII nebo 10 čísel hexadecimálních)
 - WEP 128 bits (kódy o 13 číslech ASCII nebo 26 čísel hexadecimálních)
 - Autentizace WPS (podporováno pro WPA2-PSK)
 - Podporuje skryté sítě

Poznámka: toto zařízení obsahuje software Open Source. Pro získání informací o licencích a softwaru připojte počítač se systémem Windows/Linux k zařízení prostřednictvím mini portu-USB.

Poznámka: pro propojení domovního videotelefonu HOMETOUCH a smartphonu je požadována přítomnost domácí sítě Wi-Fi s přístupem k Internetu.

Pro využití služby si zákazník musí zajistit technické vybavení, které umožňuje připojení k internetové síti, a to za základě dohody mezi zákazníkem a ISP (Internet Service Provider), s níž společnost Bticino nemá nic společného.

Pro použití některých služeb, které BTicino poskytuje jako doplňkové k normálním základním funkcím zařízení HOMETOUCH, bude zákazník muset na svůj smartphone nainstalovat App DOOR ENTRY for HOMETOUCH.

Služby poskytované přes App předpokládají, že je možné s HOMETOUCH komunikovat dálkově a přes internetovou síť.

V těchto případech může integrace a dobré fungování mezi HOMETOUCH a App záležet na:

- a) kvalitě signálu Wi-Fi;
- b) typu smlouvy o přístupu k Internetu pro byt/dům;
- c) typu datové smlouvy na smartphonu.

V případě, že jeden z těchto tří prvků neodpovídá požadovaným specifikacím pro fungování výrobku, společnost BTicino nebude v žádném případě odpovědná za případné závady.

Fungování App DOOR ENTRY for HOMETOUCH s vypnutou obrazovkou (background) by mohlo být ohroženo aplikacemi instalovanými ve smartphonu, které:

- optimalizují použití baterie a energetickou úsporu;
- chrání zařízení (antivirus nebo podobné programy)

Tento výrobek ve skutečnosti podporuje systém streaming VoIP, takže je třeba zkontrolovat, zda ho vaše smlouva o datové síti na smartphonu neblokuje.

Sdělujeme rovněž, že služba, kterou společnost BTicino poskytuje dálkově přes App předpokládá použití dat. Cena za jejich spotřebu závisí na typu smlouvy, kterou má zákazník uzavřenou s ISP (Internet Service Provider), a uhradí ji zákazník.

Upozornění a práva spotřebitelů



Před použitím si přečtěte pozorně a uchovejte pro budoucí použití.



Je zakázáno se dotýkat jednotek s vlhkýma rukama.
Je zakázáno používat kapalné čisticí prostředky nebo aerosol.
Je zakázáno blokovat větrací otvory.
Je zakázáno modifikovat zařízení.
Je zakázáno odstraňovat ochranné kryty ze zařízení.
Je zakázáno vystavovat jednotku kapající nebo stříkající vodě.
Je zakázáno instalovat jednotky do blízkosti zdrojů tepla/chladu.
Je zakázáno instalovat jednotky do blízkosti škodlivých plynů a prachu.
Je zakázáno upevňovat jednotky na nevhodné povrchy.



Nebezpečí elektrického šoku.




Riziko pádu zařízení kvůli povolení povrchu, na němž jsou nainstalována, nebo kvůli nesprávné instalaci.
Před jakýmkoliv zásahem na zařízení odpojte napájení.
Dálkové ovládání může způsobit újmu na zdraví osob nebo poškození majetku.



Pozor: úkony instalace, konfigurace, zprovoznění a údržby musí provádět pouze kvalifikovaný personál.
Zabezpečte, aby instalace na stěnu byla provedena správně, podle instalačního návodu.
Zabezpečte, aby instalace jednotky odpovídala platným předpisům.
Připojte napájecí kabely podle instrukcí.
Pro případná rozšíření zařízení použijte pouze součástky uvedené v technických specifikacích.

Čelní pohled

Kontrolky led a tlačítka



Pozn.: Obrázek* zobrazuje zařízení se všemi zprovozněnými funkcemi.

Zkontrolujte v této příručce, jak je zprovoznit.


* Pozadí a zobrazené ikony by se mohly lišit od těch, které se vyskytují na zařízení.

1. Displej 7" (Dotyková obrazovka)
2. Stav Wi-Fi:
Kontrolka led blikající = Wi-Fi aktivní, ale není připojena k žádné síti
3. Stav vyloučení vyzváněcího tónu:
Kontrolka led svítí = deaktivován vyzváněcí tón volání
4. Tlačítko domovního videotelefonu:
– otevření zámku (dlouhé stisknutí)
– aktivace/deaktivace zvuku (krátké stisknutí během volání)
5. Mikrofon
6. Proximity senzor
7. Kontrolka led RGB multifunkce:

Kontrolka led	Stav	Co to znamená
	Modrá nepřerušovaná	Funkce signalizuje stav „otevřených dveří“ (pouze pokud je k tomu systém přizpůsoben pomocí příslušného akčního členu)
	Zelená nepřerušovaná	Zařízení komunikuje
	Bílá nepřerušovaná	Přítomnost zpráv (záznamník, k dispozici aktualizace nebo další systémové zprávy)
	Červená blikající	Chybí připojení k Internetu
	Zelená blikající	Přichází volání
	Bílá blikající	Probíhá aktualizace (stahování nebo instalace)

Pozn.: v okamžiku, kdy je App DOOR ENTRY for HOMETOUCH připojena k systému (např. probíhá volání, videoovládání videokamery atd.), z displeje není možné provádět žádné jiné úkony.


Zadní pohled




1. Mikrospínač OFF/ON pro ukončení úseku
2. Svorky (1 - 2) pro napájení
3. Svorky pro připojení k BUS AV
4. Svorky (- \ominus) pro připojení vnějšího tlačítka volání do patra
5. Svorky pro připojení k BUS MH
6. Připojení Ethernet
7. Zásuvka mini USB (služební)

Rozměry a instalační výšky

Pozor: úkony instalace, konfigurace, zprovoznění a údržby musí provádět kvalifikovaný personál.





Doporučená výška, není-li stanoveno jinak podle platných předpisů.




Zapuštěná instalace s příslušenstvím 3487

Situace se zapuštěnou krabicí 0 až 4 mm













Situace se zapuštěnou krabicí 4 až 9 mm nebo 9 až 14 mm



B








HOMETOUCH

Návod k použití a instalaci









Instalace na stěnu




Instalace se zapuštěnými krabicemi se vzdáleností os s \varnothing 60 mm nebo \varnothing 83,5 mm





Instalace se zapuštěnou krabicí 506E





Pozor: neupevňujte konzolu na nerovný nebo nepravidelný povrch a neutahujte příliš šrouby, aby nedošlo k deformaci konzoly, která by mohla znemožnit správnou instalaci zařízení. Zařízení se musí při lehkém zatlačení bez přílišné síly pohybovat po příslušných vodičkách konzoly.




Odstalování s krabicí 3487



Odstalování s konzolou



Příklad schématu




První zapnutí

Po nainstalování a připojení Vašeho HOMETOUCH je třeba provést základní konfigurace, aby bylo možné ho začít používat.



1. Projděte seznam a dotkněte se ikony týkající se jazyka, který chcete nastavit.
2. Dotkněte se pro pokračování.

Nyní se zahájí procedura, která vám umožní provést nejprve nastavení domovního videotelefonu a poté domotická nastavení (MyHOMEServer1).



3. Dotkněte se pro zahájení



A Přeskočte nebo posuňte konfiguraci

4. Vložte hodnoty konfigurátoru N pro nastavení adresy zařízení a hodnotu konfigurátoru P pro nastavení adresy Vnějšího místa, jehož zámek se otevře s Vnitřním místem v klidu a na něž se bude adresovat samozapnutí.
5. Zvolte, zda chcete přiřadit zařízení k App DOOR ENTRY for HOMETOUCH.
Toto zařízení bude jediné, které bude aktivováno pro převádění přicházejících volání z Vnějšího místa směrem k App a jediné pro řízení záznamníku a jeho zpráv.
V jednom systému je možné přiřadit jediné zařízení k App.
Toto nastavení je možné změnit v [Pokročilá nastavení domovního videotelefonu](#).
6. Aktivuje funkci „Osvětlení schodiště“
7. Aktivuje funkci „Teleloop“

Pokud byste chtěli přeskočit nebo posunout tato nastavení, dotkněte se ikony Přeskočit

More...

8. Dotkněte se pro pokračování

Zpráva Vám potvrdí, že se konfigurace domovního videotelefonu provedla řádně a poté se objeví obrazovka pro zahájení synchronizace zařízení s MyHOMEServer1.



Pokud byste chtěli posunout synchronizaci na později, dotkněte se ikony Přeskočit

More...



9. Dotkněte se pro zvolení technologie (kabelové nebo Wi-Fi), kterou zařízení použije pro připojení k domácímu routeru.


Pozn.: ikona „Ethernet“ se objeví pouze v případě, jestliže kabelově připojíte zařízení k routeru

Připojení k síti pomocí technologie Ethernet

Připojte zařízení k domácímu routeru podle [schématu](#)



1. Dotkněte se pro zvolení technologie Ethernet
Jako základní je aktivován mód DHCP, dotkněte se vpřed pro pokračování nebo
2. Dotkněte se pro deaktivaci módu DHCP a vložení síťových parametrů manuálně



- **IP adresa, maska sítě a DNS:** typické síťové parametry s protokolem TCP/IP, nutné k identifikaci zařízení uvnitř lokální sítě.
- **Gateway:** IP adresa routeru/přístupového místa.

Poznámka: před změnou defaultních hodnot zkontaktujte správce sítě.
Chybné hodnoty mohou zabránit aktivnímu poskytování služby a kromě toho mohou způsobit poruchy při komunikaci s ostatními přístroji zapojenými v síti.

3. Vložte síťové parametry
4. Dotkněte se pro pokračování


Zahájí se vyhledávání MyHOMEServer1 přítomných v systému, v případě, že nebude nalezen žádný server, bude možné vložit IP adresu manuálně

More...

Jestliže se vyhledávání provedlo řádně, po několika minutách se zobrazí následující obrazovka:



5. Zvolte Váš MyHOMEServer1, který budete identifikovat pomocí DEVICE ID přítomného na čelní nebo boční straně zařízení
6. Dotkněte se pro pokračování




7. Vložte INSTALLER CODE přítomný na boční straně zařízení
8. Dotkněte se pro pokračování



9. Synchronizace proběhla úspěšně, dotkněte se pro ukončení procedury a přechod na Home Page

Připojení k síti pomocí technologie Wi-Fi



1. Dotkněte se pro zvolení technologie Wi-Fi
Jako základní je aktivován mód DHCP, dotkněte se vpřed pro pokračování nebo
2. Dotkněte se pro deaktivaci módu DHCP a změnu parametrů manuálně
3. Dotkněte se pro pokračování




A Otvírá stránku pro zvolení skrytých sítí

4. Zvolte svoji domácí síť, k níž chcete připojit zařízení.


Pozn.: Vaše domácí síť musí mít následující charakteristiky:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanálů
- Metoda kryptování a autentizace podporovaných:
 - Síť OPEN WPA-PSK
 - včetně TKIP WPA2-PSK
 - včetně AES WEP 64 bits (kódy o 5 číslech ASCII nebo 10 čísel hexadecimálních)
 - WEP 128 bits (kódy o 13 číslech ASCII nebo 26 čísel hexadecimálních)
 - Autentizace WPS (podporováno pro WPA2-PSK)

Objeví se následující obrazovka



5. Zadejte heslo (je-li vyžadováno)
6. Dotkněte se pro světlé zobrazení hesla
7. Dotkněte se pro aktivaci připojení



- **IP adresa, maska sítě a DNS:** typické síťové parametry s protokolem TCP/IP, nutné k identifikaci zařízení uvnitř lokální sítě.
- **Gateway:** IP adresa routeru/přístupového místa.

Poznámka: před změnou defaultních hodnot zkontaktujte správce sítě. Chybné hodnoty mohou zabránit aktivnímu poskytování služby a kromě toho mohou způsobit poruchy při komunikaci s ostatními přístroji zapojenými v síti.

8. Vložte síťové parametry
9. Dotkněte se pro pokračování

Zahájí se vyhledávání MyHOMEserver1 přítomných v systému, v případě, že nebude nalezen žádný server, bude možné vložit IP adresu manuálně


More...

Jestliže se vyhledávání provedlo řádně, po několika minutách se zobrazí následující obrazovka:



10. Zvolte Váš MyHOMEserver1, který budete identifikovat pomocí DEVICE ID přítomného na čelní nebo boční straně zařízení

11. Dotkněte se pro pokračování



12. Vložte INSTALLER CODE přítomný na boční straně zařízení

13. Dotkněte se pro pokračování



14. Synchronizace proběhla úspěšně, dotkněte se pro ukončení procedury a přechod na Home Page


Nyní můžete řídit svůj domotický systém a systém videotelefonů pomocí funkcí přítomných na domovské stránce (viz [Použití zařízení](#)).

Je rovněž možné Vaše zařízení přizpůsobit v sekci [Nastavení](#)

Použití zařízení

Home Page

Podle způsobu konfigurace a podle systémů připojených k MyHOMEServer1 se na této stránce může zobrazovat různý obsah. Dále je popsána Home Page se všemi aktivovanými funkcemi.



- Nastavení**
Otvírá sekci Nastavení, v níž se nacházejí různé personalizace, které Vám umožní lépe využít Vaše zařízení HOMETOUCH
- Události**
Otvírá sekci Události, kde můžete zobrazovat zvukové/video zprávy záznamníku domovního videotelefonu a zobrazovat systémové zprávy.
- Termoregulace**
Zobrazuje určité údaje o termoregulačním systému; dotkněte se pro otevření sekce Termoregulace a používání jejích funkcí.
- Hodina/datum**
Zobrazuje aktuální hodinu a datum
- Oblast Stav domu**
Zobrazuje aktivní domotická zařízení v domě.
Dotkněte se pro otevření sekce **Stav domu** a používejte funkce.
- Bezpečnostní oblast**
Zobrazuje stav a určité ostatní údaje o poplašném zařízení; dotkněte se pro otevření sekce Poplašné zařízení a používání jejích funkcí.
- Řízení spotřebičů**
Otvírá sekci Řízení spotřebičů, kde je možné zobrazovat spotřebiče Vašeho systému a v případě jejich odpojení od centrály je opětovně aktivovat.
- Oblast Videoovládání**
Otvírá sekci Videoovládání, v níž můžete zobrazovat videokamery systému
- Oblíbené**
V této oblasti jsou přítomny (kromě neměnných ikon funkcí popsaných v bodech 9 a 10) objekty běžného používání domovního videotelefonu a domotiky, které jste vložili pro řízení domu/bytu
- Otevřete dveře (*)**
Dotkněte se pro zapnutí zámku přiřazeného Vnějšího místa
- Podívejte se ven (*)**
Dotkněte se pro zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa (Samozapnutí) a pro provedení cyklování videokamer a/nebo připojených Vnějších míst.

***Pozn.:** ikony funkcí popsané v bodech (9) a (10) jsou stále přítomné na Home Page, pokud je zařízení používáno jako domovní videotelefon, v případě, že je kromě videotelefonu přítomna i domotika, zobrazují se v oblíbených (uvedený příklad)

Pozor: aktivace na dálku může způsobit škody předmětům nebo osobám

Pozn.: komunikace mezi HOMETOUCH a Mhserver1 probíhá pomocí IP sítě (Wi-Fi nebo Ethernet), takže v případě problémů na síti by se odeslané příkazy (např. scéna) nemusely vyplnit.

Pozn.: pro propojení domovního videotelefonu HOMETOUCH a Smartphonu je požadována přítomnost domácí sítě Wi-Fi s přístupem k Internetu.

Pro využití služby si zákazník musí zajistit technické vybavení, které umožňuje připojení k internetové síti, a to za základě dohody mezi zákazníkem a ISP (Internet Service Provider), s níž společnost BTicino nemá nic společného.

Pro použití některých služeb, které BTicino poskytuje jako doplňkové k normálním základním funkcím zařízení HOMETOUCH, bude zákazník muset na svůj Smartphone nainstalovat App DOOR ENTRY for HOMETOUCH.

Služby poskytované přes App předpokládají, že je možné s HOMETOUCH komunikovat dálkově a přes Internetovou síť.

V těchto případech může integrace a dobré fungování mezi HOMETOUCH a App záležet na:

- a) kvalitě signálu Wi-Fi;
- b) typu smlouvy o přístupu k Internetu pro byt/dům;
- c) typu datové smlouvy na smartphonu.

Fungování App DOOR ENTRY for HOMETOUCH s vypnutou obrazovkou (background) by mohlo být ohroženo aplikacemi instalovanými ve smartphonu, které:

- optimalizují použití baterie a energetickou úsporu;
- chrání zařízení (antivirus nebo podobné programy)

Tento výrobek ve skutečnosti podporuje systém streaming VoIP, takže je třeba zkontrolovat, zda ho vaše smlouva o datové síti na smartphonu neblokuje.

Sdělujeme rovněž, že služba, kterou společnost BTicino poskytuje dálkově přes App předpokládá použití dat. Cena za jejich spotřebu závisí na typu smlouvy, kterou má zákazník uzavřenou s ISP (Internet Service Provider), a uhradí ji zákazník.

Stav domu

Tato funkce Vám umožní zobrazovat zařízení systému MyHOMEserver1, která jsou aktivní na Vašem zařízení, a to zvláště:


- když se tam vyskytují rozsvícená světla
- když se tam vyskytují otevřené žaluzie
- když je playerem přehrávána hudba
- když je napájena řízená zásuvka



V zóně stavu domu se objeví označení aktivních zařízení a jejich čísla, když se ho dotknete (A), otevře se stránka pro správu



Na této stránce můžete obrátit stav objektů (B) (např. jestliže je nějaké světlo rozsvícené, můžete ho vypnout a naopak) nebo je všechny vypnout (C).



Po vypnutí objektů zmizí příslušné příkazy OFF, ale objekty zůstanou k dispozici, dokud se obrazovka nevypne.



Po vypnutí obrazovky zmizí i objekty a stránka zůstane prázdná

Oblíbené

Objekty, které mohou být kromě funkce **Stav domu** použity zjednodušeným způsobem vložením do Oblíbených.

Objekt po vložení do Oblíbených **zůstane stále k dispozici**, takže bude vždy možné zobrazit jeho stav a ovládat k němu přiřazené zařízení.

Aby bylo možné objekty vkládat do Oblíbených, Váš instalační technik musí nejprve správně nakonfigurovat HOMETOUCH

V oblasti Oblíbených jsou přítomny i stálé objekty (nemohou být odstraněny, kromě případu, pokud jsou odemknuty, viz **Pokročilá nastavení/Oblíbené**) domovního videotelefonu **Podívejte se ven** a **Otevřete dveře**.

Pozn.: v případě, že je přítomen pouze domovní videotelefon, objekty „Podívejte se ven“ a „Otevřete dveře“ jsou přítomny v Home Page jako oblasti

Přidejte objekt



A Oblast oblíbených

B Neměnné objekty domovního videotelefonu

C Přidat objekt do oblíbených

1. Dotkněte se pro přidání objektu

Domotické objekty

Na této stránce jsou k dispozici objekty vytvořené v MyHOME_Up:



A Počet objektů vložených do Oblíbených


1. Dotkněte se pro přidání objektu




2. Znaménko zaškrtnutí označuje, že objekt je vložen

Scény

Na této stránce jsou k dispozici scény vytvořené v MyHOME_Up:



3. Dotkněte se pro přidání scény




4. Znaménko zaškrtnutí označuje, že scéna je vložena

Objekty domovního videotelefonu

Na této stránce jsou k dispozici objekty vytvořené a nakonfigurované v sekci [Pokročilá nastavení/ domovní videotelefon](#): Příkazy, videokamery a Intercom



5. Dotkněte se pro přidání objektu




6. Znaménko zaškrtnutí označuje, že objekt je vložen



Nyní jsou objekty vloženy do Oblíbených (viz odstavec [funkce domovního videotelefonu](#) a [domotické funkce](#) a mohou být používány)

Pokud je objektů více než pět, objeví se ikona, která Vám umožní je zobrazit všechny

7. Dotkněte se pro otevření stránky



Posuňte objekt



1. Dotkněte se objektu a držte ho stisknutý

Pozn.: pokud se neobjeví ikona, znamená to, že objekt je uzamčen (viz [Pokročilá nastavení/Oblíbené](#)).



2. Přetáhněte objekt do požadované polohy a uvolněte ho

3. Dotkněte se ve volném bodě stránky pro ukončení procedury



Objekt byl správně posunut

Odstraňte objekt




1. Dotkněte se objektu a držte ho stisknutý

Pozn.: pokud se neobjeví ikona ##, znamená to, že objekt je uzamčen (viz [Pokročilá nastavení/Oblíbené](#)).



2. Dotkněte se ikony pro odstranění objektu
3. Dotkněte se ve volném bodě stránky pro ukončení procedury



Objekt byl správně odstraněn

Funkce

HOMETOUCH je zařízení s **funkcemi připojeného domovního videotelefonu** a v případě, že je přiřazen k systému MyHOME_Up, s **domotickými funkcemi**.

Funkce domovního videotelefonu můžete používat:


- přímo ze zařízení pomocí objektů stále přítomných na **Home Page** nebo vložených do **sekce oblíbených**;
- s dálkovým ovládáním pomocí **App DOOR ENTRY for HOMETOUCH**



Domotické funkce můžete používat:

- přímo ze zařízení pomocí objektů stále přítomných na **Home Page** nebo vložených do **sekce oblíbených**;
rovněž můžete komunikovat se zapnutými světly, aktivními žaluziemi, přehrávajícím playerem a zásuvkami napájenými v domě/bytě v sekci **Stav domu** (např. při rozsvícení zahradního světla se příslušná ikona zobrazí ve Stavě domu, vstupte do sekce **Stav domu** a vypněte ho);
- s dálkovým ovládáním pomocí **App MyHOME_Up**

Pro použití domotických funkcí se Váš instalační technik musí předtím připojit k MyHOMEServer1



Funkce domovního videotelefonu

Pokud jsou správně aktivovány (při prvním zapnutí nebo později v [sekcí pokročilých nastavení/ domovního videotelefonu](#)), budete mít k dispozici různé funkce domovního videotelefonu, které Vám umožní komunikovat s Vnějšími místy, Vnitřními místy, zobrazovat videokamery a konzultovat záznamník domovního videotelefonu.

Tyto funkce můžete používat [přímo ze zařízení](#) pomocí ikon v Home Page nebo v oblasti Oblíbených nebo pomocí speciální [App DOOR ENTRY for HOMETOUCH](#).

	<p>Odpovězte na volání</p>	<p>Po zavolání z Vnějšího místa Vám tato funkce umožní zobrazit pořízené obrázky a chcete-li, aktivovat zvuk a odpovědět na volání.</p>
 <p>Podívejte se ven</p>	<p>Podívejte se ven (Samozapínání/ Cyklování)</p>	<p>Tato funkce Vám umožní zobrazovat obrázky pořízené videokamerou z Vnějšího místa a zobrazovat v sekvenci všechny připojené videokamery.</p>
 <p>Otevřete dveře</p>	<p>Otevřete dveře</p>	<p>Tato funkce Vám umožňuje otevřít zámek z přiřazeného Vnějšího místa</p>
	<p>videoovládání</p>	<p>Tato funkce Vám umožní aktivovat jednu z monitorovacích videokamer, která se nachází v bytě nebo ve společných prostorách (např. parkovací místo nebo zahrada).</p>
	<p>Události</p>	<p>Na této stránce můžete zobrazovat zvukové/video zprávy záznamníku domovního videotelefonu a zobrazovat systémové zprávy</p>
 <p>Osvětlení schodiště 1</p>	<p>Příkazy</p>	<p>Tato funkce Vám umožní aktivovat některé akční členy (např.: zámek, osvětlení zahrady, atd.) přítomné ve Vašem systému.</p>
 <p>Soukromá</p>	<p>Videokamery</p>	<p>Tato funkce Vám umožní monitorovat Váš byt/ dům aktivací jedné z videokamer, která se nachází v bytě/domě, ve společných prostorách (např. parkovací místo, zahrada apod.) a na Vnějších místech.</p>
 <p>Interní</p>	<p>Intercom</p>	<p>Tato funkce Vám umožní komunikovat s ostatními domovními videotelefony/domovními telefony nainstalovanými ve Vašem bytě/domě nebo v jiných bytech.</p>

Používání funkcí ze zařízení

Odpovězte na volání



Když přichází volání z Vnějšího místa, stav kontrolky led se změní na blikající zelenou a několik sekund poté se zobrazí obrázek pořízený videokamerou Vnějšího místa.

A Zobrazuje v sekvenci ostatní Vnější místa a/nebo videokamery (*cyklování*)

B Odmítá/ukončuje volání

C Otvírá zámek Vnějšího místa

D Odpovídá na volání

E Regulace obrázku

1. V případě potřeby se dotkněte pro otevření panelu regulace obrázku




- A Reguluje hlasitost
- B Deaktivuje mikrofon
- C Reguluje jas obrazu
- D Reguluje kontrast obrazu
- E Reguluje barevnost obrazu

Poznámka: popsané funkce a nastavení se týkají zvukového/video volání z Vnějšího místa, některé nebudou k dispozici, jestliže volání přijde z pouze zvukového Vnějšího místa.



2. Dotkněte se, abyste odpověděli na volání, stav kontrolky led se změnil na nepřerušovanou zelenou
3. Dotkněte se pro otevření zámku z Vnějšího Místa



Stav kontrolky led: nepřerušovaná modrá a zpráva oznámí, že zámek byl otevřen

Poznámka: zámek může být otevřen, i když neodpovíte na volání

4. Dotkněte se pro ukončení volání

Podívejte se ven (samozapínání/cyklování)

Tato funkce Vám umožní zobrazovat obrázky pořízené videokamerou z přiřazeného Vnějšího místa a provádět cyklování videokamer a/nebo připojených Vnějších míst.

Můžete rovněž aktivovat zvukovou komunikaci, která je základně deaktivována.




1. Dotkněte se pro zobrazení obrázků pořízených videokamerou z Vnějšího místa



- A Ukončuje připojení
- B Zobrazuje v sekvenci ostatní Vnější místa a/nebo videokamery (cyklování)
- C Aktivuje zvukovou komunikaci
- D Otvírá zámek Vnějšího místa
- E Regulace obrázku


Stav kontrolky led: blikající zelená

2. Dotkněte se, pokud je třeba, pro **regulaci parametrů obrázku**
3. Dotkněte se pro aktivaci zvukové komunikace s Vnějším místem




Stav kontrolky led: nepřerušovaná zelená

4. Dotkněte se pro aktivaci zámku z Vnějšího Místa



Stav kontrolky led: nepřerušovaná modrá a zpráva oznámí, že zámek byl otevřen

Poznámka: zámek může být otevřen, i když nebudete aktivovat zvukovou komunikaci



5. Dotkněte se nebo procházejte pro zobrazení další videokamery (cyklování)



Poznámka: videokamery NETATMO nejsou zahrnuty do funkce cyklování, proto nebudou zobrazeny


6. Dotkněte se pro ukončení zvukové i video komunikace

Otevřete dveře

Tato funkce Vám umožňuje otevřít zámek z přiřazeného Vnějšího místa



1. Dotkněte se pro odeslání příkazu



Stav kontrolky led: nepřerušovaná modrá a zpráva oznámí, že zámek byl otevřen


Videoovládání

V této oblasti můžete monitorovat svůj byt/dům aktivací jedné z monitorovacích videokamer integrovaného systému, která se nachází v bytě/domě nebo ve společných prostorách (např. parkovací místo, zahrada apod.).

Rovněž můžete zobrazit videokamery NETATMO instalované ve Vašich domech/bytech (pouze po přiřazení Vašeho účtu NETATMO (viz [Nastavení/NETATMO security](#)))



1. Dotkněte se pro zobrazení videokamer Vašeho systému



2. Dotkněte se pro aktivaci požadované videokamery



A Regulace obrázku

B Ukončuje zobrazování videokamery.

Obrázek se zobrazí na tři minuty.


Cyklování videokamer není předpokládáno

Poznámka: pokud chcete vidět sekvenci videokamer nebo multivizi, musíte nainstalovat zařízení (např. Digital Video Recorder), které tuto akci provede.

Podrobnější informace podá Váš instalační technik.

Poznámka: videokamery NETATMO nejsou zahrnuty do funkce cyklování, proto nebudou zobrazeny.

Regulace obrázku (funkce není dostupná pro videokamery NETATMO)



A Regulujte jas obrazu

B Regulujte kontrast obrazu

C Regulujte barevnost obrázku


Události

Na této stránce můžete zobrazovat zvukové/video zprávy [záznamníku domovního videotelefonu](#) a zobrazovat [systémové zprávy](#).

V případě, že se budou v záznamníku vyskytovat nové nahrané zprávy nebo například zpráva, která Vás upozorní, že je k dispozici aktualizace softwaru, na ikoně událostí se objeví vizuální indikace (A) a kontrolka led (B) přejde do stavu nepřerušované bílé.



1. Dotkněte se pro otevření sekce událostí a pro zobrazení zpráv



A Zvukové/video zprávy [záznamníku domovního videotelefonu](#)

B [Systémové zprávy](#)

Záznamník


Na této stránce můžete zobrazovat zvukové/video zprávy nahrané z Vnějšího místa v době Vaší nepřítomnosti.

Pro aktivaci funkce a nastavení dalších parametrů (kvalita nahrání a uvítací zpráva) viz odstavec [Nastavení/záznamníku](#).



- A Datum/hodina nahrání
 - B Video zpráva (s obrázkem a náhledem)
 - C Odstraňuje zprávu (zpráva se okamžitě odstraní bez potvrzení)
 - D Zvuková zpráva
 - E Indikátor nepřečtené zprávy (po přečtení indikátor zmizí)
1. Dotkněte se pro zobrazení zprávy

Zpráva se automaticky přehraje.




A Ukončuje zprávu

B Reprodukuje další zprávu

C Přerušuje/reprodukuje zprávu

D Reprodukuje předchozí zprávu

2. V případě potřeby se dotkněte/procházejte pro otevření panelu regulace zvuku




A Regulujte hlasitost

Systémové zprávy


Na této stránce můžete zobrazovat zprávy, které Vám odesílá systém, jedná se o dva typy zpráv.

- Zpráva aktualizace firmwaru k dispozici (A)
- Potvrzující zpráva o připojení k síti a stránka stahování App (B)




Zpráva aktualizace firmwaru k dispozici

Když bude k dispozici nová aktualizace firmwaru, systém Vám pošle upozorňovací zprávu, můžete si stáhnout a instalovat nový firmware z této pozice nebo přímo v sekci [Nastavení/řízení aktualizací](#).




1. Dotkněte se pro zahájení procedury aktualizace firmwaru (stažení + instalace)

V případě, že se vzdálíte od zařízení a obrazovka se vypne, po ukončení stahování se zařízení samo automaticky spustí a při následném zapnutí se objeví zpráva (2), která Vás upozorní na to, že je třeba ukončit proceduru instalováním firmwaru



Potvrzující zpráva o připojení k síti a stránka stahování App

Po úspěšném ukončení připojení k domácí síti Vás systém upozorní, že si můžete na svůj smartphone stáhnout App DOOR ENTRY for HOMETOUCH.




1. Dotkněte se pro otevření stránky stažení App



Zaměřením QR Codu smartphonem můžete stáhnout App ze speciálního storu a následně provést **přiřazení** k zařízení.


2. Dotkněte se pro návrat na předchozí stránku




Zpráva o stahování App se bude zobrazovat, dokud uživatel neprovede přiřazení k zařízení.

Příkazy

V oblasti Oblíbených budou přítomny objekty skupiny příkazů, pokud tam předtím byly přidány. Tyto objekty Vám umožní aktivovat některé akční členy (např.: zámek, osvětlení zahrady, atd.) přítomné ve Vašem systému.



Zámek: odesílá příkaz pro otevření zámku z Vašeho systému



Obecný: odesílá například příkaz k rozsvícení osvětlení zahrady



Osvětlení schodů: odešlete příkaz k rozsvícení osvětlení schodiště

Poznámka: aby mohly být příkazy zařazeny do oblasti Oblíbených, musí být nejprve nakonfigurovány v sekci [Pokročilá nastavení /domovního videotelefonu/příkazy](#)



1. Dotkněte se pro odeslání příkazu



Stav kontrolky led: nepřerušovaná modrá (pouze zámek a obecný) a zpráva oznámí, že příkaz byl proveden

Videokamery


V oblasti Oblíbených budou přítomny objekty skupiny videokamer, pokud tam předtím byly přidány.

Tyto objekty umožňují monitorovat Váš dům/byt aktivací jedné z videokamer:


- systému SCS domácího videotelefonu (soukromého nebo veřejného).
- integrovaného systému TVCC
- systému NETATMO

Po aktivaci videokamery můžete “cyklovat” (zobrazovat v sekvenci) ostatní videokamery (kromě videokamer NETATMO), pokud jsou správně nakonfigurovány vzestupným způsobem.

Poznámka: jestliže je v systému přítomno Vnější místo zvukové, bude se v každém případě zobrazovat v sekvenci, ale bude možné pouze aktivovat zvuk a otevřít zámek



Soukromá: zobrazuje obrázky pocházející z videokamery/Vnějšího místa nainstalované ve vlastním bytě



Veřejná: zobrazuje obrázky pocházející z videokamery/Vnějšího místa nainstalované v zóně kondominia, které mohou vidět všichni obyvatelé kondominia




TVCC: zobrazuje obrázky pocházející z videokamery integrovaného monitorovacího systému videodohledu se systémem SCS domovního videotelefonu, viz odstavec [Videovládání](#)



NETATMO: zobrazuje obrázky pocházející z videokamery NETATMO nainstalované v jednom nebo ve více domech/bytech řízených ze stejného účtu, viz odstavec [Videovládání](#)

Poznámka: aby mohly být objekty zařazeny do oblasti Oblíbených, objekty videokamery musí být nejprve nakonfigurovány v sekci [Pokročilá nastavení/domovní videotelefony/videokamery](#)




1. Dotkněte se pro zobrazení videokamery

Ikony, které se objevují, a příslušné funkce k dispozici závisí na typu připojeného zařízení. Uvedený příklad se týká Vnějšího místa zvukového video.




- A Ukončuje připojení
 - B Zobrazuje v sekvenci ostatní Vnější místa a/nebo videokamery (*cyklování*)
 - C Aktivuje zvukovou komunikaci
 - D Otvírá zámek Vnějšího místa
 - E Regulace obrázku (funkce není dostupná pro videokamery NETATMO)
- Stav kontrolky led:** blikající zelená
2. Dotkněte se, pokud je třeba, pro **regulaci parametrů obrázku**
 3. Dotkněte se pro aktivaci zvukové komunikace s Vnějším místem




Stav kontrolky led: nepřerušovaná zelená

4. Dotkněte se pro aktivaci zámku z Vnějšího Místa




Stav kontrolky led: nepřerušovaná modrá a zpráva oznámí, že zámek byl otevřen

Poznámka: zámek může být otevřen, i když nebudete aktivovat zvukovou komunikaci



5. Dotkněte se nebo procházejte pro zobrazení další videokamery (**cyklování**)




Poznámka: videokamery NETATMO nejsou zahrnuty do funkce cyklování, proto nebudou zobrazeny

Poznámka: zvuková komunikace zůstane aktivní i když přejdete na druhou videokameru, můžete přecházet z jedné videokamery na druhou i bez aktivace zvuku


6. Dotkněte se pro ukončení zvukové i video komunikace

Intercom


V oblasti Oblíbených budou přítomny objekty skupiny intercom, pokud tam předtím byly přidány. Tyto objekty umožňují komunikovat s ostatními domovními videotelefony/domovními telefony nainstalovanými ve Vašem domě/bytě nebo v jiných bytech.



Vnitřní: aktivuje komunikaci mezi místnostmi jednoho bytu



Vnější: aktivuje komunikaci mezi místnostmi různých bytů




Obecný: aktivuje komunikaci mezi všemi Vnitřními místy


Poznámka: aby mohly být objekty intercom zařazeny do oblasti Oblíbených, musí být nejprve nakonfigurovány v sekci [Pokročilá nastavení/domovní videotelefony/intercom](#)



1. Dotkněte se pro aktivaci vzájemné komunikace s požadovaným Vnitřním místem



Kontrolka led ze změni na stav blikající zelené a displej zobrazí obrazovku komunikace s Vnitřním místem




Poté, co volaný odpoví, se zobrazí doba trvání volání (A) a zelená kontrolka led přejde do nepřerušovaného stavu

Poznámka: v případě, že přijde volání z Vnějšího místa a Vy budete v módu "intercom", systém bude respektovat prioritu a ukončí probíhající volání.



2. V případě potřeby se dotkněte pro otevření panelu regulace zvuku



- A *Regulujte hlasitost*
B *Deaktivujte mikrofon*
3. Dotkněte se pro ukončení komunikace

Použití funkcí z App DOOR ENTRY for HOMETOUCH

Úvod


Se svým zařízením HOMETOUCH můžete komunikovat pomocí bezplatné App Door Entry for HOMETOUCH.

Po **zaregistrování se** a provedení **autentizace** je třeba provést **přiřazení k zařízení**; poté můžete:

- odpovídat na volání z domovního videotelefonu z Vnějších míst;
- CALL HOME (provádí volání do svého zařízení HOMETOUCH);
- zobrazovat obrázky pocházející z Vnějších míst a z videokamer;
- otvírat zámek Vnějších míst;
- aktivovat obecné kabelové akční členy v systému;
- aktivovat firmware svého zařízení HOMETOUCH.
- aktivujte funkci záznamníku a zobrazte zvukové/video zprávy nahrané z Vnějšího místa.



Pro stáhnutí App Door Entry for HOMETOUCH (pro zařízení iOS z App Store, pro zařízení Android z Play store), zaměřte svým smartphonem QR kód:



Stejný QR code můžete nalézt na stránce **stahování App**.

Poznámka: během fáze instalace by mohlo být třeba povolit některé funkce, aby bylo možné pokračovat v instalaci.

Registrace účtu

Abyste mohli používat l'App Door Entry for HOMETOUCH a využít funkce rozhraní s Vaším zařízením HOMETOUCH, je třeba se nejprve zaregistrovat.

Po otevření App postupujte podle instrukcí pro provedení registrace: vytvořený účet bude společný všem App připojených zařízením Legrand/BTicino




A. Otevře se stránka kontaktů s různými odkazy na servisní službu.

1. Dotkněte se pro zaregistrování a vytvoření účtu
2. Zadejte své údaje
3. Dotkněte se pro potvrzení
4. Zaškrtněte pro přijetí podmínek použití uvedených v připojeném textu (povinné)
5. Dotkněte se pro pokračování



6. Dotkněte se pro ukončení procedury

Po potvrzení Vám systém zašle údaje pro provedení prvního vstupu (provizorní heslo) na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli ve fázi registrace



7. Zadejte e-mail

8. Zadejte dočasné heslo, které jste obdrželi e-mailem

9. Dotkněte se pro provedení login

Per ragioni di sicurezza, ti viene chiesto di cambiare la password temporanea con una personalizzata



7. Z bezpečnostních důvodů zadejte nové heslo s těmito charakteristikami:

- minimální délka 8 znaků;
- musí obsahovat alespoň jedno písmeno a jedno číslo;
- musí být jiné než posledních 5 použitých hesel.

8. Zadejte znovu heslo

9. Dotkněte se pro potvrzení, dobré ukončení změny bude oznámeno potvrzovacím e-mailem

Nyní systém zobrazí návod, jak provést **přiřazení Vašeho zařízení HOMETOUCH k App Door Entry for HOMETOUCH**

Poznámka: *nv případě, že je Vaše zařízení HOMETOUCH již přiřazeno a chcete přidat dalšího uživatele, který by mohl používat stejné funkce, musíte ho přizvat přes **speciální proceduru** přímo z Vašeho smartphonu.*

Je možné současně používat stejný účet pro více smartphonů.

Autentizace

Po zaregistrování do portálu se můžete autentizovat zadáním e-mailu a hesla.




- A. Dotkněte se pro spuštění procedury obnovení hesla
- B. Dotkněte se pro vytvoření nového účtu
- C. Dotkněte se pro spuštění procedury smazání účtu.
Smazání účtu není reverzibilní a je společné pro všechny App připojených zařízení Legrand/BTicino
- D. Zaškrtněte políčko pro provedení dalších vstupů, aniž byste museli opakovat autentizaci
- E. Dotkněte se pro zobrazení hesla
 1. Zadejte e-mail a heslo
 2. Dotkněte se pro vstup


Poznámka: po třech neúspěšných pokusech o vstup (chybné heslo) během jedné hodiny systém zablokuje účet na 15 minut.

Zapomenuté heslo

V případě, že jste zapomněli heslo




1. Dotkněte se pro aktivaci procedury obnovení hesla



2. Zadejte e-mailovou adresu spojenou s Vaším účtem, na kterou bude zasláno nové heslo
3. Dotkněte se pro vynulování hesla a opuštění procedury

Nyní bylo heslo Vašeho účtu zresetováno a na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2 bylo zasláno nové heslo, které budete moci použít pro přístup k App Door Entry for HOMETOUCH.




4. Zadejte e-mail
5. Zadejte dočasné heslo, které jste obdrželi e-mailem
6. Dotkněte se pro provedení login



7. Z bezpečnostních důvodů zadejte nové heslo s těmito charakteristikami:
 - minimální délka 8 znaků;
 - musí obsahovat alespoň jedno písmeno a jedno číslo;
 - musí být jiné než posledních 5 použitých hesel.
8. Zadejte znovu heslo
9. Dotkněte se pro potvrzení, dobré ukončení změny bude oznámeno potvrzovacím e-mailem

Smazání účtu


Účet můžete smazat pomocí speciální procedury



1. Dotkněte se pro spuštění procedury
2. Dotkněte se pro pokračování



3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu, který chcete odstranit
4. Dotkněte se pro potvrzení a mějte na paměti, že po skončení této procedury Váš účet bude definitivně smazán



5. Dotkněte se pro ukončení

Poznámka: účet je společný pro všechny aplikace App připojených zařízení Legrand/BTicino, takže jeho změna nebo smazání Vám znemožní přístup ke všem připojeným zařízením

Přiřazení zařízení


Po zaregistrování a prvním provedení autentizace (první smartphone) se Vám zobrazí postup, podle něhož provedete přiřazení svého účtu k zařízení HOMETOUCH.

Poznámka: zařízení HOMETOUCH musí být připojeno ke stejné síti Wi-Fi, k níž je připojen smartphone, na kterém je nainstalována l'App Door Entry for HOMETOUCH.


Jestliže se tento úkon provedl řádně, budete ho potřebovat pouze při prvním vstupu a umožňuje aktivovat propojení mezi oběma zařízeními.

Můžete rovněž přivzvat další uživatele, aby mohli používat funkce spojené se zařízením HOMETOUCH.

Pro provedení přiřazení musíte nejprve **připojit Váš HOMETOUCH k síti Wi-Fi**



1. Dotkněte se pro zahájení procedury propojení mezi HOMETOUCH a Smartphonem.
2. Zkontrolujte, zda je Váš Smartphone připojen k domácí síti Wi-Fi a dotkněte se pro pokračování.
3. Dotkněte se pro spuštění procedury.



4. Dotkněte se pro potvrzení.
5. Dotkněte se pro ukončení procedury a přechod na Home Page.

V případě, že nebude možné nalézt zařízení HOMETOUCH v síti v automatickém módu, objeví se obrazovka, do níž je třeba zadat **IP adresu** zařízení HOMETOUCH ručně.




6. Zadejte IP adresu zařízení HOMETOUCH.
7. Dotkněte se pro spuštění procedury.

Home page

Po **provedení autentizace** je možné z této stránky komunikovat s Vaším zařízením HOMETOUCH a se systémem domovního videotelefonu.

Můžete provádět různá nastavení pomocí vysouvacího menu.



- A. Vysouvací menu.
- B. Volba a zobrazování videokamer nebo Vnějších míst.
- C. Aktivace zámků.
- D. Zavolejte své zařízení HOMETOUCH.


Poznámka: Fungování App Door Entry for HOMETOUCH s vypnutou obrazovkou (background) by mohlo být ohroženo aplikacemi instalovanými ve smartphonu, které:



- optimalizují použití baterie a energetickou úsporu;
- chrání zařízení (antivirus nebo podobné programy).


Zobrazte videokamery nebo Vnější místa

Pomocí této funkce můžete zobrazovat videokamery a Vnější místa nakonfigurovaná na zařízení HOMETOUCH Vaším instalačním technikem.


Rovněž můžete zobrazit videokamery NETATMO, pokud byly dříve přiřazené v sekci Nastavení/ NETATMO security.



- A. Název videokamery nebo Vnějšího místa.
- B. Prochází videokamery nebo Vnější místa.
- C. Zobrazuje videokameru nebo Vnější místo.
 - Videokamera NETATMO 
 - Videokamera 



1. Zvolte videokameru nebo požadované Vnější místo.
2. Dotkněte se pro zobrazení.



A. Indikátor kvality volání: označuje, zda existují dostatečné podmínky (Cloud, Wi-Fi a spojení 3G/4G) pro komunikaci.


- Kvalita dobrá
- Kvalita průměrná
- Kvalita slabá

3. Dotkněte se pro zobrazení tlačítek řízení
4. Dotkněte se pro aktivaci mikrofону a komunikaci s Vnějším místem.
5. Dotkněte se pro cyklování na další videokameru.

Poznámka: videokamery NETATMO nejsou zahrnuty do funkce cyklování, proto nebudou zobrazeny.

6. Dotkněte se pro zastavení filmování


Natočením smartphonu vodorovně můžete aktivovat zámek pouze zobrazeného Vnějšího místa.




7. Přetáhněte napravo, aby se aktivoval zámek.

Otevřete zámky

Pomocí této funkce můžete otvírat zámky Vnějších míst nakonfigurovaných na zařízení HOMETOUCH Vaším instalačním technikem.



- A. Zámek přiřazeného Vnějšího místa.
- B. Zámky.
- C. Zobrazte další zámky, jsou-li přítomny




- A. Když se zabarví zeleně, znamená to, že zámek byl řádně aktivován, jestliže zůstane červený, příkaz nebyl řádně proveden.

1. Přetáhněte napravo, aby se aktivoval zámek.

Poznámka: počet zámků, které můžete zobrazovat na Home Page, závisí na charakteristikách Vašeho smartphonu. Použijte rozbalovací menu pro zobrazení všech.

Přijímání volání z domovního videotelefonu

Pomocí této funkce můžete přijímat volání pocházející z Vnějšího místa.




Se smartphonem ve stand-by po volání z Vnějšího místa:


- na Androidu se objeví nafilmovaný obrázek s ikonami pro řízení volání*;
- na iOS se objeví zpráva o volání.
- do obou systémů přijde push notifikace.

**První tři smartphony, které obdrží volání, uvidí přímo video obrázek předtím, než odpoví, ostatní ho uvidí pouze poté, až odpoví.*

Odpověď jednoho zařízení vyloučí všechny ostatní.



1. Dotkněte se pro aktivaci zvuku a pro odpověď, zvuk volání se automaticky rozšíří v módu hlasitého odposlechu.
2. Dotkněte se pro přechod z módu hlasitého odposlechu do módu telefonu.
3. Dotkněte se případně pro ztišení mikrofonu.



4. Zámek Vnějšího místa, z něhož pochází volání, můžete rovněž otevřít přetažením vypínače, když se zabarví zeleně, znamená to, že zámek byl aktivován, jestliže zůstane červený, znamená to, že se příkaz neprovedl správně.
5. Dotkněte se pro ukončení volání.

V případě, že máte nainstalovanou videokameru NETATMO Welcome, a tato detekovala přítomnost někoho ve Vašem bytě/domě, pomocí funkce rozeznání obličeje, jakmile obdržíte volání z vnějšího místa, nebo jakmile provedete automatické zapnutí, app Door Entry for HOMETOUCH bude schopna Vám ukázat, zda je ve Vašem bytě/domě přítomen či nikoliv někdo (funkce „Doma“ app Security NETATMO), kdo může odpovědět na obdržené volání.

Poznámka: tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je v app Security NETATMO aktivní monitorování a v HOMETOUCH jste provedli **aktivaci videokamer NETATMO**



A. Zobrazení obrázku Vnějšího místa



B. Jména osob detekovaných doma videokamerou NETATMO Welcome

Poznámka: v případě, že videokamera detekuje neznámé osoby, zobrazí se jejich počet

App Door Entry for HOMETOUCH ukazuje, zda je ve Vašem bytě/domě přítomen někdo, kdo může odpovědět na obdržené volání z vnějšího místa propojením s funkcí „Doma“ app Security NETATMO.

Když videokamera NETATMO Welcome detekuje známý obličej, vloží ho do sekce „Doma“.

Po určité době (přizpůsobitelné app Security NETATMO), co videokamera nedetekuje tento obličej, ho přesune do sekce „Venku“.



1. Dotkněte se pro zobrazení toho, jaká osoba je přítomna v sekci „Doma“.



A. Osoby přítomné v sekci „Doma“

B. Sekce „Doma“



C. Sekce „Venku“

D. Indikace doby, která uplynula od poslední detekce obličeje

Když app Security NETATMO detekuje známý obličej, vloží ho vždy do sekce „Doma“. Jestliže po určitou dobu (min 1h a max 12h) videokamera nedetekuje obličej, bude automaticky přesunut do sekce „Venku“.






1. Dotkněte se pro otevření menu nastavení.
2. Dotkněte se pro stanovení pravidel nahrávání



3. Dotkněte se pro nastavení pravidel pro profily
4. Dotkněte se pro přizpůsobení doby, po jejímž uplynutí obličej bude přesunut do sekce „Venku“.


Můžete rovněž přesunout obličej ručně ze sekce „Venku“ do sekce „Doma“.




1. Dotkněte se a držte stisknutý obličej osoby, kterou chcete přesunout do sekce „Doma“.
2. Dotkněte se pro přesunutí na „Doma“.

Zavolat domů: Zavolejte své zařízení HOMETOUCH


Pomocí této funkce můžete komunikovat se svým zařízením HOMETOUCH.



1. Dotkněte se pro zavolání zařízení HOMETOUCH.



2. Když volaný odpoví, ze zařízení HOMETOUCH se bude aktivovat zvuková komunikace.




Tato komunikace se automaticky rozšíří v módu hlasitého odposlechu.

3. Dotkněte se pro přechod z hlasitého odposlechu do módu telefonu.
4. Dotkněte se pro ztišení mikrofonu.
5. Dotkněte se pro ukončení volání.

Menu

Pomocí tohoto vysouvacího menu můžete zobrazovat zprávy v záznamníku, odesílat příkazy, řídit přiřazené uživatele, provádět aktualizaci firmwaru svého HOMETOUCH, měnit údaje svého účtu a zobrazovat informace týkající se App




1. Dotkněte se pro otevření vysouvacího menu.
 - A. Otevře se sekce Záznamník.
 - B. Otevře se sekce Aktivací.
 - C. Otevře se sekce Uživatelů.
 - D. Otevře se sekce Nastavení.
 - E. Zavře se vysouvací menu.
 - F. Otevře se sekce Účtu.
 - G. Otevře se stránka servisních kontaktů.
 - H. Otevře se obrazovka s různými informacemi o App (verze atd.).
 - I. Provede se logout.




Záznamník

V této sekci můžete aktivovat funkci záznamníku pro nahrání zvukového/video volání z Vnějšího místa.

Rovněž můžete zobrazovat nahrané zprávy





1. Dotkněte se pro otevření sekce Záznamník.
 - A. Aktivuje/deaktivuje záznamník.
 - B. Video zpráva nepřechtěna.
 - C. Zvuková zpráva.
2. Dotkněte se pro zobrazení nahrané zprávy.



Zpráva se automaticky přehraje

3. Dotkněte se pro zobrazení tlačítka pro ukončení přehrávání.
4. Dotkněte se pro ukončení přehrávání
5. Dotkněte se pro deaktivaci funkce Záznamník.





6. Dotkněte se pro potvrzení

Poznámka: potvrzením této operace bude záznamník deaktivován i na Vašem zařízení HOMETOUCH a na všech přiřazených smartphonech



7. Funkce záznamníku je nyní deaktivována.

Aktivace

V této sekci můžete aktivovat některé akční členy (např.: zámek, osvětlení zahrady, atd.) přítomné ve Vašem systému. K dispozici jsou ty aktivace, které jsou přítomné v sekci [Pokročilá nastavení/ domovní videotelefony/příkazy](#) Vašeho HOMETOUCH.




1. Dotkněte se pro otevření sekce Aktivací
2. Dotkněte se pro aktivaci zámku.



- A. Jestliže se tlačítko zbarví zeleně, aktivace se provedla správně, jestliže se zbarví červeně, znamená to, že při ní došlo k nějakému problému a nepovedla se.

Uživatelé


V této sekci můžete odebrat svého uživatele a odpojit k němu připojené smartphony. Můžete rovněž přizvat jiné uživatele k přiřazení jejich účtu k Vašemu zařízení HOMETOUCH, takto budou moci používat funkce spojené se zařízením HOMETOUCH. Poté, co se uživatel, kterého jste přizvali, zaregistruje do portálu a provede login, zobrazí se v seznamu se smartphony, které jsou s ním spojeny.



1. Dotkněte se pro otevření sekce uživatelů.

A. Přiřazení uživatele:


B. Spustí se procedura.



C. Jméno a login uživatele.

D. Otevře se seznam smartphonů připojených k uživateli.

2. Dotkněte se pro zobrazení smartphonů připojených k uživateli.



E. Připojené smartphony.


F. Odebere se uživatel a následkem toho se odpojí všechny připojené smartphony.

Můžete odpojit jednotlivý smartphone od zařízení HOMETOUCH na stránc **Účet přiřazených**.


Poznámka: Pro znovu přiřazení Vašeho uživatele se musíte nechat **přizvat** jiným uživatelem nebo jestliže neexistují jiní uživatelé, znovu provést proceduru **přiřazení**.

Přizvání uživatele

Pomocí této procedury můžete přizvat další uživatele k používání funkcí Vašeho zařízení HOMETOUCH, tímto budou moci používat funkce spojené se zařízením HOMETOUCH.





1. Dotkněte se pro přizvání dalšího uživatele.




2. Zadejte e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete přiřadit, a potvrďte ji.
3. Dotkněte se pro potvrzení přizvání.
4. Dotkněte se pro potvrzení.

Poznámka: přizvaný uživatel bude moci používat systém a funkce spojené s Vaším zařízením HOMETOUCH.

Přizvaný uživatel obdrží e-mail s pozváním, aby zkontroloval Vaše zařízení a aby se zaregistroval pomocí příslušné procedury. Poté::





1. Proveďte autentizaci.
2. Přijměte podmínky použití uvedené v připojeném textu (povinné).



3. Zadejte e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete přiřadit, a potvrďte ji.
4. Pokračujte.
5. Od této chvíle ho naleznete v seznamu účtů přiřazených.

Nastavení


V této sekci můžete provádět aktualizaci firmwaru svého zařízení HOMETOUCH a výměnu domovního videotelefonu. Tato poslední funkce Vám umožňuje vyměnit závadné zařízení za nové. Všechny konfigurace budou obnoveny, kromě připojení zařízení k síti Wi-Fi, které musíte provést před přiřazením k App.



1. Dotkněte se pro otevření sekce nastavení.
 - A. *(Pouze pro operační systémy Android®) otvírá sekci týkající se autorizací. Ikona 1 je viditelná pouze tehdy, jestliže ve fázi instalace byly zamítnuty některé autorizace nutné k optimálnímu fungování App Door Entry for HOMETOUCH*
 - B. *Provede se procedura aktualizace firmwaru zařízení HOMETOUCH.*
 - C. *Provede se procedura, kterou je třeba použít v případě výměny zařízení HOMETOUCH.*

Autorizace (Pouze pro operační systémy Android®)

V této sekci je možné řídit (zamítnout nebo povolit) některé autorizace nutné k optimálnímu fungování App Door Entry for HOMETOUCH




1. Dotkněte se pro řízení autorizací.
2. Dotkněte se, aby bylo stále povoleno provádět App na pozadí s vypnutou obrazovkou (background).


Poznámka: provádění App Door Entry for HOMETOUCH s vypnutou obrazovkou (background) by mohlo snížit životnost baterie.

Aktualizace firmwaru zařízení HOMETOUCH (pouze je-li připojen ke stejné síti Wi-Fi zařízení HOMETOUCH)

Při vydání nového firmwaru Vám bude na smartphone zaslána zpráva nebo v jakémkoliv okamžiku budete moci po vstupu do této sekce provést aktualizaci firmwaru svého zařízení HOMETOUCH.




Jestliže je k dispozici aktualizace, po vstupu do této sekce se zobrazí tlačítko pro její stáhnutí, jinak se objeví aktuální verze přítomná v zařízení HOMETOUCH.



Po ukončení instalace můžete zobrazit verzi firmwaru nainstalovanou na Vašem zařízení HOMETOUCH.

Výměna zařízení HOMETOUCH

Kdyby bylo potřeba vyměnit zařízení HOMETOUCH nainstalované ve Vašem systému, musíte použít tuto proceduru.



1. Odstraňte zařízení HOMETOUCH, které má být vyměněno a připojte nové zařízení, poté stiskněte pokračujte.
2. Dotkněte se pro ukončení procedury.


Poznámka: tato procedura Vám umožní obnovit všechna nastavení přítomná v zařízení HOMETOUCH, které bylo vyměněno, kromě připojení k síti Wi-Fi.

Účet

Účet je společný všem App připojených zařízení Legrand/BTicino

V této sekci můžete zobrazovat informace o svém účtu a/nebo ho odstraňovat.


Můžete rovněž modifikovat heslo, s nímž se budete autentizovat.



1. Dotkněte se pro řízení svého účtu.
 - A. Zobrazuje a modifikuje **údaje** Vašeho účtu.
 - B. Mění **heslo** Vašeho účtu.
 - C. Aktivace účtu pro řízení třetích stran
 - D. **Maže** Váš účet.

Informace o účtu


V této sekci můžete modifikovat údaje svého účtu a zobrazovat podmínky použití.



A. *Povolte nebo nepovolte odesílání údajů Google Analytics.*

1. Modifikujte údaje.
2. Dotkněte se pro potvrzení.
3. Přijměte podmínky použití uvedené v připojeném textu (povinné).




Změňte heslo



1. Dotkněte se pro modifikaci hesla
- A. *Zobrazte heslo světle.*
2. Zadejte aktuální heslo.
3. Zadejte nové heslo.
4. Potvrďte nové heslo.
5. Dotkněte se pro potvrzení.
6. Dotkněte se pro ukončení procedury.


Odstraňte účet

V této sekci můžete definitivně smazat svůj účet.



1. Dotkněte se pro spuštění procedury smazání účtu.
2. Dotkněte se pro pokračování.
3. Zadejte heslo, s nímž jste se autentizovali.
4. Smažte účet.

Poznámka: po smazání účtu nebudete již moci používat funkce App. Abyste je mohli opět používat, budete muset provést novou **registraci**.



5. Dotkněte se pro ukončení procedury.

Přístup třetích stran

V této kapitole můžete zprovozňovat všechna zařízení, která používají Váš účet, tak, aby mohla být řízena App třetích stran. Pro tento účel je k dispozici přístup nebo zápis k službě WORKS WITH LEGRAND.


WORKS WITH LEGRAND je program pro inovaci životních a pracovních prostorů.

Jedná se o otevřenou interoperabilní platformu, která je strategickou součástí Eliotu, inovačního programu Legrand, jehož cílem je urychlit zařazování připojených zařízení do své nabídky.


Je kompatibilní s hlavními globálními hráči IoT a umožňuje se připojit k ekosystému Legrand mnoha způsoby.

WORKS WITH LEGRAND překonává hranice a díky důležitým partnerstvím umožňuje malým a velkým vývojářům a třetím stranám spolupracovat s nabídkou společnosti Legrand a integrovat produkty do svých systémů a služeb.


<https://developer.legrand.com/>




1. Dotkněte se pro přístup a aktivaci App třetích stran a pro řízení Vašich zařízení BTicino
2. Dotkněte se pro pokračování
3. V případě, že již máte účet Legrand, zadejte své osobní údaje pro pokračování
4. V případě, že je nemáte, dotkněte se pro registraci



5. Zadejte svou e-mailovou adresu
6. Dotkněte se, aby Vám systém mohl e-mailem poslat kontrolní kód.



- A. Odešlete znovu kód na e-mailovou adresu
- 7. Zadejte kód, který jste obdrželi e-mailem
- 8. Dotkněte se pro potvrzení



- A. *Jestliže během postupu zjistíte, že chcete použít jinou e-mailovou adresu (např. na začátku procedury jste používali pracovní e-mail a nyní chcete aktivovat osobní e-mail), je možné ji změnit v tomto políčku, aniž byste museli opakovat proceduru*
- 9. Zadejte nové heslo a potvrďte ho opětovným zadáním
- 10. Zadejte své osobní údaje (jméno a příjmení)
- 11. Dotkněte se pro zvolení zeměpisné oblasti původu
- 12. Dotkněte se pro autorizaci účtu spojeného se zařízením pro řízení třetích stran
- 13. Dotkněte se pro vytvoření účtu a pokračujte




14. Dotkněte se pro ukončení procedury



Help



V této sekci je možné zobrazovat stránku kontaktů servisního oddělení a odesílat hlášení o problému, s nímž jste se setkali.



1. Dotkněte se pro vstup do sekce Help.

FAQ

V této sekci je možné zobrazovat a vyhledávat odpovědi na nejčastější otázky (FAQ) o používání App Door Entry for HOMETOUCH




1. Dotkněte se pro vstup do sekce FAQ
2. Zvolte argument, který chcete objasnit.

Odeslání Log

V této sekci můžete odesílat hlášení o problému, s nímž jste se setkali.


Poznámka: neobdržíte přímou odpověď, ale Vaše oznámení bude použito vývojáři pro zlepšení služby.



1. Dotkněte se pro vstup do sekce Odeslání log
2. Do příslušného políčka popište problém, který chcete nahlásit.
3. Dotkněte se pro odeslání hlášení servisnímu oddělení.


Domotické funkce (systém MyHOME_Up)

Váš dům/byt můžete řídit pomocí různých funkcí: aktivace světla, žaluzie, řízené zásuvky, scény a řízení různých funkcí systémů šíření zvuku, poplašné zařízení a termoregulace.




Osvětlení

Objekty osvětlení Vám umožňují zapínat/vypínat a regulovat intenzitu a barvu osvětlení.




Žaluzie

Objekty žaluzie Vám umožňují regulovat otvírání a zavírání žaluzií, rolet a garáže a zobrazovat jejich stav.




Player

Tento objekt Vám umožňuje ovládat hudební přehrávač a přehrávat hudební skladby nebo rozhlasové stanice zvolené v objektu player MyHOME_Up.



Řízená zásuvka

Tento objekt Vám umožňuje napájet řízenou zásuvku



Scény

Tento objekt Vám umožňuje spouštět scénu vytvořenou v MyHOME_Up



Termoregulace

Na této stránce můžete měnit teplotu Vašeho domu/bytu.



Poplašné zařízení

Na této stránce můžete různými způsoby zapínat poplašný systém a zobrazovat probíhající poruchy a alamy.


Používání funkcí ze zařízení

Osvětlení

Objekty osvětlení Vám umožňují zapínat/vypínat a regulovat osvětlení.

Kromě toho máte možnost pomocí objektu barevné světlo řídit barevné žárovky led Philips Hue* a Lixf* Enttec ODE*.


Poznámka: zařízení nemusí být kompatibilní s některými modely nebo jejich verzemi firmwaru. Společnost Bticino není odpovědná za případné nynější či budoucí poruchy nebo nekompatibilitnost, které lze přičíst zařízením třetích stran.



On/off: zapíná/vypíná a zobrazuje stav jednoho světla



Rheostat: zapíná/vypíná, reguluje intenzitu a zobrazuje stav jednoho světla



Barevné světlo: zapíná/vypíná, reguluje intenzitu, barvu a zobrazuje stav barevného světla

On/off

Ovládejte objekt z **Oblíbených**



A Stav světla

B Název světla

1. Dotkněte se pro rozsvícení světla



2. Zpráva Vám oznámí, že světlo bylo rozsvíceno




3. Nyní ikona označuje stav rozsvícení

Ovládejte objekt ze **Stavu domu**



Když se rozsvítí jedno světlo, objeví se oznámení v náhledu Stavu domu

1. Dotkněte se pro otevření stránky



2. Dotkněte se pro obrácení stavu světla

Když se světlo zhasne, zůstane k dispozici na této stránce pouze do okamžiku, dokud se obrazovka nezhasne, pro více informací viz sekce **Stav domu**

Na této stránce můžete rovněž vypínat všechna světla systému pomocí hlavního ovládání osvětlení.

Ovládací ikona se objeví, i pokud je rozsvíceno pouze jedno světlo.

3. Dotkněte se pro zhasnutí všech světel



4. Dotkněte se pro potvrzení

Rheostat

Ovládejte objekt z **Oblíbených**




A Stav světla

B Název světla

1. Dotkněte se pro zapnutí a/nebo regulaci intenzity světla



2. Dotkněte se pro zapnutí rheostatu




3. Dotkněte se a procházejte směrem nalevo/napravo pro snížení /zvýšení světelné intenzity

Ovládejte objekt ze **Stavu domu**



Když se rozsvítí jedno světlo, objeví se oznámení v náhledu Stavu domu

1. Dotkněte se pro otevření stránky



2. Dotkněte se pro obrácení stavu rheostatu (z této stránky není možné regulovat světelnou intenzitu).

Když se světlo zhasne, zůstane k dispozici na této stránce pouze do okamžiku, dokud se obrazovka nezhasne, pro více informací viz sekce [Stav domu](#)

Na této stránce můžete rovněž vypínat všechna světla systému pomocí **hlavního ovládní osvětlení**.

Ovládací ikona se objeví, i pokud je rozsvíceno pouze jedno světlo.

3. Dotkněte se pro zhasnutí všech světel



4. Dotkněte se pro potvrzení

Barevné světlo

Ovládejte objekt z **Oblíbených**




A Stav světla

B Název světla

1. Dotkněte se pro zapnutí a/nebo regulaci intenzity a barvy světla



2. Dotkněte se pro rozsvícení barevného světla



3. Dotkněte se a posuňte se do této oblasti pro nastavení barvy světla tím, že zvolíte odstín
4. Dotkněte se pro nastavení teploty barvy světla (teplé nebo studené světlo)
5. Dotkněte se a procházejte směrem napravo/nalevo pro zvýšení/snížení světelné intenzity

Ovládejte objekt ze **Stavu domu**



Když se rozsvítí jedno světlo, objeví se oznámení v náhledu Stavu domu

1. Dotkněte se pro otevření stránky




2. Dotkněte se pro obrácení stavu světla (z této stránky není možné regulovat světelnou intenzitu a barvu).

Když se světlo zhasne, zůstane k dispozici na této stránce pouze do okamžiku, dokud se obrazovka nezhasne, pro více informací viz sekce [Stav domu](#)

Na této stránce můžete rovněž vypínat všechna světla systému pomocí **hlavního ovládání** osvětlení.

Ovládací ikona se objeví, i pokud je rozsvíceno pouze jedno světlo.


3. Dotkněte se pro zhasnutí všech světel




4. Dotkněte se pro potvrzení

Žaluzie

Objekty žaluzie Vám umožňují regulovat otvírání a zavírání žaluzií, rolet a garáže. Můžete rovněž regulovat stupeň otevření (pouze žaluzie s regulací stupně otevření).



Žaluzie bez regulace stupně otevření: otvírá se, zavírá se, zastavuje se, ale nezobrazuje se stav žaluzie



Žaluzie s regulací stupně otevření: otvírá se, zavírá se postupně, zastavuje se a zobrazuje se stav žaluzie

Žaluzie bez regulace stupně otevření



A Název žaluzie

1. Dotkněte se pro vytažení/stáhnutí žaluzie dolů




A Pohyby žaluzie

↑ Vytáhnout žaluzii

↓ Stáhnout žaluzii dolů

⊗ Zastavit žaluzii

2. Dotkněte se pro vytažení žaluzie



3. Dotkněte se pro zastavení žaluzie

Když je žaluzie v pohybu, budete upozorněni pop-upem na Home Page



4. Dotkněte se pro zastavení žaluzie

Poznámka: žaluzie bez přednastavení, neobjevují se ve Stavu domu, a tedy nejsou řízeny hlavním ovládáním off žaluzií.

Žaluzie s regulací stupně otevření



A Stav žaluzie

B Název žaluzie



1. Dotkněte se pro vytažení/stáhnutí žaluzie dolů



A Příkazy



Vytáhnout žaluzii



Stáhnout žaluzii dolů



Zastavit žaluzii

B Stav žaluzie

Otevřeno: žaluzie otevřená, i částečně

V pohybu: žaluzie v pohybu

Zavřeno: žaluzie zavřená (pouze, jestliže je žaluzie úplně zavřená)

2. Dotkněte se pro vytažení žaluzie až na doraz


Nebo

3. Dotkněte se a procházejte směrem nalevo pro otevření žaluzie až k požadovanému bodu, na konci stisknutí se příkaz provede



4. Dotkněte se pro případné zastavení žaluzie

Když je žaluzie v pohybu, budete upozorněni pop-upem na Home Page




5. Dotkněte se pro zastavení žaluzie

Ovládejte objekt ze **Stavu domu**



Když je žaluzie otevřená, objeví se oznámení v náhledu Stavů domu

1. Dotkněte se pro otevření stránky




2. Dotkněte se pro obrácení stavu žaluzie (z této stránky není možné regulovat stupeň otevření žaluzie).

Když se žaluzie zavře, zůstane k dispozici na této stránce pouze do okamžiku, dokud se obrazovka nezhasne, pro více informací viz sekce **Stav domu**

Na této stránce můžete rovněž stahovat všechny žaluzie systému pomocí **hlavního ovládání žaluzií**.

Ovládací ikona se objeví, i pokud je otevřená pouze jedna žaluzie.

3. Dotkněte se pro stáhnutí všech žaluzií dolů




4. Dotkněte se pro potvrzení

Player

Tento objekt Vám umožňuje ovládat hudební přehrávač Nuvo nebo Sonos* a přehrávat hudební skladby nebo rozhlasové stanice zvolené v objektu player MyHOME_Up.

**Poznámka: zařízení nemusí být kompatibilní s některými modely nebo jejich verzemi firmwaru. Společnost Bticino není odpovědná za případné nynější či budoucí poruchy nebo nekompatibilitnost, které lze přičíst zařízením třetích stran.*



Přehrává/ pozastavuje a ovládá hlasitost hudební skladby nebo rozhlasové stanice zvolené v objektu player MyHOME_Up.

Ovládejte objekt z **Oblíbených**



A Název Playeru

1. Dotkněte se pro přehrání skladby nebo rozhlasové stanice



A Zobrazuje skladbu nebo rozhlasovou stanici zvolenou v objektu player MyHOME_Up.


2. Dotkněte se pro spuštění přehrávání
3. Dotkněte se a procházejte směrem nalevo/napravo pro snížení/zvýšení hlasitosti

Ovládejte objekt ze **Stavu domu**



Když se přehrává skladba, objeví se oznámení v náhledu Stavů domu

1. Dotkněte se pro otevření stránky




2. Dotkněte se pro pozastavení skladby (z této stránky není možné spouštět přehrávání nebo regulovat hlasitost).

Když bude player pozastaven, zůstane k dispozici na této stránce pouze do okamžiku, dokud se obrazovka nezhasne, pro více informací viz sekce **Stav domu**

Na této stránce můžete rovněž vypínat všechny playery systému pomocí **ovládání OFF multimedií**.

Ovládací ikona se objeví, i pokud přehrává pouze jeden player.


3. Dotkněte se pro vypnutí všech playerů systému



4. Dotkněte se pro potvrzení

Řízená zásuvka

Tento objekt Vám umožňuje napájet řízenou zásuvku



ON/OFF: napájení řízené zásuvky

ON/OFF

Ovládejte objekt z **Oblíbených**



A Název řízené zásuvky

1. Dotkněte se pro napájení zásuvky




2. Zpráva Vám oznámí, že zásuvka je napájena

Ovládejte objekt ze **Stavu domu**



Když je zásuvka napájena, objeví se oznámení v náhledu Stavů domu

1. Dotkněte se pro otevření stránky




2. Dotkněte se pro obrácení stavu řízené zásuvky

Když zásuvka bude vypnuta, zůstane k dispozici na této stránce pouze do okamžiku, dokud se obrazovka nezhasne, pro více informací viz sekce **Stav domu**

Na této stránce můžete rovněž vypínat všechny řízené zásuvky systému pomocí **ovládání zásuvek OFF**.

Ovládací ikona se objeví, i pokud je napájena pouze jedna zásuvka.


3. Dotkněte se pro vypnutí všech zásuvek



4. Dotkněte se pro potvrzení

Scény

Tento objekt Vám umožňuje spouštět scénu vytvořenou v MyHOME_Up



Spouští scénu vytvořenou v MyHOME_Up

Ovládejte objekt z **Oblíbených**



A *Název scény*

1. Dotkněte se pro spuštění scény



2. Zpráva Vám oznámí, že scéna byla spuštěna

Termoregulace

V této sekci je možné zobrazovat stav zařízení systému termoregulace (Termostaty, Ohřivače ručníků a Fancoily).


Podle typu zařízení je možné nastavovat teplotu (Termostat), zapínat nebo vypínat (Ohřivače ručníků) a zapínat nebo vypínat a regulovat ventilátor (Fancoily) přímo nebo jednoduchým nebo týdenním naprogramováním.

V příslušné sekci je možné rovněž odesílat příkazy současně všem zařízením systému termoregulace.



A Označuje pomocí barvy (červená topení, světle modrá chlazení), že alespoň jedno zařízení je v aktivním stavu

B Indikace typu aktivního zařízení



Termostat



Fancoil




Ohřivač ručníků

C Indikace počtu aktivních zón

D Oblíbený termostat.

Můžete nastavit jeden z Termostatů jako oblíbený, takto se budou na Home Page zobrazovat přímo různé údaje jako název, měřená teplota a zda je zóna aktivní nebo ne (zabarvení pásma: červená = topení, světle modrá = chlazení).

1. Dotkněte se pro řízení systému termoregulace



A Otvírá panel Obecná nastavení, kde je možné odesílat příkazy termoregulace všem zařízením systému.


B Zařízení systému termoregulace

Na této stránce jsou přítomny Termostaty, Ohřivače ručníků a Fancoily Vašeho domu/bytu, barva pozadí objektu označuje jejich stav.




Světlé pozadí

Zařízení není aktivní (pouze Termostaty).



Tmavé pozadí

Zařízení vypnuté (OFF).



Červené pozadí

Zařízení se systémem v módu Topení aktivní



Světle modré pozadí


Zařízení se systémem v módu Chlazení aktivní

2. Dotkněte se pro otevření panelu řízení zařízení

Termostat

Z ovládacího panelu Termostatu přítomného v systému a nakonfigurovaného v MyHOME_Up můžete zapínat/vypínat Váš Termostat přímo nebo pomocí jednoduchého nebo týdenního hodinového naprogramování.

Rovněž máte možnost používat funkci Boost pro aktivaci systému nezávisle na detekované teplotě.



A Název termostatu

B Oblíbený termostat

Můžete nastavit jeden z Termostatů jako oblíbený (❤️), takto se budou na Home Page zobrazovat přímo různé údaje jako název, měřená teplota a zda je zóna aktivní nebo ne (zabarvení pásma: červená = topení, světle modrá = chlazení).

C Naměřená teplota


D Indikace aktivity Termostatu:

– žádná ikona = systém ve stand by;

– 🔥 = systém zahříván;

– ❄️ = systém ochlazován

1. Dotkněte se pro otevření panelu řízení Termostatu




E Nastavte pracovní mód Termostatu, je-li dostupný (topení nebo chlazení)

F Otvírá panel pro volbu pracovního režimu

G Oblast řízení Termostatu, mění se podle zvoleného pracovního módu

2. Dotkněte se pro změnu pracovního režimu Termostatu



Pracovní režimy



- A Nastavuje Termostat na OFF
 - B Nastavuje Termostat do ručního módu
 - C Nastavuje Termostat do Boost
 - D Aktivuje jednoduché naprogramování
 - E Aktivuje jeden z týdenních programů vytvořených s MyHOME_Up
3. Dotkněte se pro volbu pracovního režimu

Mód OFF


Tato funkce Vám umožní vypnout Termostat



1. Dotkněte se pro aktivaci požadovaného módu
Termostat je nyní v ochranném módu

Ruční mód

Tato funkce Vám umožní nastavit teplotu termostatu a následně ho zapínat nebo vypínat.



1. Dotkněte se pro aktivaci požadovaného módu

A Naměřená teplota


B Naprogramovaná teplota

C Zvyšte/snižte teplotu

Mód Boost


Tato funkce Vám umožní provést nucené zapnutí zařízení (jak topení, tak chlazení) na omezenou dobu (30, 60 nebo 90 minut) bez ohledu na naměřenou teplotu a naprogramovanou teplotu.

Po uplynutí nastavené doby se Termostat navrátí k fungování podle předcházejícího naprogramování.



1. Dotkněte se pro aktivaci požadovaného módu

2. Dotkněte se pro nastavení doby, po kterou zůstane zapnut Termostat




- A Vizuální indikace zbývajících doby
- B Ukončuje funkci
- C Přenastaví parametr zvolený v bodě 2
- D Číselná indikace zbývajících doby

Jednoduchý mód

Tato funkce Vám umožní nastavit Termostat do jednoduchého módu, který předpokládá dva časové sloty fungování (den a noc) s příslušnými funkčními teplotami.

Pro změnu parametrů tohoto módu se řiďte příslušným odstavcem uživatelské příručky MyHOMEServer1 nebo se řiďte Jednoduchým obecným módem




1. Dotkněte se pro aktivaci požadovaného módu
- A Naměřená teplota
 - B Naprogramovaná teplota
 - C Zvyšte/snižte teplotu
 - D Indikace aktivního módu

Poznámka: pokud po nastavení jednoduchého módu nastavíte ručně teplotu, toto nastavení zůstane aktivní až do začátku nového časového slotu a poté se navrátí do jednoduchého módu.

Týdenní mód

Tato funkce Vám umožní nastavit Termostat do týdenního módu, který předpokládá zapínání Termostatu v určitou hodinu a den v týdnu, při zvolení týdenního programu mezi dostupnými programy.

Pro změnu parametrů programů se řiďte příslušným odstavcem uživatelské příručky MyHOMEServer1.



1. Zvolte týdenní program mezi dostupnými programy

A Naměřená teplota

B Naprogramovaná teplota

C Zvyšte/snižte teplotu


D Indikace aktivního módu

Poznámka: pokud po nastavení týdenního módu nastavíte ručně teplotu, toto nastavení zůstane aktivní až do začátku nového časového slotu a poté se navrátí do týdenního módu.

Ohřivač ručníků

Z ovládacího panelu Ohřivače ručníků přítomného v systému a nakonfigurovaného v MyHOME_Up můžete zapínat/vypínat Váš Ohřivač ručníků přímo nebo pomocí jednoduchého nebo týdenního hodinového naprogramování.

Rovněž máte možnost používat funkci Boost pro zapnutí Ohřivače ručníků na určitou dobu.



A *Název Ohřivače ručníků*

B *Stav Ohřivače ručníků*

C *Indikace aktivity Ohřivače ručníků*

1. *Dotkněte se pro otevření panelu řízení Ohřivačů ručníků*




D *Otvírá panel pro volbu pracovního režimu*

E *Zapíná/vypíná Ohřivač ručníků*

2. *Dotkněte se pro změnu pracovního režimu Ohřivače ručníků*



Pracovní režimy



- A Nastavuje Ohřívač ručníků na OFF
 - B Nastavuje Ohřívač ručníků do ručního módu
 - C Nastavuje Ohřívač ručníků do Boost
 - D Aktivuje jednoduché naprogramování vytvořené s MyHOME_Up
 - E Aktivuje jeden z týdenních programů vytvořených s MyHOME_Up
3. Dotkněte se pro volbu pracovního režimu

Režim OFF



Tato funkce Vám umožní vypnout Ohřívač ručníků



1. Dotkněte se pro aktivaci požadovaného módu
Termostat je nyní v ochranném módu

Ruční mód



Tato funkce Vám umožní vypnout/zapnout Ohřivač ručníků



1. Dotkněte se pro aktivaci požadovaného módu
2. Dotkněte se pro zapnutí/vypnutí Ohřivače ručníků

Mód Boost

Tato funkce Vám umožní provést nucené zapnutí systému na dobu 30, 60 nebo 90 minut. Po uběhnutí nastavené doby se Ohřivač ručníků navrátí k fungování podle předcházejícího naprogramování.



1. Dotkněte se pro aktivaci požadovaného módu
2. Dotkněte se pro nastavení doby, po kterou zůstane Ohřivač ručníků zapnut




- A Vizuelní indikace zbývajících doby
- B Ukončuje funkci
- C Přenastaví parametr zvolený v bodě 2
- D Číselná indikace zbývajících doby

Jednoduchý mód

Tato funkce Vám umožní nastavit Ohřivač ručníků do jednoduchého módu, který předpokládá dva časové sloty fungování (den a noc) s příslušnými časovými sloty fungování.

Pro změnu parametrů tohoto módu se řiďte příslušným odstavcem uživatelské příručky MyHOMEServer1.




1. Dotkněte se pro aktivaci požadovaného módu
Nyní se Ohřivač ručníků bude zapínat nebo vypínat podle časového slotu nastaveného v jednoduchém naprogramování.

Poznámka: pokud po nastavení jednoduchého módu zapnete/vypnete ručně Ohřivač ručníků, zůstane zapnutý/vypnutý až do začátku nového časového slotu a poté se navrátí do jednoduchého módu.

Týdenní mód

Tato funkce Vám umožní nastavit Termostat do týdenního módu, který předpokládá zapínání Termostatu v určitou hodinu a den v týdnu, při zvolení týdenního programu mezi dostupnými programy.

Pro změnu parametrů programů se řiďte příslušným odstavcem uživatelské příručky MyHOMEServer1.



1. Zvolte týdenní program mezi dostupnými programy


Nyní se Ohřívač ručníků bude zapínat nebo vypínat podle časového slotu a dnu týdne nastaveného v týdenním naprogramování.

Poznámka: pokud po nastavení týdenního módu zapnete/vypnete ručně Ohřívač ručníků, zůstane zapnutý/vypnutý až do začátku nového časového slotu a poté se navrátí do týdenního módu.

Fancoil

Z ovládacího panelu Fancoilu přítomného v systému a nakonfigurovaného v MyHOME_Up můžete zapínat/vypínat Váš Fancoil přímo nebo pomocí jednoduchého nebo týdenního hodinového naprogramování.

Rovněž máte možnost používat funkci Boost pro zapnutí Fancoilu na určitou dobu.




A *Název Fancoilu*

B *Nastavená rychlost ventilátoru*

C *Indikace aktivity Ohříváče ručníků*

1. Dotkněte se pro otevření panelu řízení Fancoilu




D *Otvírá panel pro volbu pracovního režimu*

E *Vypíná/volí rychlost ventilátoru*

2. Dotkněte se pro změnu pracovního režimu Fancoilu



Pracovní režimy



- A Nastavuje Fancoil na OFF
 - B Nastavuje Fancoil do ručního módu
 - C Nastavuje Fancoil do Boost
 - D Aktivuje jednoduché naprogramování vytvořené s MyHOME_Up
 - E Aktivuje jeden z týdenních programů vytvořených s MyHOME_Up
3. Dotkněte se pro volbu pracovního režimu

Režim OFF


Tato funkce Vám umožní vypnout Fancoil



1. Dotkněte se pro aktivaci požadovaného módu
Fancoil je nyní v ochranném módu

Ruční mód


Tato funkce Vám umožní vypnout/zapnout a regulovat rychlost ventilátoru Fancoil




1. Dotkněte se pro aktivaci požadovaného módu
2. Tato funkce Vám umožní vypnout nebo zvolit rychlost ventilátoru Fancoilu

Mód Boost

Tato funkce Vám umožní provést nucené zapnutí systému na dobu 30, 60 nebo 90 minut. Po uplynutí nastavené doby se Fancoil navrátí k fungování podle předcházejícího naprogramování.



1. Dotkněte se pro aktivaci požadovaného módu
2. Dotkněte se pro nastavení doby, po kterou zůstane Fancoil zapnutý




- A Vizuelní indikace zbývající doby
- B Ukončuje funkci
- C Přenastaví parametr zvolený v bodě 2
- D Číselná indikace zbývající doby

Jednoduchý mód

Tato funkce Vám umožní nastavit Fancoil do jednoduchého módu, který předpokládá dva časové sloty fungování (den a noc) s příslušnými časovými sloty fungování.

Můžete rovněž nastavovat rychlost ventilátoru pro každý časový slot.

Pro změnu parametrů tohoto módu se řiďte příslušným odstavcem uživatelské příručky MyHOMEServer1.




1. Dotkněte se pro aktivaci požadovaného módu
Nyní se Ohřívač ručníků bude zapínat nebo vypínat s určitou rychlostí ventilátoru podle časového slotu nastaveného v jednoduchém naprogramování.

Poznámka: pokud po nastavení jednoduchého módu zapnete/vypnete ručně Fancoil, zůstane zapnutý/vypnutý až do začátku nového časového slotu a poté se navrátí do jednoduchého módu.

Týdenní mód

Tato funkce Vám umožní nastavit Termostat do týdenního módu, který předpokládá zapínání Termostatu a nastavení rychlosti ventilátoru v určitou hodinu a den v týdnu, při zvolení týdenního programu mezi dostupnými programy.

Pro změnu parametrů programů se řiďte příslušným odstavcem uživatelské příručky MyHOMEServer1.




1. Zvolte týdenní program mezi dostupnými programy

Nyní se Fancoil bude zapínat nebo vypínat s určitou rychlostí ventilátoru podle časového slotu a dne týdne nastaveného v týdenním naprogramování.


Poznámka: pokud po nastavení týdenního módu zapnete/vypnete ručně Fancoil, zůstane zapnutý/vypnutý až do začátku nového časového slotu a poté se navrátí do týdenního módu.

Obecná nastavení

V této sekci je možné rovněž odesílat příkazy současně všem zařízením systému termoregulace.



1. Dotkněte se pro otevření panelu Obecná nastavení



- A Vypíná všechna zařízení
- B Zapíná všechna zařízení
- C Mění parametry jednoduchého módu pro Termostaty
- D Aktivuje jednoduchý mód na všech zařízeních
- E Aktivuje týdenní programy na všech zařízeních


Obecný mód OFF

Tato funkce Vám umožní vypnout všechna zařízení




1. Zvolte požadovaný mód

Termostaty jsou nyní v ochranném módu, Ohřivače ručníků a Fancoily v OFF.




Ruční obecný mód


Tato funkce Vám umožní nastavovat teplotu všech termostatů a následně je zapínat nebo vypínat, zatímco Ohřivače ručníků a Fancoily budou zapnuty.



1. Zvolte požadovaný mód



2. Dotkněte se pro nastavení teploty (pouze Termostaty)
3. Dotkněte se pro potvrzení



Pro termostaty byla nastavena naprogramovaná teplota (je-li jiná než naměřená, bude se aktivovat systém).

Ohřivače ručníků a Fancoily se zapnou s aktuální rychlostí ventilace.

Jednoduchý obecný mód

Tato funkce Vám umožní aktivovat Jednoduchý mód pro všechna zařízení, každý typ (Termostaty, Ohřivače ručníků a Fancoily) má speciální Jednoduchý mód.

Pouze pro Termostaty je možné měnit parametry jednoduchého módu z HOMETOUCH, pro změnu parametrů ostatních typů se řiďte příslušným parametrem uživatelské příručky MyHOMEserver1.



1. Dotkněte se pro aktivaci Jednoduchého módu pro všechna zařízení
2. Dotkněte se v případě, že chcete změnit jednoduchý mód Termostatů

Pomocí tohoto naprogramování můžete nastavit jeden setpoint pro den a jeden pro noc. Tímto způsobem můžete nastavovat teplotu Vašeho domu/bytu automaticky po celých 24 hodin. V následujícím příkladě chceme nastavit pro den teplotu 20 °C a pro noc 18 °C.




1. Dotkněte se pro zvolení hodiny začátku časového slotu dne



2. Dotkněte se pro zvolení hodiny
3. Dotkněte se pro určení teploty pro časový slot dne



4. Dotkněte se pro zvolení teploty



5. Zopakujte tuto operaci pro časový slot noci, poté se dotkněte pro uložení



6. Dotkněte se pro uložení nastavení

Týdenní mód

Tato funkce Vám umožní aktivovat všechny speciální týdenní programy každého zařízení. Pro změnu parametrů programů se řiďte příslušným odstavcem uživatelské příručky MyHOMEServer1.



1. Procházejte pro zobrazení všech týdenních programů



2. Dotkněte se pro aktivaci týdenního programu mezi dostupnými programy

Poplašné zařízení




V této sekci můžete zobrazovat stav poplašného systému, probíhající poruchy, zobrazovat stav oddílů a aktivovat je a zařazovat poplašný systém pomocí zařazovacích scén.

Poznámka: tato funkce je přítomná pouze v případě, jestliže jste vybaveni poplašným systémem BTicino (poplašné centrály 4200, 4201, 4203) a jestliže Váš instalační technik provedl připojení k centrále pomocí příslušné procedury v MyHOME_Up.

Pozor: ne všechny funkce popsané v této příručce jsou k dispozici pro všechny země. Provéřte s Vaším prodejcem, jaké funkce jsou k dispozici na Vašem trhu



- A Označuje pomocí zabarvení stav systému:
Žádná barva = poplašný systém odpojený
Zelená = poplašný systém zapojený (alespoň jedna scéna nebo oddíl zařazený)
Červená nepřerušovaná = došlo k alarmu a k jeho přijetí (tj. byl zobrazen, ale nebyl vyřešen odpojením systému a odstraněním příčiny alarmu)
Červená blikající = probíhá alarm


- B Označuje pomocí ikony stav systému:
 Poplašný systém zapojený
 Poplašný systém odpojený
 Alarm na poplašném systému (alarm alespoň na jednom oddílu)

C Scéna zařazení aktivní

„Název scény“ (např. Noc)	Oddíly zařazené podle nakonfigurované scény v centrále
„Částečně zařazeno“	Oddíly zařazené ručně na stránce Oddíly

D Počet zařazených oddílů

1. Dotkněte se pro otevření stránky Poplašné zařízení



A Vrací se na Home Page

B Scény zařazení

C Oddíly

D Zóny

E Alarmy/poruchy

Základní principy

V tomto odstavci jsou použity následující termíny pro označení principů a fungování poplašného systému.

Oddíly:

oddíly jsou oblasti, do nichž je rozdělen Váš dům/byt podle logické a funkční agregace. Například oddíl „noční objemové čidlo“ zahrnuje koupelnu a manželskou ložnici.

Zóny:

zóny jsou detekční zařízení zjišťující narušení prostoru, která tvoří poplašný systém. Například kontakt bezpečnostních dveří, IR detektor kuchyně atd.

Scény zařazení:


zařazení jsou scény aktivace Vašeho poplašného systému.

Například scéna zařazení „zařazení noci“ zařazuje poplašné zařízení ve vnitřních obvodových oddílech, vnějších obvodech, denních objemových čidlech a vnějších objemových čidlech, ale ne v oddílech nočních objemových čidel.

Tímto způsobem bude systém zařazen v celém domě/bytě a venku, kromě ložnice a koupelny (oddíl nočních objemových čidel), kde bude možné se volně pohybovat.

Scény zařazení

Na této stránce můžete zařazovat poplašný systém pomocí scén zařazení.




A Zobrazuje stav systému

B Zobrazuje scénu aktivního zařazení

C Scény zařazení k dispozici v systému


1. Dotkněte se pro scénu zařazení mezi nabízenými scénami



2. Zadejte kód, je-li to vyžadováno


3. Dotkněte se pro potvrzení

Zpráva Vám sdělí, jestli byla provedena scéna zařazení a zda byl systém zařazen v oddílech, které jsou součástí scény.



Oddíly

Na této stránce můžete zobrazovat a pravidelně zařazovat oddíly Vašeho poplašného systému, aniž byste používali scény zařazení.



A Zobrazuje stav oddílu:

- Oddíl vyřazený
- Oddíl zařazený
- Alarm v oddílu

B Zobrazuje oddíly, na něž je rozdělen Váš systém:


1. Dotkněte se pro zařazení oddílu



2. Zadejte kód, je-li to vyžadováno


3. Dotkněte se pro potvrzení

Zpráva Vám oznámí, že systém byl zařazen v uvedeném oddílu



Zóny

Na této stránce můžete zobrazovat seznam zón systému a v případě potřeby je deaktivovat, například pro vyloučení senzoru jednoho okna, které nechcete chránit.



A Zařazuje/vyřazuje zónu ze systému

B Název zóny


C Alarm v zóně

1. Dotkněte se zóny, kterou chcete vyřadit ze systému



2. Zadejte kód, je-li to vyžadováno

3. Dotkněte se pro potvrzení




Zpráva Vám oznámí, že zóna je nyní vyřazena ze systému a nebude automaticky znovu zařazena, dotkněte se znovu pro opětovné zařazení

Poznámka: pro řádné fungování musí Váš instalační technik řádně nakonfigurovat vyřazení zóny.

Alarmy a poruchy

Na této stránce můžete zobrazovat probíhající poruchy a alarmy v systému.



A Seznam probíhajících poruch


B Seznam alarmů

Alarmy

Když dojde k alarmu v poplašném systému, na Home Page se objeví zpráva (červené blikající pásmo)




1. Dotkněte se pro zobrazení alarmu



A Počet probíhajících alarmů

B Panel alarmu



a Datum/hodina alarmu

b Odstraňuje zobrazování alarmu

c Oddíl, v němž došlo k alarmu


d Barva pozadí:

Červená = probíhá alarm

Tmavá = alarm přijatý (již zobrazený)

Poruchy

Na této stránce můžete zobrazovat probíhající poruchy v systému.



Baterie je vybitá: napětí baterie kleslo pod prahovou hodnotu (při výpadku sítě)



KO BUS: problém na kabelech nebo na připojení kabelu BUS



KO Ethernet: problém na síti Ethernet (není k dispozici nebo je závadná)



KO Pojistky: termopojistka vstupuje do ochrany



KO GSM: síť GSM není k dispozici nebo je závadná



KO PSTN: síť PSTN není k dispozici nebo je závadná



KO napájení: výpadek napájení na centrále a/nebo na wireless přehrávači



Nízké napájení: napětí na výstupu z napáječe kleslo pod prahovou hodnotu



Žádné napájení: na napáječi je závada a není schopen poskytovat správné napětí do systému

Řízení spotřebičů

Aby bylo možné používat funkci Řízení spotřebičů, Váš instalační technik musí nejprve správně nakonfigurovat HOMETOUCH



1. Dotkněte se pro otevření sekce Řízení spotřebičů




Na této stránce můžete vidět spotřebiče ovládané centrálou a jejich stav:

- ✔ spotřebič aktivní;
- ⚠ spotřebič deaktivován.

Pro zobrazení spotřeby Vašich spotřebičů použijte aplikaci MyHOME_Up.

2. Dotkněte se pro zavření stránky

V případě, že centrála ovládání spotřebičů deaktivuje jeden nebo více spotřebičů kvůli výkonovému přetížení, aby se zabránilo odpojení měřiče, na zařízení se objeví pop-up upozornění/řízení spotřebičů. Zařízení vydá i zvukové upozornění, je-li nakonfigurováno vašim instalačním technikem.




A Indikace počtu deaktivovaných spotřebičů

B Stav deaktivovaného spotřebiče

C Tlačítko nucené opětovné aktivace spotřebiče

1. Dotkněte se pro opětovnou nucenou aktivaci spotřebiče na 4 hodiny. Jestliže budete opětovně aktivovat spotřebič, tento (pokud nebude překročen maximální práh absorpce) zůstane zapnutý s vyšší prioritou než je konfigurace provedená Vaším instalačním technikem po dobu 4 hodin (tak, aby Vám například dal čas na ukončení programu pračky), a poté se systém navrátí k fungování podle počáteční konfigurace.

Po opětovné aktivaci spotřebiče indikace zmizí.



2. Dotkněte se pro zavření pop-up



- Indikace bude přetrvávat i pokud je deaktivován pouze jeden spotřebič. Dotkněte se pro jeho řízení.



- Opětovně nuceně a dočasně aktivuje spotřebič.




A Nyní jsou všechny spotřebiče aktivní

Používání funkcí z MyHOME_Up

Domotické funkce mohou být používány v místnosti přes ikony na Home Page a přes vyhrazené stránky popsané v předcházejících odstavcích nebo přes dálkové ovládání pomocí funkcí k dispozici v App MyHOME_Up.

Stáhněte App MyHOME_Up ze storů...



...a použijte ji pro dálkové ovládání Vašeho domu/bytu

Pro podrobnější informace se řiďte příručkou systému MyHOME_Up, kterou lze stáhnout z webových stránek:

www.homesystems-legrandgroup.com




Nastavení

Po nainstalování a připojení Vašeho HOMETOUCH je třeba provést základní konfigurace, aby bylo možné ho začít používat.











Poznámka: funkce a nastavení k dispozici závisí na volbě provedené na začátku (domovní videotelefon, domotika nebo oba) a na funkcích obsažených v přiřazeném MyHOMEserver1.



1. Dotkněte se pro otevření vysouvacího menu Nastavení




- A Zavře se vysouvací menu
 - B Aktivuje/deaktivuje **funkci zápisníku**
 - C Seznam nastavení
2. Procházejte pro zobrazení dalších nastavení

	Nastavuje obecné parametry jako: Datum a hodina (čas) / Jazyk/ Informace
	Zobrazuje/mění technologii, s kterou je Vaše zařízení připojeno k Vaší domácí síti (Wi Fi, Ethernet), a mění její parametry
	Reguluje jas a mění obraz pozadí displeje, aktivuje/deaktivuje fungování proximity senzoru.
	Přiřazuje vyzváněcí tóny různým událostem a reguluje jejich hlasitost
	Aktivuje/deaktivuje funkci záznamníku, nastavuje kvalitu videa, které je nahráváno, aktivuje/deaktivuje a nahrává uvítací zprávu.
	Zobrazuje seznam přiřazených uživatelů k Vašemu zařízení a k němu připojených smartphonů. Odpojuje jednotlivé smartphony nebo odebírá uživatele.
	Zobrazuje možnost aktualizace firmwaru a případně ho stahuje a instaluje.
	Umožňuje připojit videokamery NETATMO k App a k zařízení
	Umožňuje nahlášení problému, k němuž došlo, a odeslání hlášení servisnímu oddělení
	


Obecné

V této sekci se nacházejí nastavení obecného charakteru.



Datum a hodina (čas)

Nastavuje aktuální datum a hodinu




A

A Označení aktuálního časového pásma

Jako základní je nastaveno tak, že hodina a datum se aktualizují automaticky ze serveru NTP. Network Time Protocol, zkráceně NTP, je protokol pro synchronizaci hodin systému automaticky přebíráním správných dat z Internetu.


1. Dotkněte se pro změnu časového pásma




2. Zvolte časové pásmo své geografické oblasti
3. Dotkněte se pro potvrzení



4. Změna časového pásma vyžaduje restart zařízení, dotkněte se pro pokračování




- Dotkněte se v případě, že chcete deaktivovat automatické funkce hodiny a data a nastavit hodinu a datum manuálně



A

A Aktuální datum a hodina (čas)


- Dotkněte se pro manuální změnu hodiny a data



7. Procházejte pro nastavení hodiny
8. Procházejte pro nastavení data
9. Dotkněte se pro ukončení

Jazyk


Nastavte jazyk zařízení



1. Dotkněte se ikony týkající se jazyka pro jeho nastavení

Informace

V této sekci můžete zobrazovat některé informace o konfiguraci zařízení




- A Zobrazuje hodnotu konfigurátoru N (adresa zařízení) a hodnotu konfigurátoru P (adresa Vnějšího místa, jehož zámek se otevře s Vnitřním místem v klidu a na něž se bude adresovat samozapnutí)
- B Zobrazuje, zda je zařízení hlavní nebo sekundární. Hlavní zařízení je jediné, které je aktivováno pro převádění přicházejících volání směrem k App a pro řízení záznamníku. Každý dům/byt může mít pouze jedno hlavní zařízení
- C Zobrazuje, zda je funkce záznamníku aktivována/deaktivována
- D Instalovaná verze firmwaru

Síť

V této sekci můžete zobrazovat technologii, s kterou je Vaše zařízení připojeno k Vaší domácí síti (Wi-Fi, Ethernet), a případně ji měnit nebo modifikovat její parametry

Poznámka: volba jedné technologie připojení vylučuje druhou, volbu je možné kdykoliv změnit.




A Označení stavu a typu připojení

Připojení WI-FI		Připojení Ethernet	
	Zvolená technologie Wi-Fi Internet KO		Zvolená technologie Ethernet Internet KO
	Zvolená technologie Wi-Fi Internet OK		Zvolená technologie Ethernet Internet OK

B Typ aktivního připojení

1. Dotkněte se pro zvolení typu připojení

Připojení k síti pomocí technologie Wi-Fi



A Otvírá stránku pro zvolení skrytých sítí

2. Zvolte svoji domácí síť, k níž chcete připojit zařízení

Poznámka: Vaše domácí síť musí mít následující charakteristiky:


- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanálů
- Metoda kryptování a autentizace podporovaných:
 - Síť OPEN WPA-PSK
 - včetně TKIP WPA2-PSK
 - včetně AES WEP 64 bits (kódy o 5 číslech ASCII nebo 10 čísel hexadecimálních)
 - WEP 128 bits (kódy o 13 číslech ASCII nebo 26 čísel hexadecimálních)
 - Autentizace WPS (podporováno pro WPA2-PSK)



3. Zadejte heslo (je-li vyžadováno)

4. Dotkněte se pro světlé zobrazení hesla

5. Dotkněte se pro potvrzení



A Odstraňuje nastavení všech Wi-Fi

Poznámka: po smazání údajů bude třeba znovu zadat heslo pro Wi-Fi, k níž se chcete připojit.

6. Dotkněte se pro zobrazení nebo změnu parametrů připojení nebo zapomenutí sítě



Jako základní je aktivován mód DHCP.

Po připojení bude síť uložena zařízením do paměti a i v případě, že se připojíte k jiné síti a pak se vrátíte k této, nebude třeba znovu zadávat heslo.

7. Dotkněte se pro zapomenutí sítě; jestliže se k této síti znovu připojíte, bude třeba znovu zadat heslo

Pozor: dotknete-li se tohoto tlačítka, funkce se provede okamžitě bez nějaké potvrzující zprávy.

8. Dotkněte se pro deaktivaci módu DHCP a změnu parametrů manuálně



9. Vložte nové parametry sítě

- **IP adresa, maska sítě a DNS:** typické parametry sítí s protokolem TCP/IP, nutné k identifikaci zařízení uvnitř lokální sítě.
- **Gateway:** IP adresa routeru/přístupového místa.

***Poznámka:** před změnou defaultních hodnot zkontaktujte správce sítě.*


Chybné hodnoty mohou zabránit aktivnímu poskytování služby a kromě toho mohou způsobit poruchy při komunikaci s ostatními přístroji zapojenými v síti.

10. Dotkněte se pro potvrzení

Připojení k síti pomocí technologie Ethernet




1. Dotkněte se pro zobrazení nebo změnu síťových parametrů



Jako základní je aktivován mód DHCP.

2. Dotkněte se pro deaktivaci módu DHCP a změnu parametrů manuálně.




3. Vložte nové parametry sítě

- **IP adresa, maska sítě a DNS:** typické síťové parametry s protokolem TCP/IP, nutné k identifikaci zařízení uvnitř lokální sítě.
- **Gateway:** IP adresa routeru/přístupového místa.

***Poznámka:** před změnou defaultních hodnot zkontaktujte správce sítě.*

Chybné hodnoty mohou zabránit aktivnímu poskytování služby a kromě toho mohou způsobit poruchy při komunikaci s ostatními přístroji zapojenými v síti.

4. Dotkněte se pro potvrzení



Zařízení je nyní připojeno přes síť Ethernet

Displej

V této sekci můžete regulovat jas a měnit obraz pozadí displeje, aktivovat/deaktivovat fungování proximity senzoru.



A Reguluje jas displeje, přetáhněte kurzor pro zvýšení/snížení jasu

B Mění obraz pozadí, je možné zvolit mezi obrazy k dispozici

C Aktuální obraz pozadí

D Aktivuje /deaktivuje fungování proximity senzoru

Poznámka: účinnost detekce senzoru nezávisí pouze na vzdálenosti, ale také na dalších faktorech jako teplota a/nebo odrazivost materiálu, z něhož je tvořen předmět nacházející se před senzorem.

1. Dotkněte se pro změnu obrazu pozadí




2. Dotkněte se pro zvolení nového obrazu pozadí

3. Dotkněte se pro ukončení

Zvuk

V této sekci můžete přiřazovat vyzváněcí tóny různým událostem a regulovat jejich hlasitost



- A Zobrazuje a reguluje hlasitost vyzváněcího tónu
- B Mění vyzváněcí tón pro volání z hlavního Vnějšího místa
- C Číslo vyzváněcího tónu nastaveného pro volání z hlavního Vnějšího místa
- D Mění vyzváněcí tón pro volání ze sekundárního Vnějšího místa
- E Číslo vyzváněcího tónu nastaveného pro volání ze sekundárního Vnějšího místa
- F Otvírá stránku, kde lze přiřazovat vyzváněcí tóny k dalším událostem

1. Dotkněte se pro změnu vyzváněcího tónu


V sekci „Ostatní vyzváněcí tóny“ můžete přiřazovat vyzváněcí tón k následujícím událostem:

Vnější místo S2, S3: volání ze SEKUNDÁRNÍHO Vnějšího místa (S2; S3)

Volání v patře: volání pocházející z tlačítka u Vašich vstupních dveří

Intercom vnitřní: volání přes intercom přítomný ve Vašem bytě.

Intercom vnější: volání přes intercom přítomný v jiném bytě



- 2. Projděte a dotkněte se vyzváněcích tónů k dispozici (16), přehraje se z nich vždy úryvek
- 3. Dotkněte se pro návrat zpět a uložení nastavení

Záznamník


V této sekci můžete aktivovat/deaktivovat funkci záznamníku, nastavovat kvalitu videa, které bude nahráno, a aktivovat/deaktivovat a nahrát uvítací zprávu.



- A Aktivuje/deaktivuje záznamník
- B Volí, zda video zprávy budou nahrávány do záznamníku s vysokým rozlišením (maximálně 25 patnáctisekundových video zpráv) nebo s nízkým rozlišením (maximálně 150 patnáctisekundových video zpráv)
- C Aktivuje/deaktivuje uvítací zprávu
- D Nahrává uvítací zprávu


Poznámka: uvítací zpráva je zpráva, kterou návštěvník uslyší reprodukované na Vnějších místě, pokud bude aktivní záznamník domovního videotelefonu. Jestliže nenahrajete uvítací zprávu nebo ji deaktivujete, nic se nepřehraje.

1. Dotkněte se pro nahrání uvítací zprávy



2. Dotkněte se pro spuštění nahrávání

Proneste uvítací zprávu



3. Dotkněte se pro ukončení nahrávání



4. Dotkněte se pro přehrání nahrávky a případně

5. Dotkněte se pro opakované nahrání

6. Dotkněte se pro uložení


Poznámka: nejnovější zpráva přepíše tu nejstarší a nebude již možné si ji poslechnout

Účet

V této sekci můžete zobrazovat seznam přiřazených uživatelů k Vašemu zařízení a smartphony připojené k účtům.

Můžete rovněž odpojovat jednotlivé smartphony nebo odebírat uživatele.

Pozor: sekce uživatelů se objeví pouze v případě, jestliže jste provedli přiřazení zařízení pomocí App



A Seznam přiřazených uživatelů

B Odebírá všechny uživatele

1. Dotkněte se pro řízení uživatele



C Odebírá jednotlivé uživatele

D Seznam smartphonů připojených k uživateli

2. Dotkněte se pro odpojení smartphonu



3. Dotkněte se pro potvrzení

Pro opětovné připojení smartphonu k zařízení stačí se autentizovat přes App DOOR ENTRY for HOMETOUCH



4. Dotkněte se pro odebrání uživatele a následkem toho všech připojených smartphonů



5. Dotkněte se pro potvrzení

Pro znovu přiřazení Vašeho uživatele se musíte nechat přizvat jiným uživatelem nebo jestliže neexistují jiní uživatelé, znovu provést proceduru přiřazení


Poznámka: jestliže je k uživateli přiřazen pouze jeden smartphone, při jeho odpojení uživatele automaticky odeberete.

Kontrola aktualizací

V této sekci můžete zobrazovat možnost aktualizace firmwaru a případně ho stáhnout a instalovat.




1. Pokud je k dispozici, dotkněte se pro stáhnutí aktualizace



Nevypínejte nebo neodpojujte HOMETOUCH, dokud procedura neskončí.



2. Po ukončení se dotkněte pro instalaci aktualizace, nevypínejte a neodpojujte HOMETOUCH, dokud procedura neskončí




Na konci procedury bude zařízení restartováno

NETATMO security

Po připojení svého účtu NETATMO v této sekci můžete svému HOMETOUCH přiřazovat videokamery NETATMO, které jste nainstalovali ve svém domě/bytě.

Přiřazení videokamer NETATMO Vám umožní využít funkci rozeznání obličeje (funkce „Doma“ app Security NETATMO) v okamžiku, kdy přichází volání z vnějšího místa, a zobrazit, zda je ve Vašem bytě/domě přítomen někdo, kdo může odpovědět na obdržené volání (pouze s modelem videokamery „Welcome“ NETATMO).

Poznámka: zobrazovat obrázky pocházející z kompatibilních videokamer NETATMO je možné pouze v případě, jestliže je v app Security NETATMO aktivní funkce monitorování.



1. Zadejte přístupové údaje svého účtu NETATMO
2. Dotkněte se pro pokračování



3. Zvolte dům/byt, pro který chcete zobrazit informace o přítomnosti osob uvnitř
4. Dotkněte se pro potvrzení

Nyní je Váš účet NETATMO připojený a můžete zobrazovat videokamery NETATMO na domovské stránce v oblasti Videoovládání, v oblasti Oblíbených a v App Door Entry pro HOMETOUCH.



5. Dotkněte se pro odpojení účtu NETATMO

Pozor: po odpojení účtu NETATMO nebude již možné řídit videokamery NETATMO ani ze zařízení (oblast Videoovládání a Oblíbené) ani z App.

Nahlaste problém

V této sekci můžete nahlásit problém, k němuž došlo, servisnímu oddělení.



1. Do příslušného políčka popište problém, který chcete nahlásit.


2. Dotkněte se pro odeslání zprávy servisnímu oddělení.

Zpráva Vám potvrdí odeslání, v případě chyby v odesílání úkon zopakujte

Pokročilá nastavení

V této sekci můžete:

- provádět pokročilá nastavení domovního videotelefonu, vytvářet příkazy, intercom a videokamery. Po vytvoření budou k dispozici pro uživatele, můžete je vložit do oblíbených a používat je;
- aktivovat řízení spotřebičů a umožnit uživateli zobrazovat stav spotřebičů a v případě odpojení je nuceně znovu aktivovat;
- provádět synchronizaci s MyHOMEServer1 přítomným ve Vašem systému, a takto provádět sběr dat domotických funkcí.



1. Dotkněte se pro změnu pokročilých nastavení

Pozor: změnu Pokročilých nastavení musí provádět zkušený personál, chybné úkony by mohly ohrozit fungování zařízení



Obrazovka domácího videotelefonu	<u>Obecný, Příkazy, Intercom, Kamera</u>
Řízení nahrání	Zobrazuje/synchronizuje a řídí spotřebiče systému
OBLÍBENÉ	Zamknout/Odemknout oblíbené na Home Page
MYHOMESERVER1	Mění/provádí připojení a synchronizaci s MyHOMEserver1
Restart zařízení	Restartuje zařízení bez ztráty konfigurací
Obnovení továrního nastavení	Provádí reset zařízení s továrními hodnotami

2. Dotkněte se pro změnu pokročilých nastavení domovního videotelefonu, řízení spotřebičů, MyHomeserver1 a zresetujte nebo restartujte zařízení

Domovní videotelefon

Obecně



1. Dotkněte se pro vstup do sekce Nastavení domovního videotelefonu
2. Vložte hodnoty konfigurátoru N pro nastavení adresy zařízení a hodnotu konfigurátoru P pro nastavení adresy Venkovního místa, jehož zámek se otevře s Vnitřním místem v klidu a na něj se bude adresovat samozapnutí
3. Zvolte, zda zařízení je to, které je přiřazeno k App DOOR ENTRY for HOMETOUCH, a je tedy jediné, které je aktivováno pro převádění přicházejících volání směrem k App a pro řízení záznamníku.

V jednom systému je možné přiřadit jediné zařízení k App

Procházejte stránku směrem dolů pro prohlížení ostatních parametrů



4. Aktivuje funkci „Osvětlení schodiště“
5. Aktivuje funkci „Teleloop“

Příkazy

V této sekci můžete vytvářet příkazy pro ovládání některých akčních členů, které jsou přítomné ve Vašem systému (např. zámek, osvětlení zahrady atd.).

Po vytvoření budou k dispozici pro uživatele, můžete je vložit do oblíbených na Home Page a poté je používat.



1. Dotkněte se pro vstup do sekce Příkazů
2. Dotkněte se pro přidání příkazu



3. Zvolte typ příkazu mezi:
 - Zámek:** umožňuje odesílat příkaz aktivace zámku vyhrazenému akčnímu členu
 - Obecné:** umožňuje odesílat příkaz obecné aktivace vyhrazenému akčnímu členu
 - Osvětlení schodiště*:** umožňuje odesílat příkaz aktivace Osvětlení schodiště vyhrazenému akčnímu členu


**Tento příkaz se objeví pouze v případě, že jste ho aktivovali v obecném nastavení*
4. Vložte popis
5. Vložte adresu akčního členu (pouze zámek a obecné)
6. Dotkněte se pro uložení



7. Dotkněte se pro změnu popisu a/nebo adresy akčního členu
8. Dotkněte se pro odstranění příkazu

Intercom

V této sekci můžete nakonfigurovat intercomy, které uživateli umožní komunikovat s dalšími domovními videotelefony/telefony nainstalovanými v bytě/domě nebo v jiných bytech. Po konfiguraci budou k dispozici pro uživatele, můžete je vložit do oblíbených na Home Page a poté je používat.



1. Dotkněte se pro vstup do sekce Intercom
2. Dotkněte se pro přidání intercomu



3. Zvolte typ intercomu mezi:
 - Vnitřní:** umožňuje komunikaci mezi místnostmi téhož bytu (nebo mezi zařízeními různých bytů, pokud nejsou přítomna bytová rozhraní)
 - Vnější:** umožňuje komunikaci mezi místnostmi různých bytů (v případě, že jsou přítomna bytová rozhraní)
 - Obecný:** umožňuje komunikaci se všemi vnitřními místy (všechna vnitřní místa bytu v případě, že je HOMETOUCH kabelově připojen po bytovém rozhraní nebo všechna vnitřní kondominiální místa v případě, že tam není bytové rozhraní)
4. Vložte popis
5. Vložte adresu:
 - Vnitřní:** adresa zařízení s kabelem ve stejném bytě, který chcete volat
 - Vnější:** adresa jiného bytu, který chcete volat
5. Dotkněte se pro uložení:



7. Dotkněte se pro změnu popisu a/nebo adresy
8. Dotkněte se pro odstranění intercomu

Kamera

V této sekci můžete nakonfigurovat videokamery, které uživateli umožní zobrazovat obrázky pocházející z vlastního bytu, zóny kondominia nebo z monitorovacího systému video dohledu. Po konfiguraci budou k dispozici pro uživatele, můžete je vložit do oblíbených na Home Page.



1. Dotkněte se pro vstup do sekce Videokamer
2. Dotkněte se pro přidání Videokamery/Vnějššího místa




3. Zvolte typ Videokamery/Vnějššího místa mezi:
 - Veřejná:** umožňuje zobrazovat obrázky pocházející z Videokamery/Vnějššího místa nainstalovaného v zóně kondominia, které mohou vidět všichni obyvatelé kondominia (v případě, že jsou přítomna bytová rozhraní)
 - Soukromá:** umožňuje zobrazovat obrázky pocházející z Videokamery/Vnějššího místa instalované ve vlastním bytě (v případě, že je přítomno bytové rozhraní) *
 - TVCC:** umožňuje zobrazovat obrázky pocházející z Videokamery integrovaného monitorovacího systému video dohledu se systémem SCS domovního videotelefonu. Obrázek se bude zobrazovat po dobu tří minut a nelze spustit sekvenci videokamer. Pokud chcete vidět sekvenci videokamer nebo multivizi, připojte rozhraní 347400 na výstup z jednoho zařízení (např. Digital Video Recorder), které tuto akci provede. **
 - NETATMO:** tento typ není možné zvolit, protože všechny videokamery NETATMO se automaticky přidají po přiřazení účtu NETATMO (viz [Nastavení/NETATMO security](#)).

Poznámka: je možné přiřadit videokamery více domů/bytů (dům u moře, dům v horách) stejného účtu tak, abyste měli jedno soustředěné místo videoovládání jak z App, tak z HOMETOUCH

* **Poznámka:** v systémech kondominia bez bytových rozhraní a v rodinných domcích pro jednu rodinu jsou videokamery považovány za SOUKROMÉ

** **Poznámka:** pro realizaci této integrace se řiďte návody nebo schémata rozhraní SCS/ koaxiální 347400



4. Vložte popis
5. Vložte adresu Videokamery/Vnějšího místa
6. Dotkněte se pro uložení



7. Dotkněte se pro změnu popisu a/nebo adresy
8. Dotkněte se pro přidání Videokamery/Vnějšího místa

Pozn.: v případě videokamer NETATMO je možné měnit pouze popis


Řízení spotřebičů

V této sekci můžete synchronizovat/zobrazit a řídit všechny spotřebiče řízené řídicí jednotkou spotřebičů přítomnou ve Vašem systému.




A Aktivuje příjem zvukového upozornění, když řídicí jednotka odpojí nějaký spotřebič

1. Dotkněte se pro spuštění skenování týkajícího se zařízení systému řízení spotřebičů přítomného ve Vašem systému.



2. Zavřete app MyHOME_Up na Vašem smartphonu (pokud byla otevřená) a dotkněte se pro pokračování.



Zpráva Vám oznámí, že skenování začalo, počkejte na ukončení.

Poznámka: tato procedura může trvat několik minut.

Po ukončení skenování se objeví akční členy (nazvány pomocí kódu zboží) detekované během skenování v pořadí podle priority.



3. Dotkněte se, jestliže chcete přejmenovat názvem spotřebiče připojeného k akčnímu členu. Určení priority akčního členu lze ověřit pomocí MyHOME_Suite nebo přímo na akčním členu (pouze v případě jeho fyzické konfigurace).



4. Zadejte název
5. Dotkněte se pro ukončení




6. Dotkněte se pro návrat na Home Page

Oblíbené

V této sekci můžete zamykat/odemykat oblíbené objekty na Home Page.

Zamknutí blokuje schopnost přesouvat nebo odstraňovat objekt z oblíbených.

Můžete rovněž vrátit lištu oblíbených do defaultního stavu, tj. s přítomností pouze původních objektů („Podívejte se ven“ a „Otevřete dveře“).



A Zamyká oblíbené objekty na Home Page
Nebude již možné je přesouvat nebo odstraňovat

Pozn.: přidané objekty budou defaultně odemčené; pro zamknutí zopakujte příkaz „Zamknout nastavené oblíbené“.

B Odemyká oblíbené objekty na Home Page

C Resetuje lištu oblíbených pouze s původními objekty („Podívejte se ven“ a „Otevřete dveře“).

Pozor: pokud byly kromě původních objektů přidány ještě další, touto funkcí budou odstraněny z lišty oblíbených.

1. Dotkněte se pro aktivaci nastavení.

Pozn.: k nastavení dojde okamžitě, bez potvrzovací zprávy.

MyHOMEServer1

V této sekci můžete zobrazit, k jakému MyHOMEServer1 je připojeno zařízení a v případě, že není připojeno k žádnému, provést připojení a synchronizaci.

Při synchronizaci zařízení provede sběr dat všech domotických funkcí, které jsou již přítomny v MyHOMEServer1.



A Stav připojení

B ID MyHOMEServer1 připojeného k zařízení

1. Dotkněte se pro odpojení



2. Dotkněte se pro zahájení [procedury připojení a synchronizace s MyHOMEServer1](#)

Restart zařízení

Tato funkce Vám umožňuje restartovat zařízení bez ztráty konfigurací



1. Dotkněte se pro restartování zařízení




2. Dotkněte se pro potvrzení, zařízení po určitou dobu nebude k dispozici

Obnovení továrního nastavení

Tato funkce Vám umožňuje v zařízení obnovit tovární hodnoty

Pozor: všechny konfigurace budou smazány



1. Dotkněte se pro spuštění procedury obnovení továrních hodnot




2. Dotkněte se pro pokračování

Pozor: všechny konfigurace budou smazány




1. Dotkněte se pro potvrzení a smazání všech přiřazených účtů, zpráv na záznamníku a poznámek. Po určité době bude zařízení restartováno a zobrazí se první obrazovka **konfigurace**



btMore

01 – Rychlá procedura (Přeskočit) pro posunutí nebo nenakonfigurování domovního telefonu



1. Dotkněte se pro přeskočení nebo posunutí konfigurace parametrů domovního videotelefonu
Objeví se následující obrazovka




2. Dotkněte se pro nenakonfigurování domovního videotelefonu

Pozor: při zvolení této opce už nebudete moci konfigurovat domovní videotelefon, dokud neprovedete reset zařízení a nezopakujete celou konfiguraci

nebo


3. Dotkněte se pro posunutí na později konfigurace domovního videotelefonu [v sekci Pokročilá nastavení domovního videotelefonu](#)
4. Dotkněte se pro pokračování

02 – Rychlá procedura (Přeskočit) synchronizace s MyHOMESever1




1. Dotkněte se pro posunutí synchronizace s MyHOMESever1

Objeví se následující obrazovka:




2. Dotkněte se pro nespustění synchronizace s MyHOMESever1

Objeví se Home Page



Nyní je Vaše zařízení nakonfigurováno tak, aby fungovalo pouze v části domovního videotelefonu, chcete-li používat i domotickou část, musíte provést synchronizaci s MyHOMESever1 [v sekci Pokročilá nastavení MyHOMESever1](#), chcete-li používat pouze část domovního videotelefonu a komunikovat s App, musíte zařízení připojit k domácí síti, buď kabelově nebo přes Wi-Fi.



Ze sekce Nastavení/Síť zvolte typ technologie, který chcete použít pro **připojení k domácí síti**.
Pozor: zkontrolujte, zda je smartphone, v němž je nainstalovaná App, připojen ke stejné síti, k níž je připojeno zařízení

03 – Vložte IP adresu MyHOMEserver1 manuálně

V případě, že nebude zjištěn žádný MyHOMEserver 1, v síti se objeví tato obrazovka:





1. Dotkněte se pro zopakování vyhledávání nebo
2. Dotkněte se pro vložení IP adresy manuálně





3. Vložte IP adresu
4. Dotkněte se pro zahájení vyhledávání

V případě, že neznáte IP adresu Vašeho MyHOMEServer1, je možné ji nalézt přes App Myhome_up. Pro použití funkcí MyHOME_Up se řiďte příručkami, které jsou k dispozici na webových stránkách: www.homesystems-legrandgroup.com



1. Otevřete App MyHOME_Up
2. Vstupte do systému pomocí instalačního připojení
3. Dotkněte se pro otevření stránky nastavení



4. Dotkněte se pro zobrazení síťových parametrů MyHOMEServer1

