




# Classe 100 X16E

Manual de utilização e de instalação

**bticino**




## Índice

<b>Guia rápido</b>	<b>5</b>
Responder a uma chamada	5
Executar uma ligação automática e activação cíclica das câmaras vídeo	7
Comunicar com outro local ou apartamento (intercomunicador)	9
Excluir um smartphone	11
Excluir um utilizador	12
Personalizar a Página inicial da app Door Entry CLASSE C100X	14
<b>Informações gerais</b>	<b>16</b>
Advertências e conselhos	16
Advertências e direitos do consumidor	17
Visão frontal	18
Teclas de função e LED de estado	18
Visão posterior	20
<b>Instalação</b>	<b>21</b>
Dados dimensionais e alturas de instalação sugeridas	21
Instalação na parede	21
Instalação sobre bases de mesa 344692 (opcional)	23
Configurazione	25
Programação teclas programáveis	26
<b>Utilização a partir do dispositivo</b>	<b>33</b>
Funções	33
Responder a uma chamada	33
Comunicar com outro local ou apartamento (intercomunicador)	34
Ligação automática direta UE ou câmaras de vídeo	36
Câmaras de vídeo NETATMO	38
Abertura da fechadura	41
Localizador	42
Serviços	43
Teleloop	43
Estado da porta	44
Escritório profissional	45
Fechadura segura	46
Regulações e configurações do dispositivo	47
Utilização do joystick	47
Regulações e configurações de Wi-Fi	48
Configurações	59
<b>Utilização desde a app Door Entry CLASSE100X.</b>	<b>62</b>
Introdução	62
Registro da conta	63
Autenticação	65
Palavra-chave esquecida	66
Ajuda	67
FAQ	68
Enviar log	68
Associação do dispositivo	69
Página principal	78
Visualize as câmaras ou as Unidades Externas.	79
Abra fechaduras	81
Luz das escadas	81
Receber uma chamada de intercomunicação vídeo	82
Chame sua casa: Chamar o seu Classe100 X16E	86

<b>Menù</b>	<b>88</b>
Utilizadores	89
Configurações	94
Conta	108
Câmaras de vídeo NETATMO	117

## Guia rápido


### Responder a uma chamada




1. Toque para responder à chamada.
2. Durante a chamada, sempre que necessário, carregar no joystick para permitir a exibição dos ícones dos parâmetros áudio/vídeo.



3. Regular o joystick para cima/baixo para seleccionar o tipo de parâmetro do qual pretende modificar o valor (ver a tabela em seguida) entre:
  - Volume sonoro (Parâmetro regulável apenas com som ativo);
  - Luminosidade da imagem;
  - Contraste da imagem;
  - Cor da imagem.




4. Toque para abrir a fechadura da Unidade Externa principal.




5. Tocar para concluir a chamada.

## Executar uma ligação automática e activação cíclica das câmaras vídeo




1. Clicar aqui a fim de visualizar as Unidades Externas ou as câmaras vídeo presente na instalação.




2. Tocar aqui para activar a comunicação áudio, sempre que necessário
3. Tocar para passar à visualização de outra Unidade Externa ou câmara de vídeo (através do serviço de ativação cíclica); a tecla irá iluminar-se durante a passagem de uma câmara de vídeo à outra.

**Nota:** é possível passar de uma câmara para outra sem activar a comunicação áudio.



4. Tocar para interromper a exibição das imagens da câmara, ou aguardar o tempo de desligamento.

## Comunicar com outro local ou apartamento (intercomunicador)



1. Tocar (por exemplo) na tecla programável ●● para ativar a comunicação com a Unidade Interna (por ex. configurada como 2)

**Nota:** a tecla programável a utilizar para chamar uma determinada Unidade Interna, é definida pelo seu instalador (ver [Programação de teclas programáveis](#)).





A tecla (A) ilumina-se para indicar a efectuação da chamada.





Quando uma Unidade Interna responde, a tecla começa a piscar; tocar no mesmo para encerrar a chamada ou então comunicar com o a Unidade Interna.

**Nota:** se durante uma conversa intercomunicante recebe uma chamada da Unidade Externa, a conversa é interrompida para poder responder à própria chamada.

## Excluir um smartphone



1. Carregue para abrir o menu instantâneo
2. Tocar aqui a fim de abrir a secção utilizadores
3. Rolar para excluir um smartphone




4. Tocar para continuar.
5. Toque para confirmar


Agora, com o smartphone, o utilizador não poderá gerir o equipamento.

Para reassociar o smartphone é suficiente efetuar novamente **a autenticação**.

## Excluir um utilizador




1. Carregue para abrir o menu instantâneo
2. Tocar aqui a fim de abrir a secção utilizadores
3. Rolar para excluir um utilizador e todos os dispositivos associados a este.




4. Tocar para continuar.
5. Toque para confirmar

Caso o seu utilizador seja o principal, e pretende eliminá-lo, deverá indicar qual utilizador o substituirá.




6. Tocca per indicare il nuovo utente principale.
7. Tocar para continuar.
8. Inserir a palavra-passe do seu utilizador.
9. Tocar para confirmar, você será encaminhado à página inicial.




Agora foi excluído, para regressar a gerir o equipamento deve ser convidado novamente.

**Atenção:** caso o utilizador a excluir é o único remanescente, o sistema irá propor-lhe um tutorial para efetuar o reinício do dispositivo


## Personalizar a Página inicial da app Door Entry CLASSE C100X




1. Carregue para abrir o menu instantâneo.
2. Tocar aqui a fim de abrir a secção Configurações.
3. Tocar para personalizar a Página inicial.



4. Tocar para modificar a descrição da fechadura da unidade externa principal
5. Inserir a nova descrição
6. Tocar para exibir na página inicial a tecla Luzes escadas



7. Tocar para confirmar as modificações.
8. Clicar aqui para retornar à página principal.
9. Agora a tecla de luzes escadas está disponível.



Além da tecla luzes escadas, poderá exigir na Página inicial as Unidades Externas/Câmaras de vídeo (A) e as fechaduras (B), correspondentes às teclas programáveis do seu Classe100 X16E.

As Câmaras de vídeo/Unidades Externas, estarão disponíveis na área específica (C), enquanto que para as fechaduras aparecerá uma tecla própria (D).

**Nota:** o número e o tipo de objetos à disposição para a personalização dependem de como o seu instalador configurou Classe100 X16E (ver [Programação teclas programáveis](#)).

## Informações gerais

O intercomunicador vídeo Classe100 X16E deve estar conectado em uma rede Wi-Fi com as seguintes características:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canais.
- Método de criptografia e autenticação suportados:
- Redes OPEN WPA-PSK
- com a inclusão do TKIP WPA2-PSK
- com a inclusão do AES WEP 64 bits (códigos com 5 caracteres ASCII ou 10 caracteres hexadecimais)
- WEP 128 bits (códigos com 13 caracteres ASCII ou 26 caracteres hexadecimais) – Autenticação WPS (suportado para WPA2-PSK)

## Advertências e conselhos

Antes de proceder com a instalação é importante ler com atenção o presente manual.

Nos casos de negligência, uso impróprio e/ou adulteração por parte de pessoal não autorizado a garantia é anulada.

O intercomunicador vídeo Classe100 X16E deve ser instalado somente em ambientes internos; não deve ser exposto a fenômenos de estílicídio ou a jactos de água; deve ser utilizado unicamente em conjunto com sistemas digitais de 2 fios BTicino.

**Nota:** este dispositivo inclui o software Open Source. Para obter informações sobre as licenças e sobre o software, conectar o PC Windows/Linux ao dispositivo por meio da porta mini-USB.

**Nota:** para a conexão entre o intercomunicador vídeo Classe100 X16E e o smartphone é indispensável a presença de uma rede Wi-Fi doméstica com acesso à Internet.

Para utilizar o serviço, o Cliente deverá munir-se de equipamentos técnicos que possibilitem o acesso à rede Internet, na base de um acordo celebrado pelo mesmo Cliente com um ISP (Fornecedor de Serviços Internet) em relação ao qual BTicino permanecerá completamente estranha.

Para utilizar alguns serviços, fornecidos por BTicino como adicionais às normais funções básicas do Classe100 X16E, o Cliente deverá instalar o aplicativo Door Entry CLASSE100X no próprio smartphone. Os serviços oferecidos por meio do aplicativo preveem que se possa interagir com o Classe100 X16E de forma remota e através da rede Internet.

Nestes casos, a integração e o bom funcionamento entre Classe100 X16E e aplicativo podem depender de:

- a) qualidade do sinal Wi-Fi;
- b) tipo de contrato de acesso à rede internet da habitação;
- c) tipo do contrato de dados no smartphone.
- d) configuração do encaminhador (router).

No caso em que um destes três (4) elementos não esteja em conformidade com as especificações exigidas para o funcionamento do produto, BTicino não assume qualquer responsabilidade face a eventuais maus funcionamentos.

O funcionamento do app Door Entry CLASSE100X com a tela apagada (background), poderia ser comprometido pelos aplicativos instalados no smartphone que:

- otimizam o uso da bateria e a economia de energia;
- protegem o dispositivo (antivírus ou programas similares)

De fato, o produto suporta um sistema streaming VoIP, razão pela qual será necessário averiguar se o seu contrato para a rede de dados no smartphone não contemple o seu bloqueio.

Além do mais, informamos que o serviço que BTicino fornece através do aplicativo comporta a utilização de dados, portanto, o custo relacionado a seu consumo depende do tipo de contrato que o Cliente assinou com um ISP (Fornecedor de Serviços Internet) e ficará a seu cargo.

### Advertências e direitos do consumidor

---



Ler atentamente antes do uso e guardar para qualquer futura referência

---



Proibição de tocar as unidades com as mãos molhadas.  
Proibição da utilização de produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.  
Proibição de obstruir as aberturas de ventilação.  
Proibição de alterar os dispositivos.  
Proibição de remover peças de proteção dos dispositivos.  
Proibição de expor a unidade a gotejamento ou respingos de água.  
Proibição de instalar as unidades em proximidade de fontes de calor / frio.  
Proibição de instalar as unidades em proximidade de gases nocivos e pó.  
Proibição de fixação das unidades sobre superfícies não adequadas.

---



Perigo de choque eléctrico

---



Risco de queda dos dispositivos, devido a desabamento da superfície em que estão instalados ou instalação inadequada  
Tirar a alimentação eléctrica antes de qualquer intervenção sobre a instalação.  
O acionamento à distância pode causar danos às pessoas ou aos bens.


---



Atenção: as operações de instalação, configuração, colocação em serviço e manutenção devem ser realizadas exclusivamente por pessoal qualificado.  
Certificar-se de que a instalação de parede seja realizada corretamente conforme as instruções de instalação.  
Certificar-se de que a instalação da unidade esteja em conformidade com as normas vigentes.  
Conectar os cabos de alimentação de acordo com as prescrições.  
Face a eventuais extensões de instalações utilizar exclusivamente os artigos listados nas especificações técnicas.

---

## Visão frontal



- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Ecrã 5" (16:9) | 3. Guias táteis para não videntes |
| 2. Altifalante    | 4. Microfone                      |

## Teclas de função e LED de estado

**Nota:** ao carregar as teclas iluminam-se e emitem um "bip" (pode ser desativado através de procedimento).

**Nota:** a fase de ligação do dispositivo pode durar até 2 minutos.

Ícone	Significado
<b>LED indicação sinal Wi-Fi:</b>	
	Quando está desligado a conexão Wi-Fi está desabilitada ou funciona correctamente.
	Quando está de cor vermelha e intermitente, indica que o Wi-Fi está activo, mas não está conectado a uma rede.
	Quando está em cor verde e fixo, o Classe100 X16E está a trocar dados com a App Door Entry CLASSE100X (chamada da Unidade Externa/ligação automática/Chamada casa)
<b>LED de sinalização de exclusão da campanha:</b>	
	Quando está em cor vermelha e pisca o som da chamada está desativado.
<b>Teclas de toque programáveis *</b>	
	Utilizar estas teclas para efetuar chamadas intercom, ativar unidades externas e fechaduras. As funções que podem ser efetuadas dependem da configuração definida pelo seu instalador (ver <a href="#">Programação de teclas programáveis</a> ).
<b>Tecla de toque abertura da fechadura *</b>	
	Utilizar esta tecla durante a conexão com a Unidade Externa para abrir a fechadura; durante o período de inactividade para abrir a fechadura da Unidade Externa associada. Quando está em cor branca e pisca indica que função Escritório profissional está ativada.
<b>Tecla de toque para ativação unidade externa / ativação cíclica</b>	
	Esta tecla possui duas funções: é possível utilizá-la para ligar a câmara vídeo da Unidade Externa associada e executar a activação cíclica das câmaras vídeo e/ou das unidades externas conectadas.

---

### Tecla de desactivado de comunicação



Utilizar esta tecla para encerrar uma chamada, ao responder a uma chamada, acende-se em vermelho, ao encerrar apaga-se.

---

### Tecla de toque luzes das escadas



Utilizar esta tecla para acender a luz das escadas

---

### Tecla de ativação de comunicação




Utilizar esta tecla para responder a uma chamada, quando chega uma chamada começa a piscar, após ter respondido a luz apaga-se.

---

*\* Se ao carregar, os LED piscam em branco, está ativo o serviço "fechadura segura" e a tecla é desativada.*

---

## Visão posterior



1. Tomada mini USB para atualização do Firmware do dispositivo
2. Microinterruptor ON / OFF serviço "fechadura segura"  
ON=   
**Nota:** Ativar o serviço com dispositivo não alimentado
3. Sede dos configuradores
4. Microinterruptor ON/OFF de término de segmento
5. Micro-interruptor ON/OFF para ativação de alimentador adicional
6. Bornes para a conexão ao BUS SCS DE 2 FIOS
7. Bornes para a conexão de um botão externo de chamada ao piso
8. Bornes (5M – 1) para a conexão de uma campainha adicional. É necessário realizar uma conexão ponto-a-ponto nos bornes das campainhas adicionais
9. Bornes (2 – 1) para alimentação adicional
10. Joystick para regulações e programações




Atenção: as operações de instalação, configuração, colocação em serviço e manutenção devem ser realizadas exclusivamente por pessoal qualificado.

## Instalação


⚠ Atenção: as operações de instalação, configuração, colocação em serviço e manutenção devem ser realizadas exclusivamente por pessoal qualificado.

### Dados dimensionais e alturas de instalação sugeridas

Altura sugerida, salvo disposição em contrário na normativa vigente.




### Instalação na parede




# Classe 100 X16E

Manual de utilização e de instalação





## Instalação sobre bases de mesa 344692 (opcional)




# Classe100 X16E

Manual de utilização e de instalação



## Configurazione

O dispositivo deve ser configurado apenas fisicamente.



### N- número da Unidade Interna

Os configuradores inseridos nos alojamentos N do dispositivo atribuem a cada vídeo-intercomunicador um número de reconhecimento no interior do equipamento. As unidades internas devem ser configuradas de modo progressivo.

Em caso de unidades internas conectadas em paralelo (em apartamentos sem 346850, max 3), essas deverão ser configuradas com o mesmo configurador N. Em paralelo com o vídeo-intercomunicador de base é possível instalar intercomunicadores, vídeo-intercomunicadores e/ou campainhas suplementares.

### P – associação da Unidade Externa

Os configuradores inseridos nos alojamentos P do dispositivo identificam a UE associada, isto é, a primeira Unidade Externa a ligar automaticamente com a primeira pressão da tecla e qual fechadura com o vídeo-intercomunicador a repouso é ativada ao carregar na tecla fechadura.

### M – modo de funcionamento

Os configuradores inseridos nos alojamentos M do dispositivo atribuem o modo de funcionamento às 4 teclas programáveis a (●, ●●, ●●●, ●●●●) consoante as indicações da tabela

#### [Programação das teclas programáveis.](#)

Podem também ativar as funções especiais que prevêm a ativação das funções escritório profissional e Procura pessoas, de modo individual ou simultâneo, além das funções já programadas para a tecla.

### Exemplo

FUNÇÕES ESPECIAIS				
	Tecla ●	Intercomunicador sobre si próprio	Escritório profissional	Localizador
CONFIGURADOR M	00	✓	✗	✗
	20	✓	✓	✗
	40	✓	✗	✓
	80	✓	✓	✓

## Programação teclas programáveis

O seu Classe100 X16E está equipado com teclas que consoante o configurador inserido no alojamento M, ao serem carregadas, executam determinadas funções.



MODO	TECLA	SERVIÇO	NOTAS
M = 00	●	<b>Intercomunicador</b> sobre si próprio, envia a chamada para todos os aparelhos com o mesmo endereço	
	● ●	<b>Activação da UE</b> (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=9)	
	● ● ●	<b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurado com P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	● ● ● ●	<b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2)	
M = 20		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b>	
M = 40		Funções teclas descritas acima + <b>Procura pessoas</b>	
M = 80		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b> + <b>Procura pessoas</b>	
M = 01	●	<b>Intercomunicador</b> sobre si próprio, envia a chamada para todos os aparelhos com o mesmo endereço	
	● ●	<b>Intercomunicador</b> no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou intercomunicador entre apartamentos em instalações sem interface específica	
	● ● ●	<b>Activação da UE</b> (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=9)	
	● ● ● ●	<b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1)	
M = 21		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b>	
M = 41		Funções teclas descritas acima + <b>Procura pessoas</b>	
M = 81		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b> + <b>Procura pessoas</b>	





MODO	TECLA	SERVIÇO	NOTAS
M = 02	●	<b>Intercomunicador</b> no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou intercomunicador entre apartamentos em instalações sem interface específica	
	● ●	<b>Intercomunicador</b> no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou intercomunicador entre apartamentos em instalações sem interface específica	
	● ● ●	<b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1)	
	● ● ● ●	<b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2)	
M = 22		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b>	
M = 42		Funções teclas descritas acima + <b>Procura pessoas</b>	
M = 82		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b> + <b>Procura pessoas</b>	

MODO	TECLA	SERVIÇO	NOTAS
M = 03	●	<p><b>Intercomunicador</b> no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou intercomunicador entre apartamentos em instalações sem interface específica</p>	
	● ●	<p><b>Intercomunicador</b> no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou intercomunicador entre apartamentos em instalações sem interface específica</p>	
	● ● ●	<p><b>Intercomunicador</b> no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou intercomunicador entre apartamentos em instalações sem interface específica</p>	
	● ● ● ●	<p><b>Intercomunicador</b> no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou intercomunicador entre apartamentos em instalações sem interface específica</p>	
M = 23		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b>	
M = 43		Funções teclas descritas acima + <b>Procura pessoas</b>	
M = 83		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b> + <b>Procura pessoas</b>	

MODO	TECLA	SERVIÇO	NOTAS
M = 04	●	<b>Activação da UE</b> (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=9)	
	● ●	<b>Intercomunicador</b> no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou intercomunicador entre apartamentos em instalações sem interface específica	
	● ● ●	<b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1)	
	● ● ● ●	<b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2)	
M = 24		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b>	
M = 44		Funções teclas descritas acima + <b>Procura pessoas</b>	
M = 84		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b> + <b>Procura pessoas</b>	
M = 05	●	<b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1)	
	● ●	<b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2)	
	● ● ●	<b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+3) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+3 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+3)	
	● ● ● ●	<b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+4) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+4 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+4)	
M = 25		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b>	
M = 45		Funções teclas descritas acima + <b>Procura pessoas</b>	
M = 85		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b> + <b>Procura pessoas</b>	

MODO	TECLA	SERVIÇO	NOTAS
M = 06		<p>Função “INTERCOM PRÉ-CONFIGURADO” com chamada intercomunicante ao PI configurado com N= 1. Desde as unidades internas presentes no equipamento é possível enviar uma chamada Intercom à unidade interna configurada com N= 1. A unidade interna configurada com N= 1 recebe as chamadas Intercom mas NÃO as envia.</p>	
	● ●	<p><b>Intercomunicador</b> sobre si próprio, envia a chamada para todos os aparelhos com o mesmo endereço</p>	
	● ●	<p><b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1)</p>	
	● ●	<p><b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2)</p>	
M = 26		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b>	
M = 46		Funções teclas descritas acima + <b>Procura pessoas</b>	
M = 86		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b> + <b>Procura pessoas</b>	

MODO	TECLA	SERVIÇO	NOTAS
M = 10		<p><b>Intercomunicador geral</b>, envia uma chamada a todos os aparelhos do apartamento em equipamentos com interface específica 346850 ou intercomunicador para todos os aparelhos em instalações sem interface específica 346850;</p>	
	● ●	<p><b>Activação da UE</b> (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=9)</p>	
	● ●	<p><b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1)</p>	
	● ●	<p><b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2)</p>	
M = 30		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b>	
M = 40		Funções teclas descritas acima + <b>Procura pessoas</b>	
M = 50		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b> + <b>Procura pessoas</b>	
M = 12	●	<p><b>Intercomunicador</b> entre apartamentos em instalações com interface específica 346850</p>	
	● ●	<p><b>Intercomunicador</b> entre apartamentos em instalações com interface específica 346850</p>	
	● ●	<p><b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1)</p>	
	● ●	<p><b>Abertura da fechadura da UE</b> (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2)</p>	
M = 32		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b>	
M = 52		Funções teclas descritas acima + <b>Procura pessoas</b>	
M = 92		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b> + <b>Procura pessoas</b>	

MODO	TECLA	SERVIÇO	NOTAS
M = 13	●	<b>Intercomunicador</b> entre apartamentos em instalações com interface específica 346850	
	● ●	<b>Intercomunicador</b> entre apartamentos em instalações com interface específica 346850	
	● ● ●	<b>Intercomunicador</b> entre apartamentos em instalações com interface específica 346850	
	● ● ● ●	<b>Intercomunicador</b> entre apartamentos em instalações com interface específica 346850	
M = 33		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b>	
M = 53		Funções teclas descritas acima + <b>Procura pessoas</b>	
M = 93		Funções teclas descritas acima + <b>Escritório profissional</b> + <b>Procura pessoas</b>	

## Utilização a partir do dispositivo

*Nota: o pano de fundo e os ícones ilustrados poderiam ser diferentes daqueles presentes no dispositivo.*

### Funções

[Comunicar com outro local ou apartamento \(intercomunicador\)](#)

[Câmaras de vídeo NETATMO](#)

[Abertura da fechadura](#)

[Ligação automática direta UE ou câmaras de vídeo](#)


[Localizador](#)

### Responder a uma chamada

Após uma chamada a partir de uma Unidade Externa, o ecrã exibe a imagem captura e a tecla de comunicação pisca.



1. Durante a chamada, se necessário, carregar o joystick para mostrar o menu de regulação do som/luminosidade/contraste/cor da imagem (ver [Regulações parâmetros áudio/vídeo](#)).




2. Tocar para responder à chamada, o LED apaga-se, para terminar a chamada tocar na tecla (A) e para abrir a fechadura da Unidade Externa tocar na tecla (B)

## Comunicar com outro local ou apartamento (intercomunicador)

Por utilizar as teclas programáveis, poderá comunicar com outros intercomunicadores vídeo/intercomunicadores instalados em sua habitação ou em outros apartamentos.

a tecla programável a utilizar para chamar uma determinada Unidade Interna, é definida pelo seu instalador (ver [Programação de teclas programáveis](#)).



1. Tocar (por exemplo) na tecla programável ●● para ativar a comunicação com a Unidade Interna (por ex. configurada como 2)



A tecla (A) ilumina-se para indicar a efectuação da chamada.  
O ecrã mostra o número identificativo da Unidade Interna chamada (B).



Quando uma Unidade Interna responde, a tecla começa a piscar; comunicar com a Unidade Interna ou tocar para encerrar a chamada.


**Nota:** se durante uma conversa intercomunicante recebe uma chamada da Unidade Externa, a conversa é interrompida para poder responder à própria chamada.

## Ligação automática direta UE ou câmaras de vídeo


Por meio da tecla de ligação automática poderá visualizar a câmara de vídeo da Unidade Externa principal e se houver, no equipamento, visualizar em sequência as outras câmaras de vídeo/ Unidades Externas.

Poderá também, por meio das teclas programáveis, visualizar diretamente uma determinada câmara de vídeo ou Unidade Externa.


a tecla programável a utilizar para chamar uma determinada Unidade Externa, é definida pelo seu instalador (ver [Programação de teclas programáveis](#)).



1. Clicar aqui a fim de visualizar as Unidades Externas ou as câmaras vídeo presente na instalação.



2. Se necessário, carregar o joystick para mostrar o menu de regulação do som/luminosidade/ contraste/cor da imagem (ver [Regulações parâmetros áudio/vídeo](#))  
A tecla (A) pisca, tocar na mesma, eventualmente, para ativar a comunicação áudio.



3. Toçar para passar à visualização de outra Unidade Externa ou câmara de vídeo (através do serviço de ativação cíclica); a tecla (A) irá iluminar-se durante a passagem de uma câmara de vídeo à outra. Para interromper a exibição das imagens da câmara aguardar o tempo de desligamento ou premir a tecla (B).

**Nota:** é possível passar de uma câmara para outra sem activar a comunicação áudio.

**Nota:** as câmaras de vídeo NETATMO não entram na função cíclica, portanto, não serão mostradas. Para visualizar uma câmara de vídeo Netatmo consultar o parágrafo [Câmara de vídeo Netatmo](#)

4. Para visualizar diretamente uma Unidade Externa específica, tocar (por exemplo) a tecla programável




## Câmaras de vídeo NETATMO

Se na sua casa há câmaras de vídeo NETATMO, depois de as ter associadas à App Door Entry Classe 100X poderá utilizá-las para efetuar um controlo de vídeo diretamente a partir do seu Classe100 X16E.

Se à sua conta NETATMO estão associadas várias casas, cada uma com uma ou mais câmaras de vídeo, será mostrada a lista completa das casas.

Assim, poderá, por exemplo, ver as imagens da sua casa de praia a partir do seu Classe100 X16E instalado na sua casa principal.

**Nota:** é possível visualizar as imagens provenientes das câmaras de vídeo compatíveis NETATMO apenas se na app Security de NETATMO a função de monitoramento está ativa.



1. A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã.




2. Carregar aqui a fim de visualizar as câmaras vídeo Netatmo da sua casa.



3. Regular o joystick para cima/baixo para selecionar a câmara de vídeo que deseja visualizar.



4. Tocar para ativar a câmara vídeo desejada, (a imagem é visualizada por três minutos).




5. Tocar para concluir.


### Abertura da fechadura

Por meio da tecla fechadura poderá abrir a fechadura da Unidade Externa principal. Poderá também, por meio das teclas programáveis, abrir outras fechaduras presentes no equipamento.

A tecla programável a utilizar para abrir uma determina fechadura, é definida, é definida, na fase de configuração, pelo seu instalador (ver [Programação de teclas programáveis](#)).



1. Toque para abrir a fechadura da Unidade Externa principal.




2. Para abrir diretamente uma fechadura específica, tocar (por exemplo) a tecla programável


## Localizador

Esta função permite divulgar uma mensagem de voz, ditada ao microfone do Classe100 X16E, por meio de altifalantes da instalação de difusão sonora.

A ativação desta função, é definida na fase de configuração pelo seu instalador (ver [Programação de teclas programáveis](#))



1. Tocar para abrir a comunicação, a tecla (A) ilumina-se para indicar que a chamada está em curso.



2. Divulgar a mensagem.
3. Clicar aqui para interromper a chamada.

### Serviços

Se o seu equipamento está preparado, poderá usufruir também de uma série de serviços, como:

[Teleloop](#)

[Estado da porta](#)


[Escritório profissional](#)

[Fechadura segura](#)

### Teleloop

O serviço TELELOOP permite a utilização do dispositivo aos portadores de aparelhos auditivos dotados de seletor (T).

Comutar o aparelho auditivo para a posição T e para garantir um acoplamento magnético correto entre o vídeo-intercomunicador e o aparelho auditivo sugerimos-lhe que se posicione frontalmente ao dispositivo, a uma distância de aproximadamente 25- 35 cm.




**Nota:** a presença de metal e ruído de fundo, gerado por equipamentos eléctricos/electrónicos (por exemplo: computador), pode afectar a qualidade e o desempenho do dispositivo de acoplamento.

## Estado da porta


Este serviço sinaliza se o espaço de entrada está aberto ou fechado, por meio do LED de fechadura. A ativação deste serviço, é definida na fase de configuração pelo seu instalador (ver [Programação de teclas programáveis](#)).

**Nota:** serviço ativo apenas se o equipamento prevê - são necessários dispositivos acessórios.

**Nota:** não ativável simultaneamente ao serviço Escritório profissional.



1. Se o LED pisca, o espaço de entrada está aberto.




2. Vice-versa se está apagado o espaço de entrada está fechado.


## Escritório profissional

Este serviço, ao chegar uma chamada proveniente da Unidade Externa, abre automaticamente a fechadura associada sem ter de carregar na tecla fechadura.

Poderá ativar este serviço, através da configuração definida pelo seu instalador (ver [Programação das teclas programáveis](#)) e ativá-lo no menu específico (ver [ativar/desativar escritório profissional](#)).



1. Quando o serviço está ativo o LED fechadura pisca.



Após uma chamada a partir da Unidade Externa, a fechadura é aberta automaticamente.


## Fechadura segura

Este serviço quando ativo impede a abertura da fechadura da unidade externa quando a mesma não está em comunicação.

A abertura da fechadura é então permitida apenas quando a Unidade Externa e a Unidade Interna estão em comunicação sonora.

A ativação deste serviço, é definida na fase de configuração pelo seu instalador (ver [Vista traseira](#)).

**Nota:** serviço não ativável simultaneamente ao serviço Escritório profissional



Quando o serviço está ativo, a tecla fechadura ou uma das teclas que prevêm a ativação de uma fechadura são desativadas


1. Se tocar uma dessas teclas o relativo LED pisca, mas não executa o comando.

## Regulações e configurações do dispositivo

Por utilizar o joystick poderá efetuar regulações (menu Regulações e/ou regulação de parâmetros durante a conexão Áudio/Vídeo) e de programações (Menu Programações)

## Utilização do joystick


Para navegar o menu e selecionar as várias programações deve utilizar o joystick situado na parte lateral do dispositivo.



SÍMBOLO	AÇÃO A EFETUAR	SERVIÇO
	Carregar	Confirmar/entrar em modalidade Regulações
 > 5 sec	Manter carregado por mais de 5 sec	Entrar em modalidade Programações
		
	Deslocar para cima o joystick (ao soltar volta à posição central)	Página anterior/aumentar o nível
	Deslocar para baixo o linguística (ao soltar volta à posição central)	Próxima página/diminuir nível

## Regulações e configurações de Wi-Fi

### Menu regulações e configurações Wi-Fi





A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã




Regular o joystick para cima/baixo para seleccionar a página entre:


Poderá descarregar a app Door Entry CLASSE100X das lojas, a página desaparece depois da primeira associação com a app:




Visualizar [as câmaras de vídeo NETATMO](#)




[Regular o volume da campainha.](#)




[Ativar/desativar a função escritório profissional.](#)



**Página de configurações**  
**Wi-Fi** onde poderá ativar/  
desativar/zerar o Wi-Fi,  
efetuar a primeira associação  
com a app, e reinicializar o  
dispositivo.




**Informações sobre o**  
**dispositivo.**




Sair do menu.

## Regulação do volume da campainha

A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã e selecionar a página relativa





1 Carregar no joystick para regular o volume. É reproduzido a campainha com o nível volume programado.



2 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar o nível (1 – 8) do volume.



3 Carregar no joystick para confirmar a programação ou aguardar o timeout.



4 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar outra programação ou a última página para sair.



O nível mínimo equivale à exclusão da campainha. O LED relativo pisca em vermelho


### Activação/desactivação do escritório profissional

Esta função, ao chegar uma chamada proveniente da unidade externa, ativa automaticamente a fechadura associada sem ter de carregar na tecla fechadura.

Para ativar esta função é necessário configurar o Classe100 X16E conforme ilustrado no parágrafo [Programação de teclas programáveis](#).

Ademais, é necessário ativar a função como segue:


A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã e seleccionar a página relativa



A Indicação do estado da função (ON =ativa, OFF = desativada).

1 Carregar no joystick para mudar a modalidade.


**Nota:** não pode ser ativada simultaneamente às funções Fechadura segura e Estado da porta.




2 Regular o joystick para cima/baixo para seleccionar outra programação ou a última página para sair.

## Configurações Wi-Fi

A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã e seleccionar a página relativa




Carregar no joystick para seleccionar a página desejada




### Ativar/desativar Rede Wi-Fi

Regular o joystick para cima/baixo para seleccionar a página entre:




**Nota:** para conectar o dispositivo à rede Wi-Fi e à app, deve inicialmente efetuar o procedimento de associação do Classe100 X16E à app Door Entry CLASSE100X.



### Reinicializar a rede Wi-Fi




**Rearme (reset) do dispositivo**



Sair do menu.


### Ativar/desativar Rede Wi-Fi

Nesta página é possível visualizar a rede Wi-Fi à qual o dispositivo está conectado e se for necessário desativar a conexão.



A Nome da rede Wi-Fi à qual o dispositivo está conectado;

1. carregar no joystick para desativar a rede Wi-Fi.



Agora a rede Wi-Fi não está mais ativa, mas o dispositivo ainda está autenticado a ela


**Nota:** para desconectar a rede Wi-Fi desde o dispositivo, deve efetuar o procedimento de **reinicialização do dispositivo**.

## Reinicializar a rede Wi-Fi


Nesta seção é possível trocar a rede Wi-Fi à qual o dispositivo está conectado, ou a palavra-passe de rede




1. Carregar no joystick para reinicializar a rede Wi-Fi.



2. Regular o joystick para baixo para selecionar o ícone de confirmação.



3. Carregar no joystick para confirmar.



Para reconectar o dispositivo à mesma, ou a uma nova rede, será necessário concluir o procedimento guiado pela app Door Entry CLASSE100X na seção [Definições/Definir Wi-Fi vídeo-intercomunicador](#).


**Nota:** caso não termine o procedimento previsto, após alguns segundos a conexão é restaurada.

### Rearme (reset) do dispositivo


Nesta página é possível efetuar a reinicialização do dispositivo.



1. Carregar no joystick para reinicializar o dispositivo.



2. Regular o joystick para baixo para selecionar o ícone de confirmação.



3. Carregar no joystick para confirmar.




**Nota:** Todos os dados relativos a contas associadas e wi-fi serão eliminados.

**Nota:** Este procedimento executa o reinício do dispositivo, para completar o reinício do sistema, consultar o parágrafo [Definições/Reiniciar video-intercomunicador](#).

## Informações sobre o dispositivo

A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã e seleccionar a página relativa.



1. Carregar no joystick para visualizar as informações



A

B


- A Nome da rede Wi-Fi à qual o Classe100 X16E está conectado.
- B Parâmetros de rede.
- C Versão firmware.
- D Endereço MAC.
- E E Valor dos configuradores (ver [Configuração](#)).

### Regulações de parâmetros áudio/vídeo (função não disponível para as câmaras de vídeo NETATMO)

Durante uma conexão com uma unidade interna, uma unidade externa ou utilizando a função Chame sua casa a partir da app Door Entry CLASSE100X, poderá modificar o volume sonoro e, em caso de conexão vídeo, a cor, o contraste e a luminosidade da imagem.




- 1 Durante uma conexão carregar no joystick para modificar os parâmetros





A página mostra o tipo de parâmetro (A) e o nível programado (B)

- 2 Regular o joystick para cima/baixo para seleccionar o tipo de parâmetro do qual pretende modificar o valor (ver a tabela em seguida)


ÍCONE	TIPO DE PARÂMETRO
	Volume sonoro (Parâmetro regulável apenas com som ativo)
	Luminosidade da imagem
	Contraste da imagem
	Cor da imagem





3 Carregar no joystick para modificar o nível.



4 Regular o joystick para cima/baixo para seleccionar o nível pretendido.




5 Carregar no joystick para confirmar ou aguardar o timeout.




6 Regular o joystick para cima/baixo para seleccionar outro parâmetro ou a última página para sair.

### Configurações

#### Menu programações




A partir de stand-by manter carregado o joystick por **pelo menos 5 segundos** para ativar o ecrã e entrar no menu programações




Regular o joystick para cima/ baixo para seleccionar a página entre:

[Ativar/desativar o som das teclas](#)



[Associar uma campanha a um evento](#)



Sair do menu

### Ativação / desativação som das teclas

Esta função ativa/desativa a reprodução de um BIPE ao pressionar as teclas. Por predefinição a função está desativada, para modificá-la, , efetuar o procedimento em seguida:

partir de stand-by **manter carregado o joystick por pelo menos 5 segundos** para entre no menu avançado e selecionar a página relativa.

A Indicação do estado da função (ON =ativa, OFF = desativada)

1 Carregar no joystick para mudar a modalidade.

2 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar outra programação ou a última página para sair.

### Associação de uma campanha a um evento (chamada)

Nesta página pode modificar as melodias associadas aos vários tipos de chamada. As melodias reproduzidas após a chamada proveniente da UE configuradas com S=2 e S=3 são predefinidas e não podem ser modificadas. (verificar a configuração das Unidades Externas com o seu instalador)


A partir de stand-by **manter carregado o joystick por pelo menos 5 segundos** para entre no menu avançado e selecionar a página relativa.

1 Carregar no joystick para associar o primeiro evento.


2 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar o tipo de chamada da qual pretende modificar a campanha (ver a tabela em seguida)

A página mostra o tipo de chamada (A) e o número de campanha atual (B)


ÍCONE	TIPO DE CHAMADA
	Selecionar a campanha chamada a partir de UNIDADE EXTERNA PRINCIPAL
	Selecionar a campanha chamada a partir de UNIDADE EXTERNA SECUNDÁRIA
	Selecionar a campanha CHAMADA AO PISO
	Selecionar a campanha CHAMADA INTERCOM
	Selecionar a campanha CHAMADA INTERCOM EXTERNA (apenas com interface 346850)




3 Carregar no joystick para continuar



4 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar a melodia a associar (a melodia é reproduzida)



5 Carregar no joystick para confirmar ou aguardar o timeout



6 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar outra chamada ou a última página para sair



## Utilização desde a app Door Entry CLASSE100X.

### Introdução

Pode interagir com o seu Classe100 X16E através do Aplicativo gratuito Door Entry CLASSE100X. Depois ter-se registrado e ter executado a autenticação, deve executar a associação com o dispositivo; a esta altura pode:

- atender uma chamada de intercomunicação vídeo procedente das Unidades Externas;
- Chamar casa (efetuar uma chamada ao seu Classe100 X16E);
- visualizar as imagens provenientes das unidades externas e das câmaras de vídeo;
- abrir a fechadura das Unidades Externas;
- actualizar o firmware de seu Classe100 X16E.



Para baixar o aplicativo Door Entry CLASSE100X (para os dispositivos iOS do App Store, para os dispositivos Android de Play store), enquadre, com o seu smartphone, o QR Code:




### Registro da conta

Para poder utilizar o Aplicativo Door Entry CLASSE100X e, em seguida, explorar as funções de interface com o seu Classe100 X16E, antes deve registrar-se.

Depois de ter aberto o aplicativo, siga as instruções para a execução do registro:

a conta criada será comum para todos os aplicativos dos dispositivos conectados Legrand/BTicino




A [Aceder à seção Ajuda](#)

1. Tocar para registrar-se e criar uma conta
2. Inserir o endereço de e-mail ao qual, o sistema enviará um código de verificação
3. Tocar para confirmar o envio do código de verificação

Depois de ter confirmado, o sistema enviará ao endereço E-mail que indicou no curso do registro, os dados (Código de verificação) para executar o primeiro acesso.




4. Inserir o código de verificação que lhe enviado por e-mail
5. Toque para confirmar



6. Inserir uma palavra-passe e preencher os campos com os seus dados.
7. Marque para aceitar os termos e as condições de utilização especificados no texto relacionado (obrigatório).
8. Tocar para continuar.

### Autenticação

Depois de ter executado o registo no portal, pode autenticar-se digitando o E-mail e a palavra-chave.



A Aceder à seção [Ajuda](#)

B Carregue para iniciar o procedimento de [recuperação da palavra-chave](#)

C Tocar aqui para [criar a nova conta](#)


1. Digite o e-mail e a palavra-chave.

2. Carregue para acessar.

**Nota:** depois de três tentativas de acesso frustradas (palavra-chave errada) em uma hora, o sistema bloqueia a conta por 15 minutos.

## Palavra-chave esquecida

No caso em que tivesse esquecido a palavra-chave:




1. Carregue para ativar o procedimento de recuperação da palavra-chave.
2. Inserir o endereço de e-mail ao qual, o sistema enviará um código de verificação.
3. Tocar para confirmar o envio do código de verificação.

Depois de ter confirmado, o sistema enviará ao endereço E-mail que indicou, os dados (Código de verificação) para executar o primeiro acesso.



4. Inserir o código de verificação que lhe enviado por e-mail.
5. Tocar para verificar o código



- Inserir a nova palavra-chave.  
Por razões de segurança, digite uma nova palavra-chave com estas características:
  - comprimento mínimo de 8 caracteres;
  - deverá conter ao menos uma letra e um número;
  - deve ser diferente das últimas 5 palavras-chave utilizadas.
- Digite novamente a palavra-chave.
- Tocar para confirmar, aparecerá a Página inicial para efetuar a autenticação.

### Ajuda


Nesta seção poderá visualizar as FAQ e enviar uma sinalização por um problema que encontrou.



- Tocar para aceder à secção de AJUDA.

## FAQ

Nesta seção poderá visualizar e buscar as respostas às perguntas mais frequentes (FAQ) sobre a utilização da app Door Entry CLASSE100X.




1. Tocar para entrar na seção das FAQ.
2. Selecionar o assunto sobre o qual deseja ter informações.

## Enviar log

Nesta seção poderá enviar uma sinalização por um problema que encontrou.

**Nota:** você não receberá uma resposta direta, mas a sua sinalização será usada pelos desenvolvedores para melhorar o serviço.




1. Tocar para entrar na seção Envio log.
2. Escreva no campo específico o problema que pretende relatar.
3. Toque para enviar a mensagem à assistência técnica.

### Associação do dispositivo


Depois de ter-se registrado e ter executado a autenticação pela primeira vez (o primeiro smartphone), ser-lhe-á visualizado um tutorial seguindo o qual executará a associação de sua conta ao Classe100 X16E.

Esta operação é necessária apenas no primeiro acesso e irá permitir-lhe conectar o Classe100 X16E à rede Wi-Fi de cada e ativar a conexão entre os dois dispositivos.

Além disso, pode convidar outros utilizadores de maneira que possam utilizar as funções relacionadas do Classe100 X16E.




#### 1. Abra o aplicativo



2. Como primeira operação deverá conectar o seu smartphone à rede Wi-Fi de casa.
3. Executar a autenticação após se ter registado.
4. Visto que o smartphone ainda não foi associado ao C100X16E, aparece esta página, tocar para iniciar o procedimento de associação.

**Nota:** se o procedimento de associação é interrompido antes de ser completado, é necessário reiniciar o Classe100 X16E por meio do procedimento específico.




5. A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã.




6. Tocar para continuar.

Aparecerá esta página que indica que o seu Classe100 X16E nunca foi associado, e desaparecerá quando o procedimento concluir-se com sucesso.




7. Regular o joystick para baixo para seleccionar a página de programações Wi-Fi.



8. Premir o joystick para entrar na página.




9. Tocar para ativar a rede Wi-Fi temporânea que cria o seu C100X16E. Aparecerá esta página e, após alguns segundos, aparece um código QR.






10. Tocar para continuar.




11. Capturar o código QR com o smartphone.



12. Tocar para abrir as configurações do seu telemóvel


13. Tocar aqui para abrir as configurações da rede Wi-Fi



14. Selecionar a rede temporária que cria o seu C100X16E para se conectar ao smartphone (ex. "BTICINO\_cc9bdf").

*Nota: este procedimento poderia variar consoante o smartphone utilizado.*

15. Agora o seu C100X16E está conectado à rede temporária (A), tocar para continuar



16. Selecionar agora a rede Wi-Fi de casa à qual conectar o C100X16E.

17. Inserir a palavra-passe da rede Wi-Fi de casa.


18. Toque para confirmar

19. Tocar para continuar


Começar agora a troca de dados entre o C100X16X e o smartphone; este procedimento poderia exigir alguns minutos.



Quando a associação terminar aparecem as páginas de confirmação




Agora o Classe100 X16E está conectado à rede Wi-Fi de casa



20. Tocar para continuar

**Nota:** a desativação da conexão Wi-Fi do Classe100 X16E ou a reinicialização da rede Wi-Fi para troca de palavra-passe, podem ser simplesmente executadas desde o menu específico [Configurações Wi-Fi](#).



21. Tocar para continuar.

22. Tocar para personalizar imediatamente a Página inicial (ver [Personalização Página inicial](#)).

Ou

23. Tocar para o efetuar em um segundo momento, irá aparecer-lha [Página inicial](#).

## Página principal

A página inicial da app Door Entry CLASSE100X pode ser **personalizada** consoante as suas necessidades.

Depois de ter-se **autenticado**, desta página, pode interagir com o seu Classe100 X16E e com a instalação de intercomunicação vídeo.

Além disso, pode executar as diferentes configurações através do menu instantâneo.



A Menu instantâneo.

B Seleção e visualização das câmaras ou das Unidades Externas.

C Ativação das fechaduras.

D Ativação luzes das escadas

E Ligue para o seu Classe100 X16E.

**Nota:** O funcionamento do Aplicativo DOOR ENTRY com a tela apagada (background), poderia ser comprometido pelos aplicativos instalados no smartphone que:

- otimizam o uso da bateria e a economia de energia;
- protegem o smartphone (antivírus ou programas similares).


**Nota:** o aspeto da Página inicial e das funções disponíveis depende:

- dos dispositivos instalados no seu equipamento;
- da configuração do seu Classe100 X16E;
- de como personalizou a Página inicial da sua app Door Entry CLASSE100X.

### Visualize as câmaras ou as Unidades Externas.

Através desta função poderá visualizar as câmaras de vídeo e as Unidades Externas configuradas pelo seu instalador (ver [Configuração](#)).

Poderá também visualizar as câmaras de vídeo NETATMO se combinadas conforme explicado na secção [Câmaras de vídeo Netatmo](#)




A Nome da câmara ou da Unidade Externa.

B Role as câmaras ou as Unidades Externas.


C Visualize a câmara ou a Unidade Externa.

- Câmaras de vídeo NETATMO 
- Câmara de vídeo 



1. Selecione a câmara ou a Unidade Externa desejada.

2. Carregue para visualizá-la.



3. Tocar para visualizar as teclas de gestão

A A Indicador de qualidade da chamada: indica se subsistem condições suficientes (Cloud, Wi-Fi e conexão 3G/4G) para a comunicação.



Qualidade boa



Qualidade média



Qualidade baixa

4. Carregue para ativar o microfone, e comunicar com a Unidade Externa.

5. Carregue para ciclar na próxima câmara.

**Nota:** as câmaras de vídeo NETATMO não entram na função cíclica, portanto, não serão mostradas. Para visualizar uma câmara de vídeo Netatmo consultar o parágrafo [Câmara de vídeo Netatmo](#)

6. Clicar aqui a fim de interromper a gravação


### Abra fechaduras

Através desta função, pode abrir as fechaduras das Unidades Externas configuradas no dispositivo pelo seu instalador.



A *Fechadura da Unidade Externa associada.*

B *Outras fechaduras.*




1. Arraste para a direita para ativar a fechadura.


A *Quando se torna verde a fechadura é ativada, no caso no qual permaneça vermelha, o comando não foi executado corretamente.*

### Luz das escadas

Através desta função poderá acender a luz das escadas.



A *Ativação luzes das escadas.*




1. Arrastar para a direita para acender a luz das escadas.

A *Quando se torna verde a luz foi acesa, caso continue vermelha, o comando não foi corretamente executado.*

## Receber uma chamada de intercomunicação vídeo

Através desta função pode receber as chamadas procedentes da Unidade Externa.



Com smartphone em modo de espera (stand-by), subsequente a uma chamada de Unidade Externa:

- em Android, aparece a imagem captada com os ícones para a gestão da chamada\*;
- em iOS, aparece a notificação da chamada;
- em ambos os sistemas chegar-lhe-á uma notificação push.

*\*Os primeiros três smartphones que recebem a chamada, visualizarão diretamente a imagem vídeo antes de responder, os outros, ao invés, somente depois de ter respondido. A resposta de um smartphone exclui todos os outros.*



1. Carregue para ativar o áudio e responder, o áudio da chamada é difundido automaticamente em viva-voz.
2. Carregue para passar do modo viva-voz para o modo telefone.
3. Carregue, se for o caso, para silenciar o microfone.



4. Além disso, pode abrir a fechadura da Unidade Externa da qual provém a chamada, arrastando o interruptor, quando o mesmo se torna verde a fechadura foi ativada, no caso no qual permaneça vermelho, o comando não foi executado corretamente.
5. Clicar aqui para interromper a chamada.

Caso tenha instalado uma câmara de vídeo NETATMO Welcome, e esta detectou uma presença na sua casa, por meio da função de reconhecimento de rosto, ao receber uma chamada da Unidade Externa, ou ao efetuar uma ligação automática, a app Door Entry poderá mostrar se na sua habitação há alguém ou não (função “Em casa” da app Security de NETATMO) que possa gerir a chamada que acabou de ser recebida.

**Nota:** esta função está disponível apenas caso na app Security de NETATMO o monitoramento estiver ativo e tenha efetuado no Classe100 X16E **a habilitação das câmaras de vídeo NETATMO.**



A. Visualização imagem Unidade Externa

B. Nome das pessoas detectadas em casa pela câmara de vídeo NETATMO Welcome

**Nota:** caso a câmara de vídeo detecte pessoas desconhecidas, aparece o relativo número

A app Door Entry CLASSE100X mostra se na sua habitação há alguém que pode gerir a chamada recebida pela Unidade Externa, interagindo com a função “Em casa” da app Security de NETATMO. A câmara de vídeo NETATMO Welcome ao detectar um rosto desconhecido, insere-o na seção “Em casa”.

Após um determinado tempo (que pode ser personalizado na app Security de NETATMO) que a câmara de vídeo não detecta mais o rosto, este será deslocado na seção “Fora”.



1. Tocar para visualizar qual pessoa está presente na seção seção “Em casa”.



A. Pessoas presentes na seção “Em casa”.

B. Seção “Em casa”


C. Seção “Fora”

D. Indicador do tempo passado desde a última detecção do rosto




A app Security de NETATMO, ao detectar um rosto insere-o sempre na seção “Em casa”. Se por um determinado tempo (min 1 e max 12h) a câmara de vídeo não detectar o rosto, este último será deslocado automaticamente para a seção “Fora”.



1. Tocar aqui para abrir o menu das configurações.
2. Tocar aqui para definir as regras das gravações




3. Tocar para definir as regras para os perfis
4. Tocar para personalizar o tempo, o qual, no fim do tempo, será deslocado para a seção “Fora”. Poderá também deslocar manualmente um rosto da seção “Fora” à seção “Em casa”.




1. Tocar e manter carregado o rosto da pessoa que pretende deslocar para a seção “Em casa”.
2. Tocar para deslocá-lo “Em casa”.

## Chame sua casa: Chamar o seu Classe100 X16E


Através desta função, pode comunicar com o seu Classe100 X16E.



1. Carregue para chamar o Classe100 X16E.




2. Quando a pessoa chamada responde por meio do Classe100 X16E, é ativada a comunicação áudio.



3. Tocar para concluir a chamada

## Menú

Através deste menu ocultável, poderá gerir os utilizadores associados, personalizar a Página inicial, configurar a conexão Wi-Fi, reiniciar e atualizar o seu Classe100 X16E.



1. Carregue para abrir o menu instantâneo
  - A Permite abrir a secção Utilizadores.
  - B Permite abrir a secção Configurações.
  - C Feche o menu instantâneo.
  - D Permite abrir a secção Contas.
  - E Câmaras de vídeo Netatmo
  - F Abrir a página das FAQ e Envio log.
  - G Abra um ecrã com algumas informações sobre o Aplicativo (versão, etc.).
  - H Executa o log-out.


### Utilizadores

Nesta secção poderá:

- visualizar os utilizadores associados e os dispositivos com os quais interagir com o seu Classe100 X16E;
- excluir os utilizadores ou os dispositivos;
- convidar outros utilizadores e associar as suas contas ao seu Classe100 X16E, desta forma poderão utilizar as funções relacionadas do Classe100 X16E.

Se excluir o utilizador principal ( ), deverá indicar que o substituirá.

O utilizador principal é o primeiro que efetuou a associação, pode excluir todas as contas, enquanto os outros utilizadores podem excluir somente a si próprios.



1. Tocar aqui a fim de abrir a secção utilizadores

A Utilizador enviado e associado.

B Utilizador principal


C Smartphone associado ao utilizador.

D Utilizador enviado mas ainda não associado.

E Iniciar o procedimento para convidar outro utilizador.


## Convide um utilizador

Com este procedimento pode convidar outros utilizadores a utilizarem as funcionalidades de seu Classe100 X16E, neste modo poderão utilizar as funções relacionadas do Classe100 X16E.




1. Tocar para convidar outro utilizador.
2. Digite o E-mail do utilizador a associar e confirme-o.
3. Carregue para confirmar o convite.
4. Convite enviado, tocar para fechar.

O utilizador convidado receberá um E-mail com o convite a controlar o seu sistema. Se o utilizador **já possui uma conta** Legrand, automaticamente está autorizado a aceder ao equipamento após ter efetuado o a autenticação, em caso contrário, se **não possui uma conta** Legrand, aparecerá na lista dos convidados (A).




Após ter efetuado o registo e a autenticação, será associado ao equipamento e aparecerão na lista também dos dispositivos associados à sua conta (B).

## Excluir um smartphone




1. Rolar para excluir um smartphone
2. Tocar para continuar.
3. Toque para confirmar



Agora, com o smartphone, o utilizador não poderá gerir o equipamento.  
Para reassociar o smartphone é suficiente efetuar novamente [a autenticação](#).

## Excluir um utilizador



1. Rolar para excluir um utilizador e todos os dispositivos associados a este.
2. Tocar para continuar.
3. Toque para confirmar

Caso o seu utilizador seja o principal, e pretende eliminá-lo, deverá indicar qual utilizador o substituirá.



4. Tocar para indicar o novo utilizador principal.
5. Tocar para continuar.
6. Inserir a palavra-passe do seu utilizador.
7. Tocar para confirmar, você será encaminhado à página inicial.




Agora foi excluído, para regressar a gerir o equipamento deve ser convidado novamente.

**Atenção:** caso o utilizador a excluir é o único remanescente, o sistema irá propor-lhe um tutorial para efetuar o reinício do dispositivo

## Configurações

Nesta seção, poderá executar a atualização do firmware, personalizar a Página inicial, configurar a conexão Wi-Fi, reiniciar e atualizar o seu Classe100 X16E.



1. Tocar aqui a fim de abrir a secção Configurações.
  - A Execute o procedimento de **atualização firmware** do Classe100 X16E.
  - B **Personalizar a Página inicial.**
  - C Efetuar o procedimento para **configurar a conexão Wi-Fi do Classe100 X16E.**
  - D Efetuar o procedimento para **reiniciar o Classe100 X16E.**
  - E Abrir a página para selecionar os **toques de chamada na App.**

### Atualização firmware do Classe100 X16E (somente se for conectado à mesma rede Wi-Fi do Classe100 X16E)

Ao ser lançado um novo firmware, receberá uma notificação no smartphone e, um aviso, indicará que há disponível uma atualização ou em qualquer momento por aceder a esta seção poderá efetuar a atualização do firmware do seu Classe100 X16E.

Entrando na seção, se uma atualização estiver disponível, será visualizado um botão para instalá-la, caso contrário, aparece a versão atualmente presente no Classe100 X16E.



1. Carregue para instalá-la.




Após a conclusão da instalação, pode visualizar a versão do firmware instalada em seu Classe100 X16E.

## Personalizar a Página inicial

Nesta seção poderá renomear os objetos Unidade Externa/Câmara de vídeo e fechadura, presentes na Página inicial.

Além disso, poderá renomear e exibir o objeto Luzes escadas e os objetos correspondentes às teclas programáveis do seu Classe100 X16E.

**Nota:** O número e o tipo de objetos à disposição para a personalização dependem de como o seu instalador configurou Classe100 X16E (ver [Programação teclas programáveis](#)).



1. Tocar para renomear o objeto.
2. Tocar para visualizar o objeto na Página inicial.
3. Tocar para efetivar a configuração regressar à Página inicial.

*A* Objetos de vídeo-intercomunicação..


*B* Teclas programáveis.

### Definir o Wi-Fi vídeo-intercomunicador

Nesta seção é possível configurar a conexão Wi-Fi do seu Classe100 X16E com a rede Wi-Fi de casa. Poderá utilizar este procedimento para:

- redefinir a conexão para outra rede (ex. Substituição do encaminhador)
- redefinir a conexão para a rede de casa por trocar a palavra-passe (ex. nova palavra-passe de rede).


Ao entrar na seção aparece um tutorial para o orientar no procedimento



1. A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã.




2. Regular o joystick para seleccionar a página de programações.



3. Premir o joystick para entrar na página.



4. Regular o joystick para seleccionar a página Resetar



5. Premir o joystick para reiniciar a rede Wi-Fi e conectar o Classe100 X16E com outra rede, ou com a mesma rede por modificar a palavra-passe.



6. Regular o joystick para baixo para seleccionar o ícone de confirmação.



7. Carregar no joystick para confirmar.

Agora o dispositivo não está mais conectado à rede Wi-Fi e a página mostra o código-QR para criar uma nova conexão.



8. Tocar para continuar.




9. Capturar o código-QR com o smartphone e continuar o procedimento como ilustrado no parágrafo [Associação do dispositivo no ponto 12.](#)

### Reiniciar o vídeo-intercomunicador


Nesta seção é possível efetuar a reinicialização do Classe100 X16E, no fim do procedimento:

- todas as contas (associação conta ao Classe100 X16E) serão eliminadas;
- será eliminada a conexão do Classe100 X16E à rede Wi-Fi;
- serão eliminadas as personalizações na Página inicial definidas pela app;
- a configuração do equipamento será mantida para o funcionamento correcto do Classe100 X16E.



1. Tocar aqui para iniciar o procedimento.


Aparece um tutorial para o orientar no procedimento



1. A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã.



2. Regular o joystick para seleccionar a página de programações.



3. Premir o joystick para entrar na página.



4. Regular o joystick para seleccionar a página Resetar do dispositivo.



5. Carregar no joystick para reinicializar o Classe100 X16E



6. Regular o joystick para baixo para seleccionar o ícone de confirmação.



7. Carregar no joystick para confirmar.



8. Premi para efetuar o teste.

No fim do procedimento aparece a página de autenticação.

Puoi Poderá utilizar o seu Classe100 X16E nas funções que não exigem a [associação](#) com a app Door Entry CLASSE100X.



### Selecionar o som da App

Nesta secção poderá seleccionar o toque de chamada a associar à App Door Entry CLASSE100X.



*A Definir o som predefinida que corresponde ao ativo no seu smartphone)*

*B Desativar o som*


1. Tocar para seleccionar o som entre os disponíveis no Classe100 X16E

## Conta

A conta é comum às app dos dispositivos conectados Legrand/BTicino.

**Nota:** as modificações aos parâmetros desta secção serão indicadas em todos os dispositivos com apps instaladas que utilizam a conta Legrand.

Nesta secção pode visualizar e modificar os dados da sua e/ou cancelá-los. Poderá também gerir as apps de parceiro.



1. Tocar aqui a fim de abrir a secção Configurações da conta

A Permite abrir a secção **Configurações**

B **Cancele a sua conta**

## Configurações da conta

Nesta secção pode modificar os vários parâmetros relativos à sua conta Legrand.



A Login/ endereço de e-mail da conta

B Mostra/modifica os vários **dados de registo** da sua conta Legrand

C Modifica alguns **parâmetros relativos à segurança** da sua conta como palavra-passe e desconexão de todos os dispositivos

D Gere as suas **autorizações** às comunicações e outros relativos aos seus dados pessoais

E Mostra os **termos e condições dos contratos** relativos às App Legrand que está a utilizar

F Gere as **Apps de parceiro** às quais a sua conta está conectada (por ex. Google Home etc)

### Dados pessoais

Nesta secção poderá modificar alguns dados da conta que atualmente gere o dispositivo, ou substituí-la por outra conta Legrand registada.




A Nome/Apelido da conta, tocar para modificar e tocar a tecla confirmar

B País de residência

C Conta atual

D Idioma de comunicação


Email (trocar conta de gestão do dispositivo)



1. Inserir as credenciais (e-mail e palavra-passe) da nova conta Legrand registada, que deseja utilizar para gerir o dispositivo

2. Tocar aqui para confirmar


## Idioma



1. Tocar para modificar o idioma com o qual a App irá enviar-lhe comunicações, como e-mails etc.
2. Seleccionar o idioma
3. Tocar para concluir
4. Tocar aqui para confirmar


## Segurança

Nesta secção pode modificar a palavra-passe da sua conta e desconectá-la de todos os dispositivos. A desconexão da sua conta de todos os dispositivos é útil em caso de perda ou furto de um desses.




- A Efetuar o procedimento a fim de modificar a palavra-passe  
 B Desconectar de todos os dispositivos

### Alterar a palavra-passe




1. Carregar para alterar a palavra-passe
2. Introduzir a palavra-passe atual
3. Tocar para continuar
4. Inserir a nova palavra-passe deve ter os seguintes requisitos:
  - ao menos 8 caracteres;
  - ao menos uma letra minúscula (por ex. a);
  - ao menos uma letra maiúscula (por ex. A);
  - ao menos um número (por ex. 1);
  - ao menos um caractere especial (por ex. \$);
5. Tocar aqui para confirmar


### Desligar de todos os dispositivos



1. Tocar para ativar o procedimento.  
Para desconectar a sua conta de todos os dispositivos, é necessário modificar a palavra-passe ativa.
  2. Inserir o endereço de e-mail ao qual, o sistema enviará um código de verificação
  3. Tocar para confirmar o envio do código de verificação
- Depois de ter confirmado, o sistema enviará ao e-mail um código de verificação



4. Inserir o código de verificação que lhe enviado por e-mail
5. Tocar aqui para confirmar



6. Inserir a nova palavra-passe
7. Inserir-la novamente para confirmar
8. Tocar para continuar

Agora a sua conta está desconnectada de todos os dispositivos ao qual estava associada.

## Autorizações

Nesta secção poder habilitar a receção de comunicações de Legrand e a partilha dos dados de utilização da App.



1. Tocar para habilitar as comunicações
2. Tocar para habilitar a partilha dos dados.

## Informações legais


Nesta secção poderá visualizar, para cada App à qual está associada a sua conta Legrand, os termos e condições de utilização e o aviso sobre a privacidade.



1. Tocar aqui para visualizar Termos e condições
2. Tocar para visualizar o aviso de privacidade

### ***Apps de parceiro***

Nesta secção pode visualizar todas os terceiros aos quais concedeu os direitos para poder operar nos seus dispositivos conectados. (por ex Homekit, Google home etc)




1. Tocar para tirar o acesso a sites ou Apps a alguns dados da sua conta

A *Mostra mais informações relativas ao acesso à sua instalação por parte das Apps de parceiro.*

### Eliminar a conta

Nesta seção pode eliminar de maneira definitiva a sua conta Legrand e, assim, não poderá utilizar as aplicações às quais estava associada.

**Nota:** ao eliminar a conta perderá também todos os dados associados à aplicações.




1. Introduzir a palavra-passe
2. Tocar aqui para cancelar a conta.
3. Tocar aqui para confirmar
4. No fim do procedimento aparece a página de autenticação a partir da qual pode iniciar um novo registo.

### Câmaras de vídeo NETATMO


Nesta secção pode conectar à App Door Entry CLASSE100X, as câmaras de vídeo NETATMO presentes no seu sistema.

Assim poderá visualizar as câmaras de vídeo tanto **desde o dispositivo** como **desde a App** e desfrutar a **função Presença** do sistema de controlo Netatmo.




A primeira vez que abre a App, aparece uma bandeira que permite iniciar o procedimento para conectar uma câmara de vídeo netatmo à App Door Entry CLASSE100X. Em seguida, a bandeira desaparece e é substituída por um item do menu

1. Tocar para adicionar uma câmara vídeo




O ecrã mostra as câmaras de vídeo da oferta Netatmo

2. Carregar para iniciar o procedimento.
3. Inserir as credenciais da sua conta Netatmo
4. Tocar para continuar
5. Tocar para confirmar, agora desde o dispositivo poderá visualizar as câmaras de vídeo Netatmo



6. Selecionar a casa cujas câmaras de vídeo deseja visualizar na página inicial.
7. Tocar para continuar
8. Agora na página inicial poderá visualizar também as câmaras de vídeo NETATMO da casa selecionada anteriormente.

Ao ver uma câmara de vídeo de 2 fios qualquer ou Netatmo está disponível a função "Presença" que permite conhecer quem está na habitação.



Após a primeira associação ao tocar o item Câmaras de vídeos Netatmo no menu ocultável, aparece a página de gestão.

9. Tocar para visualizar a página
- A página mostra as casas onde estão instaladas as câmaras de vídeo Netatmo
10. Tocar para modificar a casa cujas câmaras de vídeo quer visualizar
  11. Tocar para desconectar a conta Netatmo, a App regressará à condição do ponto 1, repetir o procedimento para conectar as câmaras de vídeo



BTicino SpA  
Viale Borri, 231  
21100 Varese  
[www.bticino.com](http://www.bticino.com)

---