




Classe100 X16E

دليل المستخدم والتركيب




المحتويات

| | |
|----|--|
| ٤ | دليل سريع |
| ٤ | الرد على مكالمة |
| ٦ | التشغيل التلقائي وتميرير الكاميرا |
| ٨ | الاتصال بغرفة أو شقة أخرى (الاتصال الداخلي) |
| ١٠ | معلومات عامة |
| ١٠ | التحذيرات والتوصيات |
| ١١ | تنبيهات وحقوق المستهلك |
| ١٢ | المظهر من الأمام |
| ١٢ | مفاتيح الوظائف ووضع مصابيح الليد |
| ١٤ | المظهر من الخلف |
| ١٥ | التركيب |
| ١٥ | بيانات الأبعاد وارتفاعات التركيب الموصى بها |
| ١٥ | التثبيت على الجدار |
| ١٧ | التركيب على قواعد سطح الطاولة 344692 (اختياري) |
| ١٩ | التهيئة |
| ٢٠ | برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة |
| ٢٧ | الاستخدام من الجهاز |
| ٢٧ | الوظائف |
| ٢٧ | الرد على مكالمة |
| ٢٩ | الاتصال بغرفة أو شقة أخرى (الاتصال الداخلي) |
| ٣١ | PE أو الكاميرات مباشرة التشغيل التلقائي |
| ٣٣ | كاميرات فيديو نيتاتمو "NETATMO" |
| ٣٦ | فتح قفل الباب |
| ٣٧ | التصفح |
| ٣٨ | خدمات |
| ٣٨ | Teleloop (فقط البند 344682) |
| ٣٩ | حالة الباب |
| ٤٠ | الاستوديو الاحترافي (مكتب) |
| ٤١ | قفل الباب الآمن |
| ٤٢ | تعديلات الجهاز والإعدادات |
| ٤٢ | استخدام عصا التحكم |
| ٤٣ | تعديلات وإعدادات الواي فاي |
| ٥٤ | الإعدادات |
| ٥٧ | الاستخدام عن بعد |
| ٥٧ | إقران Classe100 X16E بتطبيق Home+Security |

دليل سريع

الرد على مكالمة



١. المس للرد على المكالمة.

٢. إذا لزم الأمر، أثناء المكالمة، اضغط على عصا التحكم لعرض أيقونات ضبط إعدادات الصوت \ الفيديو.




٣. حرك عصا التحكم لأعلى \ لأسفل لتحديد نوع الإعدادات التي تريد تعديل قيمتها (انظر الجدول التالي) بين:

- مستوى صوت السماعة (الإعدادات التي يمكن ضبطها فقط مع الصوت النشط):


- سطوع الصورة:

- تباين الصورة:

- لون الصورة.




٤. المس لفتح القفل الرئيسي لباب لوحة المدخل




٥. المس لإنهاء المكالمة.

التشغيل التلقائي وتميرير الكاميرا




١. المس لعرض لوحات المدخل أو الكاميرات في نظامك.



٢. إذا لزم الأمر، المس لتنشيط الاتصالات الصوتية


٣. المس لعرض لوحة مدخل أو كاميرا أخرى (باستخدام خدمة التميرير). يضيء المفتاح عند التبديل من كاميرا إلى أخرى .

ملحوظة: يمكن أيضًا التبديل من كاميرا إلى أخرى دون تفعيل الصوت.




٤. المس لإنهاء وضع عرض الكاميرا، أو انتظر حتى يتوقف وقت التبديل التلقائي.

الاتصال بغرفة أو شقة أخرى (الاتصال الداخلي)




١. على سبيل المثال. المس المفتاح • القابل للبرمجة لتفعيل الاتصال مع الوحدة الداخلية (على سبيل المثال التهيئة الموضحة بالنقطة 2)

ملحوظة: يتم ضبط المفتاح للبرمجة لاستخدامه في الاتصال بوحدة داخلية معينة بواسطة القوائم بالتنبيت (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#)).



بيضاء المفتاح (i) للإشارة إلى أن المكالمات نشطة.



عندما ترد الوحدة الداخلية، يبدأ المفتاح في الوميض. المسه لإنهاء المكالمة أو إجراء اتصال مع الوحدة الداخلية.

ملحوظة: إذا تم تلقي مكالمة أثناء المحادثة من لوحة المدخل، تتم مقاطعة المحادثة من أجل الرد على مكالمة لوحة المدخل.

معلومات عامة

يجب توصيل وحدة الفيديو الداخلية Classe100 X16E بشبكة الواي فاي "Wi-Fi" مع الميزات التالية:

- IEEE 802.11 b/g/n (نطاق 2.4 جيج هرتز)

- طرق التشفير والتوثيق المدعومة:

- شبكات OPEN WPA-PSK

- TKIP WPA2-PSK المدرجة

- تضمين AES WEP 64 بت (رموز 5 ASCII أو 10 رموز سداسية عشرية)

- WEP 128 بت (رموز 13 ASCII أو 26 رموز سداسية عشرية)

- مصادقة WPS (مدعومة لـ WPA2-PSK)

التحذيرات والتوصيات

من المهم قراءة هذا الدليل بعناية قبل متابعة التثبيت. يصبح الضمان باطلاً تلقائياً في حالة الإهمال والاستخدام غير السليم والعبث من قبل أفراد غير مصرح لهم. يجب تثبيت الوحدة الداخلية للفيديو Classe100 X16E في الأماكن الداخلية فقط: يجب ألا تتعرض لقطرات الماء أو البقع؛ يجب استخدامها فقط على الأنظمة الرقمية BTicino 2 WIRES.

ملاحظة: يشتمل هذا الجهاز على برنامج مفتوح المصدر. للحصول على معلومات التراخيص والبرامج، قم بتوصيل الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows أو Linux بالجهاز عبر منفذ mini-USB.

ملحوظة: هناك حاجة إلى خدمة الواي فاي المحلية مع الوصول إلى الإنترنت للاتصال بين الوحدة الداخلية للفيديو Classe100 X16E والهاتف الذكي. لاستخدام الخدمة، يجب على العميل الحصول على المعدات الفنية التي تتيح الوصول إلى الإنترنت، على أساس اتفاق أبرمه العميل نفسه مع مزود خدمة الإنترنت. لا تلعب شركة بتشينو "BTicino" أي دور في هذا. يجب على العميل تثبيت تطبيق Home + Security على هاتفه الذكي حتى يتمكن من استخدام بعض الخدمات التي توفرها بتشينو "BTicino" كإضافات إلى الوظائف الأساسية العادية لجهاز Classe100 X16E. تتطلب الخدمات المقدمة عن طريق التطبيق القدرة على التفاعل مع Classe100 X16E عن بعد وعبر الإنترنت. في هذه الحالات، قد يعتمد التكامل والعمل الجيد بين جهاز Classe100 X16E والتطبيق على:

- (أ) جودة إشارة الواي فاي؛

- (ب) نوع عقد الوصول إلى الإنترنت المنزلي؛

- (ج) نوع عقد البيانات على الهاتف الذكي؛

- (د) تكوين جهاز التوجيه.

عندما لا يتوافق أحد هذه العناصر الأربعة مع المواصفات المطلوبة لتشغيل المنتج، لا تتحمل شركة بتشينو "BTicino" أي مسؤولية عن أي أخطاء. قد يتم التأثير سلباً على تشغيل تطبيق Home + Security

مع إيقاف تشغيل الشاشة (الخلفية) من خلال التطبيقات المثبتة على الهاتف الذكي والتي:

- تحسن استخدام البطارية وتوفير الطاقة؛

- تحمي الجهاز (برامج مكافحة الفيروسات أو برامج مماثلة)

المنتج في الواقع يدعم نظام نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. لذلك يجب عليك التأكد أن عقد شبكة بيانات الهاتف الذكي الخاص بك لا يحظره. نود أن نعلمك أن الخدمة التي تقدمها بتشينو "BTicino" عن طريق الاستخدام عن بعد عبر التطبيق تنطوي على استخدام البيانات. تعتمد التكلفة المرتبطة باستخدام البيانات على نوع العقد الذي أبرمه العميل مع مزود خدمة الإنترنت الخاص به، وتقع المسؤولية على عاتق العميل وحده.

تنبيهات وحقوق المستهلك

يُرجى قراءتها بعناية قبل الاستخدام والحفاظ عليها لتكون مرجعاً في المستقبل



ممنوع لمس الوحدات بأيدي مُبللة.
ممنوع استخدام منظفات سائلة أو أيروسول.
ممنوع سدّ فتحات التهوية.
ممنوع إدخال تعديلات بالأجهزة.
ممنوع إزالة أجزاء الحماية عن الأجهزة.
ممنوع تعريض الوحدة إلى قطرات أو رذاذ المياه.
ممنوع تركيب الوحدات على مقربة من مصادر الحرارة/ البرودة.
ممنوع تركيب الوحدات على مقربة من غازات ضارة وأتربة.
ممنوع تثبيت الوحدات على أسطح غير مناسبة.



خطر الصدمة الكهربائية




خطر سقوط الأجهزة لأن السطح الذي تم تثبيته ينهار أو التثبيت غير مناسب
قم بفصل مصدر الطاقة قبل إجراء أي عمل على النظام
يمكن أن يتسبب التشغيل عن بعد في حدوث أضرار للأشخاص والأشياء.



تنبيه: يجب أن تتم عمليات التركيب، الإعداد، التشغيل، والصيانة حصراً بواسطة موظفين مؤهلين
تحقق من أن التركيب بالحائط قد تم بشكل صحيح وفقاً لتعليمات التركيب.
تحقق من أن تركيب الوحدة متوافق مع اللوائح السارية.
قم بتوصيل كابلات التغذية وفقاً للإرشادات.
بالنسبة لعمليات توسع المنظومة، استخدم فقط العناصر المُنتشار إليها في المواصفات الفنية



المظهر من الأمام



١. شاشة مقاس 5 بوصات (9 : 16)
٢. مكبر صوت
٣. تحريك باللمس للستائر
٤. ميكروفون.

مفاتيح الوظائف ووضع مصابيح الليد
ملحوظة: عند الضغط عليه، تضيء المفاتيح وتصدر "صوتًا" (يمكن إلغاء تنشيطه باستخدام الإجراء).
ملحوظة: يمكن أن يستمر إجراء تهيئة الجهاز لمدة دقيقتين.

| الرمز | المعنى |
|-------|--|
| | مصباح الليد للإشارة لإشعار الواي فاي: عند إيقاف تشغيله، يتم تعطيل الواي فاي أو العمل بشكل صحيح. عندما يومض باللون الأحمر، فهذا يشير إلى أن شبكة الواي فاي نشطة ولكنها غير متصلة بشبكة. |
| | عندما يكون باللون الأخضر وثابت، يقوم Classe100 X16E بتبادل البيانات مع تطبيق Home + Security APP (استدعاء لوحة المدخل \ تشغيل التبديل التلقائي \ الاتصال بالمنزل) |
| | مصباح الليد لإشعار إلغاء الجرس: عندما يكون يومض باللون الأحمر، فهذا يعني أن نغمة الاتصال معطلة. |
| | مفاتيح اللمس القابلة للبرمجة * استخدم هذه المفاتيح لإجراء مكالمات الاتصال الداخلي، وقم بتنشيط ألواح المدخل وأقفال الأبواب. تعتمد الوظائف التي يمكن إنهائها على التهيئة المحددة بواسطة القائمة بالتهيئة (انظر برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة). |
| | مفتاح لمس لفتح قفل الباب * أثناء الاتصال بلوحة مدخل، استخدم هذا المفتاح لفتح قفل باب لوحة المدخل تلك، وعندما يكون خاملاً، يقوم المفتاح نفسه بفتح قفل باب لوحة المدخل المرتبطة. عندما يومض باللون الأبيض، فهذا يعني أن وظيفة الاستديو المهني نشطة. |
| | مفتاح اللمس لتفعيل لوحة المدخل \ التمرير هذا المفتاح له وظيفتان: يمكن استخدامه لتشغيل كاميرا لوحة المدخل المرتبطة، وللنصف عبر الكاميرات المتصلة و \ أو لوحات المدخل. |

مفتاح تعطيل الاتصال

استخدم هذا المفتاح للرد على مكالمة: عند الرد على مكالمة. يتم تشغيله باللون الأحمر: عند إنهاء المكالمة. يتم إيقافه.



مفتاح لمس لضوء الدرج

استخدم هذا المفتاح لتشغيل ضوء الدرج




مفتاح تمكين الاتصال

استخدم هذا المفتاح للرد على أي مكالمة: عند الرد على مكالمة. يبدأ المفتاح في الوميض. وبمجرد الرد على المكالمة ينطفأ الضوء.



* في حالة وميض مصابيح الليد البيضاء عند الضغط عليها. تكون خدمة "قفل الباب الآمن" نشطة ويتم إلغاء تنشيط المفتاح.

المظهر من الخلف



١. مقبس يو أس بي "USB" صغير لتحديث البرنامج الثابت للجهاز
٢. مفتاح متناهي الصغر للتشغيل \ الإيقاف "OFF / ON" لخدمة "قفل الباب الآمن"
 = ON
 ملحوظة: لتفعيل الخدمة مع جهاز غير متصل بالطاقة
٣. مقبس مكون
٤. إنهاء خط المفتاح متناهي الصغر للتشغيل \ الإيقاف "OFF / ON"
٥. المفتاح متناهي الصغر للتشغيل \ الإيقاف "OFF / ON" لتمكين امدادات الطاقة الإضافية
٦. 2 مشابك توصيل Wires SCS / BUS
٧. مشابك لتوصيل مكالمة خارجية لزر الضغط الأرضي $\overset{\ominus}{\ominus}$
٨. مشابك لتوصيل جرس إضافي (1 - 5M)، يجب أن يكون التوصيل نقطة - نقطة على مشابك الأجراس الإضافية
٩. مشابك إضافية لإمداد الطاقة (2-1)
١٠. عصا التحكم لإجراء التعديلات والبرمجة



التركيب

تحذير: يجب إجراء التثبيت والتهيئة وبدء التشغيل والصيانة بشكل حصري بواسطة موظفين مؤهلين.





بيانات الأبعاد وارتفاعات التركيب الموصى بها

الارتفاع الموصى به. ما لم يتم تحديد لوائح مختلفة.








التثبيت على الجدار






التركيب على قواعد سطح الطاولة 344692 (اختياري)





التهيئة

يجب تهيئة الجهاز مادريًا فقط.



N - رقم الوحدة الداخلية

تقوم مكونات التهيئة المتصلة بمقابس N بالجهاز بتعيين رقم تعريف داخل النظام لكل وحدة فيديو داخلية. يجب تهيئة الوحدات الداخلية بالترتيب التدريجي. يجب تهيئة الوحدات الداخلية ذات الاتصال الموازي (بحد أقصى 3 داخل الشقوق دون البند 346850) باستخدام نفس مكون التهيئة N. بالتوازي مع الوحدة الداخلية للفيديو الرئيسي. قد يتم تثبيت وحدات داخلية إضافية و ١ أو وحدات داخلية للفيديو و ١ أو نغمات الرنين.

P - اقتران لوحة المدخل

تحدد مكونات التهيئة المتصلة بمقابس P لتوصيل الجهاز EP المرتبط. وهو أول لوحة مدخل تعمل ذاتيًا عند الضغط على زر الضغط في المرة الأولى. وكذلك يتم تنشيط قفل الباب عند الضغط على زر الضغط لفعل الباب أثناء الضغط على زر قفل الباب عندما تكون وحدة الفيديو الداخلية غير نشطة.

M - وضع التشغيل

تقوم مكونات التهيئة المتصلة بمقابس M بالجهاز بتعيين أوضاع التشغيل إلى المفاتيح الأربعة القابلة للبرمجة (0, 1, 2, 3). بناءً على مؤشرات جدول **برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة**. يمكنهم أيضًا تمكين وظائف خاصة تنطوي على تنشيط الاستوديو الاحترافي ووظائف التصفح. بشكل فردي أو في نفس الوقت، بالإضافة إلى الوظائف المبرمجة بالفعل للمفتاح.

مثال

| وظائف خاصة | | | |
|------------|-----------------|----------------------------|--------|
| مفتاح | الاتصال الداخلي | الاستوديو الاحترافي (مكتب) | التصفح |
| 00 | ✓ | X | X |
| 20 | ✓ | ✓ | X |
| 40 | ✓ | X | ✓ |
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ |

برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة


تم تجهيز Classe100 X16E بمفاتيح تؤدي وظائف محددة وفقاً لمكون التهيئة المتصل بمقبس M.

| الوضع | المفتاح | الخدمة | ملاحظات |
|--------|---------|--|---|
| M = 00 | ● | الاتصال الداخلي يرسل المكالمات إلى جميع الهواتف التي تحمل نفس العنوان |  |
| | ● ● | تفعيل EP (تم تهيئته باستخدام P + 1) مباشرة دون اتصال أو تنشيط المشغل 346210 (تم التهيئة باستخدام P + 1 و MOD = 9) | |
| | ● ● ● | فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1) | |
| | ● ● ● ● | فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2) | |
| M = 20 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي | |
| M = 40 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح | |
| M = 80 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي + المتصفح | |
| M = 01 | ● | الاتصال الداخلي يرسل المكالمات إلى جميع الهواتف التي تحمل نفس العنوان |  |
| | ● ● | الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة ذات واجهة الشقة |  |
| | ● ● ● | تفعيل EP (تم تهيئته باستخدام P + 1) مباشرة دون اتصال أو تنشيط المشغل 346210 (تم التهيئة باستخدام P + 1 و MOD = 9) | |
| | ● ● ● ● | فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1) | |
| M = 21 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي | |
| M = 41 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح | |
| M = 81 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي + المتصفح | |

| الوضع | المفتاح | الخدمة | ملاحظات |
|--------|---------|--|---------|
| M = 02 | ● | الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة | |
| | ● ● | الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة | |
| | ● ● ● | فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P+1). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P+1 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P+1) | |
| | ● ● ● | فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P+2). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P+2 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P+2) | |
| M = 22 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي | |
| M = 42 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح | |
| M = 82 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي + المتصفح | |

| الوضع | المفتاح | الخدمة | ملاحظات |
|--------|---------|--|---------|
| M = 03 | ● | الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة | |
| | ● ● | الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة | |
| | ● ● ● | الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة | |
| | ● ● ● ● | الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة | |
| M = 23 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي | |
| M = 43 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح | |
| M = 83 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي + المتصفح | |

| ملاحظات | الخدمة | المفتاح | الوضع |
|---------|--------|---|--------|
| | | | M = 04 |
| | | ● تفعيل EP (تم تهيئته باستخدام P + 1) مباشرة دون اتصال أو تنشيط المشغل 346210 (تم التهيئة باستخدام P + 1 و MOD = 9) | |
| | | ● ● الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850، أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة | |
| | | ● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1)، مباشرة دون اتصال، أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5)، أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1) | |
| | | ● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2)، مباشرة دون اتصال، أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5)، أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2) | |
| | | M = 24 الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي | |
| | | M = 44 الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح | |
| | | M = 84 الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي + المتصفح | |
| | | M = 05 | |
| | | ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1)، مباشرة دون اتصال، أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5)، أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1) | |
| | | ● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2)، مباشرة دون اتصال، أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5)، أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2) | |
| | | ● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1)، مباشرة دون اتصال، أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5)، أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1) | |
| | | ● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2)، مباشرة دون اتصال، أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5)، أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2) | |
| | | M = 25 الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي | |
| | | M = 45 الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح | |
| | | M = 85 الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي + المتصفح | |



| ملاحظات | الخدمة | المفتاح | الوضع |
|---------|--------|--|--------|
| | | | M = 06 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● "الاتصال الداخلي المحدد مسبقاً" وظيفة مع الاتصال البيني إلى سماعة الهاتف التي تم تهيئتها باستخدام N = 1. يمكن من خلال أجهزة النظام إرسال مكالمات اتصال داخلي إلى الهاتف الذي تم تهيئته باستخدام N = 1. يمكن للوحدة الداخلية التي تم تهيئتها باستخدام N = 1 أن تستقبل مكالمات الاتصال الداخلي. ولكنها غير قادرة على إرسالها | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● ● الاتصال الداخلي يرسل المكالمات إلى جميع الهواتف التي تحمل نفس العنوان | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1) | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2) | |
| | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي | M = 26 |
| | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح | M = 46 |
| | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي + المتصفح | M = 86 |



| الوضع | المفتاح | الخدمة | ملاحظات |
|--------|---------|--|---|
| M = 10 | ● | الاتصال الداخلي العام. يقوم بإرسال الاتصال إلى جميع أجهزة الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850، أو الاتصال الداخلي إلى جميع أجهزة الشقة في الأنظمة دون واجهة الشقة 346850: | |
| | ● ● | تفعيل EP (تم تهيئته باستخدام P + 1) مباشرة دون اتصال أو تنشيط المشغل 346210 (تم التهيئة باستخدام P + 1 و MOD = 9) | |
| | ● ● ● | فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1) | |
| | ● ● ● | فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2) | |
| M = 30 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي | |
| M = 40 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح | |
| M = 50 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي + المتصفح | |
| M = 12 | ● | الاتصال الداخلي بين الشقق أنظمة "Xin" مع واجهة شقة 346850 |  |
| | ● ● | الاتصال الداخلي بين الشقق الأنظمة مع واجهة شقة 346850 |  |
| | ● ● ● | فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1) | |
| | ● ● ● | فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2) | |
| M = 32 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي | |
| M = 52 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح | |
| M = 92 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي + المتصفح | |

| الوضع | المفتاح | الخدمة | ملاحظات |
|--------|---------|---|---|
| M = 13 | ● | الاتصال الداخلي بين الشقق الأنظمة مع واجهة شقة 346850 |  |
| | ● ● | الاتصال الداخلي بين الشقق الأنظمة مع واجهة شقة 346850 |  |
| | ● ● ● | الاتصال الداخلي بين الشقق الأنظمة مع واجهة شقة 346850 |  |
| | ● ● ● ● | الاتصال الداخلي بين الشقق الأنظمة مع واجهة شقة 346850 |  |
| M = 33 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي | |
| M = 53 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح | |
| M = 93 | | الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي + المتصفح | |

الاستخدام من الجهاز

ملحوظة: قد تختلف الخلفية والرموز المعروضة عن تلك الموجودة على الجهاز.

الوظائف

[كاميرات فيديو نيتاتمو "NETATMO"](#)

[الاتصال بغرفة أو شقة أخرى](#)

[فتح قفل الباب](#)

[\(الاتصال الداخلي\)](#)

[التصفح](#)


[PE أو الكاميرات مباشرة التشغيل التلقائي](#)

الرد على مكالمة


بعد المكالمة ووفقاً لنوع المتصل. تعرض الشاشة معلومات متنوعة:

| مصدر المكالمة | شاشة العرض |
|-----------------------|---|
| وحدة الصوت الخارجية |  |
| وحدة الفيديو الخارجية | صورة مأخوذة من الوحدة الخارجية |
| وحدات داخلية (إنتركم) |  |
| هاتف ذكي |  |

يوضح الإجراء أدناه الاتصال من وحدة الفيديو الخارجية




1. إذا لزم الأمر، اضغط أثناء المكالمة على عصا التحكم لعرض قائمة ضبط الصورة والصوت \ السطوع \ التباين \ اللون (انظر [تعديل إعدادات الصوت \ الفيديو](#)).




٢. المس للرد على المكالمة. إغلاق مصباح الليد. لإنهاء المكالمة المس المفتاح (أ). ولفتح قفل باب لوحة المدخل المس المفتاح (ب).

الاتصال بغرفة أو شقة أخرى (الاتصال الداخلي)

يمكن استخدام هذا القسم للتواصل مع وحدات الصوت ١ الفيديو الداخلية الأخرى المثبتة في منزلك. أو في شقق أخرى. يتم ضبط المفتاح القابل للبرمجة لاستخدامه في الاتصال بوحدة داخلية معينة بواسطة القائم بالتنصيب (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#)).



١. على سبيل المثال. المس المفتاح ●● القابل للبرمجة لتفعيل الاتصال مع الوحدة الداخلية (على سبيل المثال التهيئة الموضحة بالنقطة 2)




يضئ المفتاح (أ) للإشارة إلى أن المكالمات نشطة. تعرض الشاشة معرف الوحدة الداخلية المسمى (ب).



عندما ترد الوحدة الداخلية، يبدأ المفتاح في الوميض، تواصل مع الوحدة الداخلية . أو المس لإغلاق المكالمة.
ملحوظة: إذا تم تلقي مكالمة أثناء المحادثة من لوحة المدخل، تتم مقاطعة المحادثة من أجل الرد على مكالمة لوحة المدخل.

PE أو الكاميرات مباشرة التشغيل التلقائي

باستخدام مفتاح التشغيل التلقائي. من الممكن عرض كاميرا لوحة المدخل الرئيسية والتصفح عبر الكاميرات \ لوحات المدخل الأخرى إذا كانت مثبتة باستخدام المفاتيح القابلة للبرمجة. يمكن أيضًا عرض كاميرا أو لوحة مدخل مباشرة يتم ضبط المفتاح القابل للبرمجة لاستخدامه في الاتصال بلوحة مدخل محددة بواسطة القائمة بالتهيئة (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#)).




١. المس لعرض لوحات المدخل أو الكاميرات في نظامك.



٢. إذا لزم الأمر، اضغط أثناء المكالمة على عصا التحكم لعرض قائمة ضبط الصورة والصوت \ السطوع \ التباين \ اللون (انظر [تعديل إعدادات الصوت \ الفيديو](#)).

ومضات (أ) المفاتيح: إذا لزم الأمر، المس هذا المفتاح لتمكين الاتصال الصوتي.




٣. المس لمس لوحة مدخل أو كاميرا أخرى (باستخدام خدمة التمرير) بوضي المفتاح (أ) عند التبديل من كاميرا إلى أخرى. لإنهاء وضع عرض الكاميرا انتظر حتى يتوقف وقت التبديل التلقائي أو اضغط على المفتاح (ب).

ملحوظة: يمكن أيضًا التبديل من كاميرا إلى أخرى دون تفعيل الصوت.

ملاحظة: لا تعد كاميرات فيديو نيتاتمو جزء من وظيفة الوحدة الخارجية، وبالتالي لن يتم عرضها. لعرض كاميرا فيديو نيتاتمو انظر الفقرة **كاميرات فيديو نيتاتمو**


٤. لعرض لوحة مدخل محددة، المس (على سبيل المثال) المفتاح القابل للبرمجة ٥.




كاميرات فيديو نيتاتمو "NETATMO"

في حالة وجود كاميرات فيديو نيتاتمو في منزلك، بعد إقرانها بتطبيق Home + Security، يمكنك استخدامها لإجراء التحكم بالفيديو مباشرةً من Classe100 X16E الخاص بك. إذا تم إقران منازل متعددة بحساب نيتاتمو الخاص بك، ولكل منها كاميرا فيديو أو أكثر، فسيتم عرضها جميعاً في القائمة. على سبيل المثال، من رؤية صور منزلك وأنت على البحر من خلال جهاز Classe100 X16E المثبت في منزلك الرئيسي.


ملاحظة: تظهر هذه الصفحة فقط إذا تم تنشيط عرض كاميرات الفيديو NETATMO في تطبيق Home+Security.




١. من وضع الاستعداد، اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة.




٢. اضغط لعرض كاميرات فيديو نيتاتمو الخاصة بمنزلك.



٣. حرك عصا التحكم لأعلى/الأسفل لتحديد كاميرا الفيديو التي ترغب في عرضها.




٤. المس لتنشيط الكاميرا المطلوبة. (يتم عرض الصورة لمدة ثلاث دقائق).




٥. المس للإبقاء.

فتح قفل الباب

من الممكن فتح قفل باب لوحة المدخل الرئيسي. وذلك باستخدام مفتاح قفل الباب باستخدام المفاتيح القابلة للبرمجة. يمكن أيضًا فتح نظام قفل الباب يتم ضبط المفاتيح القابل للبرمجة للاستخدام في فتح قفل باب محدد أثناء التهيئة بواسطة القائمة بالتنبیت (انظر **برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة**).




١. المس لفتح القفل الرئيسي لباب لوحة المدخل.




٢. لفتح قفل باب محدد. المس (على سبيل المثال) المفاتيح القابل للبرمجة.

التصفح

يمكن استخدام هذه الوظيفة لإرسال رسائل صوتية باستخدام ميكروفون Classe100 X16E عبر مكبرات الصوت في نظام الصوت. يتم تمكين هذه الوظيفة أثناء التهيئة بواسطة القائم بالتنبئ (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#))



١. المس لفتح الاتصال. يضيء المفتاح (أ) للإشارة إلى أن المكالمات نشطة



٢. تشغيل الرسالة.

٣. المس لإنهاء المكالمات.

خدمات

مع أنظمة محددة مسبقًا. يمكنك أيضًا الاستمتاع بمجموعة من الخدمات. مثل:

[حلقة الاستقراء \(فقط البند 344682\)](#)


[حالة الباب](#)

[الاستوديو الاحترافي \(مكتب\)](#)

[قفل الباب الآمن](#)

Teleloop (فقط البند 344682)

تتيح خدمة حلقة الاستقراء "INDUCTIVE LOOP" استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يرتدون أجهزة سمعية مع محدد (T).
قم بتبديل الجهاز الصوتي إلى موضع T. لضمان اقتران مغناطيسي صحيح بين سماعة الهاتف والجهاز الصوتي. نوصي باتخاذ وضع أمام الجهاز. على مسافة 25-35 سم.




ملحوظة: وجود ضوضاء معدنية وخلفية ناتجة عن الأجهزة الكهربائية الإلكترونية (مثل الكمبيوتر) قد يضر بأداء وجودة جهاز التوصيل.

حالة الباب


تشير هذه الخدمة من خلال مصباح الليد لقفل الباب إذا كان باب المدخل مفتوحًا أو مغلقًا. يتم تمكين هذه الخدمة أثناء التهيئة بواسطة القائم بالتنصيب (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#)).

ملحوظة: الخدمة نشطة فقط إذا تطلب النظام ذلك - يلزم وجود أجهزة ملحقة.

ملحوظة: لا يمكن تنشيطه مع خدمة الأستوديو الاحترافي (مكتب).




١. إذا ومض مصباح الليد. يكون باب المدخل مفتوحًا.




٢. إذا كان مصباح الليد مطفأً. يكون باب المدخل مغلقًا.

الأستوديو الاحترافي (مكتب)

عند تلقي مكالمة من لوحة المدخل، تفتح هذه الخدمة تلقائيًا قفل الباب المرتبط دون الحاجة إلى الضغط على مفتاح التحكم في قفل الباب. يمكن تمكين هذه الخدمة أثناء التهيئة بواسطة القائم بالتنصيب (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#)) وتفعيلها باستخدام القائمة المحددة (انظر [تمكين \ تعطيل الأستوديو الاحترافي](#)).



1. إذا كانت هذه الخدمة نشطة، يومض مصباح الليد لقفل الباب.




عند تلقي مكالمة من لوحة المدخل، يتم فتح قفل الباب تلقائيًا.

قفل الباب الآمن

عندما يكون نشطًا، تمنع هذه الخدمة فتح قفل باب المدخل إلا إذا كان الاتصال به نشطًا. لذلك، لا يُسمح بفتح قفل الباب إلا عندما تكون لوحة المدخل والوحدة الداخلية في اتصال صوتي. يتم تمكين هذه الخدمة أثناء التهيئة بواسطة القائم بالتهيئة (انظر [المظهر من الخلف](#)).

ملحوظة: لا يمكن تنشيط هذه الخدمة مع خدمة الأستوديو الاحترافي (مكتب)




عندما تكون هذه الخدمة نشطة، يتم تعطيل مفتاح قفل الباب أو أحد المفاتيح القابلة للبرمجة التي تنشط قفل الباب. ١. في حالة الضغط على أحد عناصر التحكم هذه، يضيء مصباح الليد المقابل، ولكن لا يتم تنفيذ الأمر.

تعديلات الجهاز والإعدادات

باستخدام عصا التحكم، من الممكن إجراء تعديلات (قائمة ضبط و ١ أو ضبط الإعدادات أثناء اتصال الصوت \ الفيديو) والإعدادات (قائمة الإعدادات)

استخدام عصا التحكم


يجب عليك استخدام عصا التحكم على جانب الجهاز للتنقل في القائمة وتحديد الإعدادات.



| الرمز | الإجراءات الواجب تنفيذها | الخدمة |
|--|---|----------------------------------|
|  | اضغط | تأكيد \ الوصول إلى وضع التعديلات |
|  < 5 ثواني | اضغط باستمرار لأكثر من 5 ثوانٍ | الوصول إلى وضع الإعدادات |
|  | حرك عصا التحكم للأعلى (عند تحريرها، تعود إلى الوضع المركزي) | الصفحة السابقة \ زيادة المستوى |
|  | حرك عصا التحكم للأسفل (عند تحريرها، تعود إلى الوضع المركزي) | الصفحة التالية \ خفض المستوى |

تعديلات وإعدادات الواي فاي

قائمة تعديلات وإعدادات الواي فاي



من وضع الاستعداد، اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة




حرك عصا التحكم لأعلى \ لأسفل لتحديد الصفحة بين:


يمكنك تنزيل تطبيق Home + Security من المتاجر.

تختفي الصفحة بعد أول اقتران مع التطبيق:


ملاحظة: تمثل الصورة الجهاز مع تمكين جميع الوظائف، قد تختلف الخلفية والأيقونات الموضحة عن تلك الموجودة على الجهاز.




عرض كاميرات فيديو نيتاتمو




ضبط مستوى صوت النغمة.




قم بتنشيط \ إلغاء تنشيط وظيفة الاستوديو الاحترافي- المكتب.



صفحة إعدادات الواي فاي. حيث من الممكن تمكين \ تعطيل \ إعادة ضبط الواي فاي. قم بإجراء أول اقتران بالتطبيق وإعادة ضبط الجهاز.




معلومات الجهاز.




الخروج من القائمة.

تعديل مستوى صوت النغمة


من وضع الاستعداد، اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة واختر الصفحة المقابلة.




١ اضغط على عصا التحكم لضبط مستوى الصوت. يتم تشغيل نغمة الرنين على مستوى الصوت المحدد.





٢ حرك عصا التحكم لأعلى
١ لأسفل لتحديد مستوى الصوت (1-8).



٣ اضغط على عصا التحكم لتأكيد الإعداد أو انتظر المهلة.



٤ حرك عصا التحكم لأعلى
١ لأسفل لاختيار إعداد آخر أو الصفحة الأخيرة للخروج.



يتوافق المستوى الأدنى مع استبعاد نغمة الرنين. يومض مصباح الليد المقابل باللون الأحمر.


قم بتنشيط \ إلغاء تنشيط وظيفة الأستوديو الاحترافي - المكتب.

عند تلقي مكالمة من لوحة المدخل، تنشيط هذه الوظيفة تلقائيًا قفل الباب المرتبط دون الحاجة إلى الضغط على مفتاح التحكم في قفل الباب.

لتمكين هذه الوظيفة، يجب تهيئة Classe100 X16E كما هو موضح في **برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة**.

علاوة على ذلك، يجب تمكين الوظيفة على النحو التالي:


من وضع الاستعداد. اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة واختر الصفحة المقابلة



أ إشعار حالة الوظيفة
(ON = ممكّن.
(OFF = معطل).

١ اضغط على عصا التحكم لتغيير الوضع.


ملحوظة: لا يمكن تنشيطه مع قفل الباب الأمان ووظيفة حالة الباب.




٢ حرك عصا التحكم لأعلى
١ للأسفل لاختيار إعداد آخر أو
الصفحة الأخيرة للخروج.

اعدادات الواي فاي

من وضع الاستعداد. اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة واختر الصفحة المقابلة.




اضغط على عصا التحكم لاختيار الصفحة المعنية.



تمكين \ تعطيل شبكة الواي فاي




ملحوظة: لتوصيل الجهاز بشبكة الواي فاي وبالتطبيق. يجب أولاً ربط Classe100 X16E بتطبيق Home + Security



إعادة ضبط شبكة الواي فاي




إعادة ضبط الجهاز




الخروج من القائمة.

تمكين \ تعطيل شبكة الواي فاي
في هذه الصفحة، يمكنك عرض شبكة الواي فاي التي يتصل بها الجهاز وتعطيل الاتصال إذا لزم الأمر.



أ اسم شبكة الواي فاي التي يتصل بها الجهاز:

1 اضغط على عصا التحكم لتعطيل شبكة الواي فاي.



الآن لم تعد شبكة الواي فاي نشطة، ولكن لا يزال الجهاز مصادقاً عليها.


ملحوظة: لفصل شبكة الواي فاي عن الجهاز، يجب **إعادة ضبط** الجهاز باتباع الإجراء المناسب.

إعادة ضبط شبكة الواي فاي


في هذا القسم، يمكنك تغيير شبكة الواي فاي التي يتصل بها الجهاز أو كلمة مرور الشبكة.



1. اضغط على عصا التحكم لإعادة ضبط شبكة الواي فاي.



2. حرك عصا التحكم لأسفل لتحديد رمز التأكيد.



3. اضغط على عصا التحكم للتأكيد.




الآن لم يعد الجهاز متصلاً بشبكة الواي فاي لإعادة توصيل الجهاز بالشبكة نفسها أو بشبكة جديدة. يجب عليك إكمال الإجراء الموجه من تطبيق Home + Security في الإعدادات \ تعيين شبكة الواي فاي لوحدة الفيديو الداخلية.

ملحوظة: إذا لم يكتمل الإجراء، بعد بضع ثوان يتم استعادة الاتصال.

إعادة ضبط الجهاز

يمكن استخدام هذه الصفحة لإعادة ضبط الجهاز.



1. اضغط على عصا التحكم لإعادة ضبط الجهاز.


2. حرك عصا التحكم لأسفل لتحديد رمز التأكيد.

3. اضغط على عصا التحكم للتأكيد.


ملحوظة: سيتم حذف جميع البيانات المتعلقة بالحسابات المرتبطة واتصال الواي فاي.

معلومات الجهاز

من وضع الاستعداد، اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة واختر الصفحة المقابلة.



1. اضغط على عصا التحكم لعرض المعلومات.



أ اسم شبكة الواي فاي التي يتصل بها جهاز Classe 100 X16E.


ب إعدادات الشبكة.

ج نسخة برنامج ثابت.

د عنوان MAC.

هـ قيمة مكون التهيئة (انظر التهيئة).

.حرك عصا التحكم للأسفل لتحديد الأخبار القانونية



تعديلات إعدادات الصوت \ الفيديو (الوظيفة غير متاحة لكاميرات فيديو NETATMO)

أثناء الاتصال بوحدة داخلية أو لوحة مدخل أو عند استخدام وظيفة Call home مع تطبيق Home + Security. يمكن تعديل مستوى صوت السماع و - في حالة اتصال الفيديو - لون الصورة وتباينها ودرجة سطوعها.



١ أثناء أي اتصال. اضغط على عصا التحكم لتعديل الإعدادات



٢ تعرض الصفحة نوع إعدادات (أ) والمستوى المحدد (ب)

حرك عصا التحكم لأعلى \ لأسفل لتحديد نوع الإعدادات التي تريد تعديل قيمتها (انظر الجدول التالي)



| الرمز | نوع الإعدادات |
|---|---|
|  | صوت مكبر الصوت (الإعدادات التي يمكن ضبطها فقط مع الصوت النشط) |
|  | سطوع الصورة |
|  | تباين الصورة |
|  | لون الصورة |




٣ اضغط على عصا التحكم لتعديل المستوى.



٤ حرك عصا التحكم لأعلى أو لأسفل لتحديد المستوى المطلوب.



٥ اضغط على عصا التحكم لتأكيد الإعداد أو انتظر المهلة.




٦ حرك عصا التحكم لأعلى أو لأسفل لاختيار إعدادات أخرى أو الصفحة الأخيرة للخروج.




الإعدادات

قائمة الإعدادات




من وضع الاستعداد. اضغط إلى الأسفل على عصا التحكم لمدة 5 ثواني تقريبًا لتنشيط الشاشة والوصول إلى قائمة الإعدادات




حرك عصا التحكم لأعلى \ لأسفل لتحديد الصفحة بين:

تمكين \ تعطيل صوت المفتاح



ربط نغمة رنين بحدث




الخروج من القائمة

تمكين \ تعطيل صوت المفتاح

تعمل هذه الوظيفة على تمكين \ تعطيل إشارة التنبيه عند الضغط على المفاتيح. يتم تعطيل الوظيفة بشكل افتراضي. لتمكينها اتبع الإجراء التالي:


من وضع الاستعداد. اضغط على الأسفل على عصا التحكم لمدة 5 ثواني للوصول إلى القائمة المتقدمة واختيار الصفحة المقابلة.




ربط نغمة رنين بحدث (مكالمة)

يمكن استخدام هذه الصفحة لتعديل النغمات المرتبطة بأنواع المكالمات المختلفة. يتم تعيين نغمات الرنين التي يتم تشغيلها للمكالمات من EP التي تم تهيئتها باستخدام S = 2 و S = 3 افتراضياً ولا يمكن تغييرها (تحقق من تهيئة لوحة المدخل مع القائم بالتنبيه الخاص بك).


من وضع الاستعداد. اضغط على الأسفل على عصا التحكم لمدة 5 ثواني للوصول إلى القائمة المتقدمة واختيار الصفحة المقابلة.





| نوع المكالمة | الرمز |
|--|-------|
| اختيار نغمة رنين المكالمة من لوحة الدخول الرئيسية | |
| اختيار نغمة رنين المكالمة من لوحة الدخول الثانوية | |
| اختيار نغمة رنين مكالمات الدور الأرضي | |
| اختيار نغمة رنين الاتصال الداخلي | |
| اختيار نغمة الرنين الخارجية للاتصال الداخلي (الواجهة 346850 فقط) | |




٣ اضغط على عصا التحكم للاستمرار




٤ حرك عصا التحكم لأعلى أو لأسفل لتحديد نغمة الرنين المراد إقرانها (يتم تشغيل نغمة الرنين)



٥ اضغط على عصا التحكم للتأكيد أو انتظر المهلة.



٦ حرك عصا التحكم لأعلى أو لأسفل لاختيار مكالمة أخرى أو الصفحة الأخيرة للخروج



الاستخدام عن بعد

إقران Classe100 X16E بتطبيق Home+Security


يمكنك الدمج بين Classe100 X16E with Netatmo باستخدام تطبيق Home + Security المجاني. بعد التسجيل والمصادقة، يجب أن تقوم بالاقتران مع الجهاز؛ في هذه المرحلة، يمكنك:

- الرد على مكالمات البواب الآلي من الوحدات الخارجية؛
- اتصل بالمنزل (قم بإجراء مكالمة إلى Classe100 X16E with Netatmo) ؛
- عرض الصور القادمة من الوحدات الخارجية ومن الكاميرات التلفزيونية؛
- فتح قفل الوحدات الخارجية؛

لتنزيل تطبيق Home + Security (للأجهزة iOS من App Store، وللأجهزة Android من متجر Play store)، امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك الذكي:




لتنتمكن من التحكم في هذه الوظائف عن بُعد، يجب عليك أولاً تنزيل تطبيق Home + Security من المتاجر (للأجهزة iOS من App Store، وللأجهزة Android من متجر Play Store).



١. قم بتنشغيل التطبيق على هاتفك الذكي لقراءة رموز الاستجابة السريعة ثم امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً، أو ابحث عن تطبيق Home + Security في المتاجر.

٢. بعد تنزيل التطبيق، المس لفتحه.



٣. المس لتسجيل الدخول على تطبيق Home + Security (بعد التسجيل مسبقًا).


٤. أدخل بيانات اعتماد تطبيق Home + Security.

٥. المس للمتابعة.

في هذه المرحلة، سيعرض لك النظام مقطعًا تعليميًا لمساعدتك على إقرانه بجهازك.

ملاحظة: قبل بدء الاقتران، تأكد من أن الجهاز متصل بشبكة LAN متصلة بالإنترنت.


٦. المس لتحديد الجهاز.



٧. المس لبدء إجراء الاقتران


ملاحظة: إذا تمت مقاطعة إجراء الاقتران قبل اكتماله، فمن الضروري إعادة ضبط Classe100 X16E باستخدام الإجراء المناسب.

٨. المس للمتابعة، الآن عليك مسح رمز الاستجابة السريعة على الجهاز.




٩. من وضع الاستعداد، اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة.


تظهر هذه الشاشة، مثنيرة إلى أنه لم يتم إقران Classe100 X16E مطلقاً، وستختفي عندما ينجح الإجراء.




١٠. حرك عصا التحكم لأسفل لتحديد صفحة إعدادات الواي فاي.



11. اضغط على عصا التحكم للدخول إلى الصفحة.




12. المس لتنشيط شبكة الواي فاي المؤقتة التي تم إنشاؤها بواسطة C100X16E.



تظهر هذه الشاشة وبعد بضع ثوانٍ يظهر رمز الاستجابة السريعة.



١٣ . امسح رمز الاس تاج ابة السر بعة ب اتفك الذكي



١٤ . ح دد الآن ش بكة الو اي فاي الم نز لية لتوص بل C100X16E بها.


١٥ . المس للتأكد.

١٦ . ادخل كلمة مرور شبكة الواي-فاي المنزلية.

١٧ . المس للتأكد.


١٨ . حدد الجهاز المراد إقرانه.

يبدأ الآن تبادل البيانات بين C100X16E والهاتف الذكي؛ قد يستغرق هذا الإجراء بضع دقائق. تظهر شاشات التأكيد عند اكتمال الاقتران.



١٩. المس للإبقاء.

ملاحظة: يمكن ببساطة إلغاء تنشيط اتصال Classe100 X16E بشبكة الواي فاي أو إعادة تعيين شبكة الواي فاي لتغيير كلمة المرور. وذلك من القائمة المحددة اعدادات **الواي فاي**.



٢٠. المس للتحكم عن بعد في وظائف الجهاز.

