


**Mosaic™**  
**Prises TV simple passage et terminale**

Réf.(s) : 6 771 37/38



6 771 37 - 6 771 38


**1. USAGE**

Connecteurs TV mâle Ø 9,52 mm passage et terminale pour installation en cascade.  
 Câble recommandé 17/19 VATC  
 Compatibles TNT et UHD  
 Classe A

**2. GAMME**


Références	Désignation	couleur	Nbre de modules
6 771 37	Prise TV passage Ø 9,52 mm 14 dB	blanc	2
6 771 38	Prise TV terminale Ø 9,52 mm 10 dB	blanc	2

**3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)**





Références	A	B	C	D
6 771 37 - 6 771 38	45	45	23,4	8,7

**4. RACCORDEMENT**



**5. PRECAUTIONS DE CABLAGE**



La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

## Prise TV simple passage et terminale

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## ■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21  
 Protection contre les impacts : IK 04  
 Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

## ■ 6.2 Caractéristiques matières

**Habillage :** Aspect polyglacé

**Couleur :** - Blanc RAL 903

**Matière :** - Plaque ABS / PC

- Enjoliveur : ABS

- Sans halogène

- Tenue aux UV

**Moteur :** - Boîtier : zamac

- Capot : zamac

- Broche : bronze

- Vis : acier zingué

## ■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Impédance caractéristiques : 75 ohm

- Connecteur mâle Ø 9,52 mm

- Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV : 0 - 862 MHz

- Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

## ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

## 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.



Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.


## 8. NORMES ET AGRÈMENTS

- EN 50083-2
- EN 50083-4
- Certificat Classe A



9. PERFORMANCE

Prise TV simple passage



Prise TV simple terminale

