

## Mosaic® Prise traversée cuivre RJ45

Référence(s): 0 786 22/23/26/27/28/29



### 1. PRESENTATION

Prises traversées cuivre catégorie 6 ou 6A Mosaic 2 modules - blanc ou alu



### 2. DESCRIPTION

Facilité de raccordement arrière par simple connexion d'une fiche mâle.

Assurent l'accès au réseau de la prise RJ 45

Permettent la réalisation de liens cat. 6 et cat. 5e selon les normes ISO 11801 éd.2 (2011), EN 50173-1 et EIA/TIA 568 C2 dans le cadre d'une utilisation avec les boites de distribution de zone.


Arrivée du cordon multidirectionnelle.

Installation possible dans tous les supports de profondeur 40 mm minimum.

2 modules.

Réf.	Catégorie	UTP	FTP	STP	Couleur
0 786 22	6	x			Blanc
0 786 23	6		x		Blanc
0 786 26	6	x			Alu
0 786 27	6		x		Alu
0 786 28	6A			x	Blanc
0 786 29	6A			x	Alu

### 3. DIMENSIONS



### 4. ACCESSOIRES

Réf. cordon	Type	Cat.	U/UTP	F/UTP	S/FTP	Longueur (m)
0 517 57	RJ45/nu	6	x			8
0 517 58	RJ45/nu	6	x			15
0 517 59	RJ45/nu	6	x			20
0 517 96	RJ45/nu	6		x		8
0 517 97	RJ45/nu	6		x		15
0 517 98	RJ45/nu	6		x		20
0 517 86	RJ45/nu	6A			x	8
0 517 87	RJ45/nu	6A			x	15
0 517 89	RJ45/nu	6A			x	20
0 515 10	RJ45/RJ45	6	x			8
0 515 11	RJ45/RJ45	6	x			15
0 515 12	RJ45/RJ45	6	x			20
0 515 13	RJ45/RJ45	6		x		8
0 515 14	RJ45/RJ45	6		x		15
0 515 15	RJ45/RJ45	6		x		20
0 515 23	RJ45/RJ45	6A			x	8
0 515 24	RJ45/RJ45	6A			x	15
0 515 25	RJ45/RJ45	6A			x	20

