


Kit Zéro U Fixation Universelle

Réf.(s) : 0 321 03








1. PRESENTATION


Solution de brassage déportée zéro U pour fixation universelle : montants 19", faux-plancher, chemin de câble fil et tôle, structure de baie...
Compatible avec toutes les cassettes haute densité fibre optique et cuivre de l'offre LCS3.
L'association avec une cassette à extraction automatique permet une installation et une maintenance facile.

Livré avec ses accessoires spécifiques pour fixation :






- sur chemin de câble tôle ou fil
- sur montants ou chemin de câble de baie
- sur montants de baie Minkels
- au sol ou au mur


2. COMPOSITION DU KIT

	Equerre de fixation (x 2)		Vis tôle (2 x ST3,5)
	Interface rail fil		Vis + écrou (4 x M5)
	Interface rail tôle (x 2)		Collier de fixation (x 4) (réf : 0 320 58)
	Interface pour baie Minkels		






Configuration Minkels





3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)



4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le support Zéro-U peut accueillir des cassettes à splicer, préconnectorisées ou cuivre

Capacité maximale :

- 24 connecteurs LC
- 12 connecteurs SC
- 12 connecteurs RJ45 haute densité

Equippé d'une solution reprise de masse.

Matière : support principal : acier pré-galvanisé

Glissières (gauche/droite) : ABS - Noir (Ral 9017)

Accessoires pour rail fil/tôle : ABS gris

Equerres : acier

Poids zéro U (avec équerres/interface) : 510 g

Température d'utilisation et stockage : -20°C à + 60°C

5. COMPATIBILITE

					Polarité universelle					Polarité A/C					Support pour cassettes HD	Accessoires
					OS2/UPC	OS2/APC	OM4 Aqua	OM4 Violet	OM5	OS2/UPC	OS2/APC	OM4 Aqua	OM4 Violet	OM5		
Base 12	Cassette Slim	12F MTP-LC		260021	-	260022	260023	260024	à la demande	-	à la demande	à la demande	à la demande	à la demande	032138 	032139 
		2x 12F MTP-SN		260025	-	260026	-	260027	à la demande	-	à la demande	-	à la demande	à la demande		
		2x 12F MTP-MDC		On-demand	-	à la demande	-	à la demande	-	-	-	-	-	-		
	Cassette HD	12F MTP-LC		260050	à la demande	260048	-	-	à la demande	à la demande	à la demande	-	-	-	260054 	-
		2x 12F MTP-LC		260051	à la demande	260049	-	-	à la demande	à la demande	à la demande	-	-	-		
		12F MTP-SC		260053	à la demande	260052 *Beige	-	-	à la demande	à la demande	à la demande *Beige	-	-	-		

	Cassette à splicer	Blocs pour cassette à splicer									Cassettes cuivre	Connecteurs pour cassette cuivre					
					SM Bleu	SM APC Vert	MM Aqua	MM Violet	MM beige	MM Lime				UTP	FTP	STP	
Base 12	032141  PG 11  x2	12 fibres	LC		032114	032116	032137	HVBL12	-	032258	033755 		Cat5e	033753	033754	-	
			SC		032111	-	-	-	032121	-							
		6 fibres	LC		032113	-	032136	-	-	-	033795 		Cat6	033763	033764	033765	
			SC		032110	032112	-	-	032120	-							
					Bouchon rouge SM			Bouchon noir MM						Cat6A	033773	-	033775
			ST		032117		032127										