

10 cordons C20 - C19 avec verrouillageRéférence(s) : 6 442 01/02/03/
07/08/09/13/14/1**1. UTILISATION**

Cordon d'alimentation avec verrouillage côté serveur.

Mécanisme rotatif unique sur la fiche C19 qui s'adapte à toute entrée C20 standard pour éviter toute déconnexion accidentelle.

2. DESCRIPTION

Référence	Couleur	Longueur (m)
6 442 01	Noir	1
6 442 02	Noir	1.5
6 442 03	Noir	2
6 442 07	Rouge	1
6 442 08	Rouge	1.5
6 442 09	Rouge	2
6 442 13	Bleu	1
6 442 14	Bleu	1.5
6 442 15	Bleu	2

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SPECIFICATION	DESCRIPTION
Essai à haut potentiel	2000VAC (1min 50Hz)
Note	TUV : 16A 250VAC
Température de fonctionnement	-20°C - +70°C
Correspondance résistance à la flamme	Cable (H05VVf) : IEC60332-1. Cat F2
Taille de conducteurs	1.5mm ²
Connecteur 1	C19 - IEC60320 1P+N+E avec mécanisme de verrouillage rotatif Tenue du verrouillage : 100N
Connecteur 2	C20 - IEC60320 1P+N+E

4. NORMES ET AGREMENTS

- IEC 60320-1
- EN 50525-2-11

**4.1 APPROBATIONS REGLEMENTAIRES**

CE, UKCA, CMIM

Directive RoHS (Restriction des substances dangereuses)

Réglementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation & restriction des produits chimiques).