

Comando luz

Descripción

Comando táctil para gestionar las funciones de luz ON/OFF. Un comando simple puede utilizarse para gestionar un máximo de dos funciones, entre las cuales luces individuales, grupo de luces o general luces.

El comando se puede desplazar sin cambiar la función configurada. El usuario y el instalador pueden modificar la función luces, configurada mediante la aplicación MyHOME_Up.

El comando presenta leds discretos, que se ponen de color azul para indicar que la luz está encendida.

Datos técnicos

Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C
Tensión de alimentación: 18 – 27 Vdc
Consumo máximo: 6 mA

Conexiones eléctricas:

4 pinzas de conexión

Normas, certificaciones y marcas

EN50491 Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES)
EN60669-2-5 Interruptores y accesorios relativos para la utilización en sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES)

Datos dimensionales

Instalación mural 1 módulo

Configuración

Configurable mediante la aplicación MyHOME_Up, o con el software MyHOME_Suite.

Funciones

Función Luces

Comando cíclico sin regulación: con una presión, el dispositivo se comporta en el modo ON/OFF. Si el comando no está configurado en punto-punto, al no recibir el retorno de estado, el dispositivo envía alternativamente el comando ON/OFF;

OFF: el dispositivo, configurado en este modo, envía exclusivamente el comando OFF;


PUL: el dispositivo, configurado en este modo, se comporta como un pulsador;

Comando ON temporizado: el dispositivo envía el comando de apagado después del intervalo de tiempo programado. La duración del tiempo depende del valor de los parámetros específicos.


Control de la luminosidad

Con el dispositivo configurado, se pueden programar los LEDs en el nivel predefinido o en el nivel máximo.

Vista frontal



Vista posterior



Leyenda

1. Tecla de accionamiento capacitiva configurable*
2. Puntos de contacto alimentación SCS

*



Un comando ON/=OFF cíclico



Dos comandos ON/OFF cíclicos