LIVING now

K8002S

Actuador persiana

Descripción

Actuador empotrado para persiana, con 2 relés. Permite la gestión de la posición específica de la persiana. El comando Full, junto a la función ARRIBA/ABAJO monoestable y biestable, permite invocar una posición memorizada para la persiana (PREAJUSTE).

NOTA: El funcionamiento correcto de la función PRESET, en persianas con regulación de láminas, se garantiza solamente con el uso de motores de impulsos.

Artículos relacionados

KW/KM/KG8011 Comando Full

Datos técnicos

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Parte SCS

Tensión de alimentación: 18 – 27 Vcc
Absorción: 5 mA (standby)
17 mA (máx. - enclavamiento)
Número salidas: 2 x 2A Máx.

Conexiones eléctricas:

Ballestillas de conexión entre actuador y módulo de conexión (SCS Bus)
Bornes 2 x 2,5 mm2 para la conexión de fase, neutro y de las cargas

Parte de las cargas

Tensión máx. aplicable: 250 V

Cargas	Motorreductores para persianas
Potencia (230 Vac)	460 W
Potencia (110 Vac)	250 W


Normas, certificaciones y marcas

EN 60669-2-1
EN 50090-2-2 (HBES)
EN 50090-2-3 (HBES Seguridad)
EN 50428


Datos dimensionales

Tamaño: 1 módulo de empotrar.

Vista frontal



Vista posterior



Leyenda


1. LED de señalización de estado
   Encendido: carga activada
   Apagado: carga no activada
   Parpadeante: objeto no configurado
2. Pulsadores de mando (solamente para prueba actuador)
3. Puntos de contacto SCS para alimentación de actuadores
4. Bornes de conexión a la carga

Configuración

Configurable mediante la aplicación MyHOME_Up, o con el software MyHOME_Suite.

Actuador persiana

Esquemas de conexión



Proteger con interruptor magnetotérmico 10 A

Corte la alimentación antes de intervenir en el sistema.
El accionamiento a distancia puede causar daños a personas o cosas.